


Pas T10

Nylon PA6 moulé

Largeur de courroie 16 mm




- Poulie pour positionnement
- Pas 10mm (T10)
- Matière : Nylon PA6 moulé armé 30% fibres de verre
- Ces pièces ne sont pas modifiables par vos soins



Info.

- Préalésage brut de démoulage à réusinier impérativement par vos soins, peut varier en fonction des arrivages
- *Préalésage donné à titre indicatif



Série économique

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z dents	Préalésage non garanti				Prix Uni. 1 à 5	
		ØD	ØM	ØA*	ØE	1 rebord	2 rebords
- 18T10-21-N2F	18	55,45	40	13	60	-	9,55 €
- 20T10-21-N2F	20	61,80	40	12	67	-	10,68 €
- 22T10-21-N2F	22	68,20	40	14	75	-	11,64 €
- 24T10-21-N2F	24	74,75	40	13	83	-	12,79 €
30T10-21-N1F	-	30	93,65	50	14	99	17,89 € -
32T10-21-N1F	-	32	100,00	50	14	105	21,57 € -

Dimensions en mm

Nos autres produits



RT61
Frette de serrage
autocentrante, Couple
moyen/bas



ADL_M
Anneau de levage
mâle DIN580, Inox



DOMI120
Chariot de réglage
Domino 120, Chariot
DOMILINE 120 avec
compteur e...



DOMI50
Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XZ



RBNpl
Roulette pivotante à
platine, Acier -
Caoutchouc



AT10courroie
Courroie de
positionnement type
AT, AT10
Polyuréthane




RPCpl
Roulette polyamide à
platine, Acier -
Polyamide



BLHM20
Renvoi d'angle,
jusqu'à 1,77 Nm



ERF
Embout fileté rapide
inox pour câble,
Embout à tige fileté



PRF_JL6
Joint à lèvres pour
panneau pour profilé
aluminium, Joint à



MSP23
Insert à coller
MasterPlate®
cylindrique Ø23,



G4-ECO
Engrenage droit acier
série éco., Acier C45

Produits complémentaires



T10courroie
Courroie fermée type
T, T10 Polyuréthane
armature acier



T10_21_AL
Poulie dentée de
positionnement type
T, Série économique -
T10 al...



T10-BAR
Barreau denté type T,
T10



T5M_T10M
Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane
armature acier