


Pas T10

Nylon PA6 moulé

Largeur de courroie 16 mm




- Poulie pour positionnement
- Pas 10mm (T10)
- Matière : Nylon PA6 moulé armé 30% fibres de verre
- Ces pièces ne sont pas modifiables par vos soins



Info.

- Préalésage brut de démoulage à réusinier impérativement par vos soins, peut varier en fonction des arrivages
- *Préalésage donné à titre indicatif



Série économique

REMISES

| | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|-------------|------|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ | 100+ |
| Rem. Prix | -12% | -25% | -33% | -37% | Sur demande | |

| Références | Z dents | Préalésage non garanti | | | | Prix Uni. 1 à 5 | |
|----------------|---------|------------------------|--------|-----|----|-----------------|-----------|
| | | ØD | ØM | ØA* | ØE | 1 rebord | 2 rebords |
| - 18T10-21-N2F | 18 | 55,45 | 40 | 13 | 60 | - | 9,55 € |
| - 20T10-21-N2F | 20 | 61,80 | 40 | 12 | 67 | - | 10,68 € |
| - 22T10-21-N2F | 22 | 68,20 | 40 | 14 | 75 | - | 11,64 € |
| - 24T10-21-N2F | 24 | 74,75 | 40 | 13 | 83 | - | 12,79 € |
| 30T10-21-N1F | - | 30 | 93,65 | 50 | 14 | 17,89 € | - |
| 32T10-21-N1F | - | 32 | 100,00 | 50 | 14 | 21,57 € | - |

Dimensions en mm

Nos autres produits



DIV_SS

Doigt d'indexage
verrouillable inox,
Verrouillable inox




PRF-SMA

Serrure magnétique
pour profilé
aluminium, Serrure
rapide ajustable



SSB

Engrenage conique
inox, 1:1



KS

Clavette en barre,
Inox en barre



PSG25

Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté
trempé




CHB

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
73 Nm




METC

Coussinet bronze
fritté à collerette,
Bronze auto-lubrifiant
METAF...



M1

Couple roue et vis
sans fin, Bronze



PF30NM

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
8,8 Nm



ETP

Poignée modulable
pour profilé
aluminium, Poignée



PR40

Pied à rotule Ø40, Ø
40



ASH

Anneau de levage
droit à souder, Droit à
souder

Produits complémentaires



T10courroie

Courroie fermée type
T, T10 Polyuréthane
armature acier



T10_21_AL

Poulie dentée de
positionnement type
T, Série économique -
T10 al...



T10-BAR

Barreau denté type T,
T10



T5M_T10M

Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane
armature acier