


Pas T10

Nylon PA6 moulé

Largeur de courroie 16 mm




- Poulie pour positionnement
- Pas 10mm (T10)
- Matière : Nylon PA6 moulé armé 30% fibres de verre
- Ces pièces ne sont pas modifiables par nos soins



Info.

- Préalésage brut de démoulage à réusinier impérativement par vos soins, peut varier en fonction des arrivages
- *Préalésage donné à titre indicatif



Série économique

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z dents	Préalésage non garanti					Prix Uni. 1 à 5	
		ØD	ØM	ØA*	ØE	1 rebord	2 rebords	
- 18T10-21-N2F	18	55,45	40	13	60	-	9,55 €	
- 20T10-21-N2F	20	61,80	40	12	67	-	10,68 €	
- 22T10-21-N2F	22	68,20	40	14	75	-	11,64 €	
- 24T10-21-N2F	24	74,75	40	13	83	-	12,79 €	
30T10-21-N1F	-	30	93,65	50	14	17,89 €	-	
32T10-21-N1F	-	32	100,00	50	14	21,57 €	-	

Dimensions en mm

Nos autres produits



TOL

Tête orientable,
Longue




BOXbeta

Coffret de goupilles
beta, Coffret - beta



DOMI30

Accessoires de liaison,
Kit de fixation



B

Engrenage conique
acier, 1:1



VLBG

Anneau de levage,
Arqué à étrier



TCL-ECL

Tige support pour
charge lourde, Tige
support



DILC

Doigt d'indexage à
levier, à levier



MSP3815

Insert à coller
MasterPlate®
rectangulaire,
rectangulaire avec



CHA1056-UPA

Charnière en façade
polyamide moulé,
Polyamide noir



CHA135

Charnière à visser,
135 degrés



NT63

Réducteur coaxial à
trains parallèles, de 8
à 20 Nm - à trains ...



SRG

Grenouillère rigide
réglable, Course de
78mm à 90mm

Produits complémentaires



T10courroie

Courroie fermée type
T, T10 Polyuréthane
armature acier



T10_21_AL

Poulie dentée de
positionnement type
T, Série économique -
T10 al...



T10-BAR

Barreau denté type T,
T10



T5M_T10M

Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane
armature acier