# Poulie dentée de positionnement type T


Alu Eco

## Pas T2,5

Aluminium

Largeur de courroie 6mm

- **Pour courroie T2,5**
- Pas 2,5mm
- Matière : Aluminium







**Info**

- Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

**Accessoires**

- Courroie **T2,5** **(tome 4 p.53)**
- Galets tendeurs **GTC** **(tome 4 p.146)**

**Série économique**

**REMISES**

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -12% | -20% | Sur demande |

| Références | Nb. de dents | ØP primitif | ØD extérieur | ØE rebord | ØM | F | L | Préalésage non garanti ØA* | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T2.5-10/ECO | 12 | 9,60 | 9,00 | 13 | 13 | 9 | 16 | plein | ✔ | 6,19 € |
| 14T2.5-10/ECO | 14 | 11,20 | 10,60 | 15 | 15 | 9 | 16 | plein | ✔ | 6,30 € |
| 15T2.5-10/ECO | 15 | 12,00 | 11,40 | 15 | 15 | 9 | 16 | plein | - | 6,68 € |
| 16T2.5-10/ECO | 16 | 12,80 | 12,20 | 16 | 16 | 9 | 16 | plein | ✔ | 7,32 € |
| 18T2.5-10/ECO | 18 | 14,40 | 13,80 | 17,5 | 10 | 10 | 16 | plein | - | 6,23 € |
| 19T2.5-10/ECO | 19 | 15,20 | 14,60 | 20 | 10 | 10 | 16 | plein | - | 6,85 € |
| 20T2.5-10/ECO | 20 | 16,00 | 15,40 | 20 | 11 | 10 | 16 | plein | ✔ | 6,82 € |
| 22T2.5-10/ECO | 22 | 17,60 | 17,00 | 22 | 11 | 10 | 16 | plein | ✔ | 6,26 € |
| 24T2.5-10/ECO | 24 | 19,15 | 18,55 | 22 | 12 | 10 | 16 | 4 | ✔ | 7,35 € |
| 25T2.5-10/ECO | 25 | 19,95 | 19,35 | 25 | 13 | 10 | 16 | 4 | ✔ | 7,44 € |
| 26T2.5-10/ECO | 26 | 20,75 | 20,15 | 26 | 14 | 10 | 16 | 4 | ✔ | 7,74 € |
| 28T2.5-10/ECO | 28 | 22,35 | 21,75 | 26 | 14 | 10 | 16 | 4 | ✔ | 8,08 € |
| 30T2.5-10/ECO | 30 | 23,95 | 23,35 | 26 | 16 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 8,41 € |
| 32T2.5-10/ECO | 32 | 25,55 | 24,95 | 32 | 16 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 6,45 € |
| 36T2.5-10/ECO | 36 | 28,75 | 28,10 | 36 | 20 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 7,07 € |
| 40T2.5-10/ECO | 40 | 31,90 | 31,30 | 38 | 22 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 7,63 € |
| 44T2.5-10/ECO | 44 | 35,10 | 34,50 | - | 24 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 8,67 € |
| 48T2.5-10/ECO | 48 | 38,30 | 37,70 | - | 26 | 10 | 16 | 6 | ✔ | 7,92 € |
| 60T2.5-10/ECO | 60 | 47,85 | 47,25 | - | 34 | 10 | 16 | 8 | ✔ | 10,53 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


# Poulie dentée de positionnement type T

## Aluminium

## Pas T2,5

Largeur de courroie 4mm

- **Pas 2,5mm**
- Matières :
  Poulie : aluminium 6082
  Rebords : aluminium jusqu'à 84 dents ou acier à partir de 85 dents
- Toutes les poulies ont des rebords




### Option

- **Nombre de dents au choix entre 10 et 175 dents**

alésage, RCN
**MODIFIABLE**
trou taraudé, goupille, autre...

### REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -12% | -25% | Sur demande |

| Références | Z Dents | Ø Primitif | ØD | ØM | ØA | Rebord ref. | ØE | Prix Uni. 1 à 5 T | Prix Uni. 1 à 5 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T2.5-8 | 14 | 11,14 | 10,60 | 18 | 3 | 16 X,Y | 18,00 | Sur demande | Sur demande |
| 15T2.5-8 | 15 | 11,94 | 11,40 | 18 | 3 | 16 X,Y | 18,00 | | |
| 16T2.5-8 | 16 | 12,73 | 12,20 | 18 | 4 | 16 X,Y | 18,00 | | |
| 18T2.5-8 | 18 | 14,32 | 13,80 | 18 | 4 | 31 X,Y | 18,00 | | |
| 19T2.5-8 | 19 | 15,12 | 14,60 | 20 | 4 | 32 X,Y | 20,00 | | |
| 20T2.5-8 | 20 | 15,92 | 15,40 | 20 | 4 | 32 X,Y | 20,00 | | |
| 21T2.5-8 | 21 | 16,71 | 16,20 | 20 | 4 | 32 X,Y | 20,00 | | |
| 22T2.5-8 | 22 | 17,51 | 17,00 | 20 | 4 | 32 X,Y | 20,00 | | |
| 24T2.5-8 | 24 | 19,10 | 18,55 | 13 | 4 | 12 XL | 25,15 | | |
| 25T2.5-8 | 25 | 19,89 | 19,35 | 13 | 4 | 12 XL | 25,15 | | |
| 26T2.5-8 | 26 | 20,69 | 20,15 | 13 | 5 | 12 XL | 25,15 | | |
| 30T2.5-8 | 30 | 23,87 | 23,35 | 20 | 5 | 16 XL | 31,74 | | |
| 31T2.5-8 | 31 | 24,67 | 24,15 | 20 | 5 | 18 XL | 34,80 | | |
| 32T2.5-8 | 32 | 25,46 | 24,95 | 20 | 5 | 18 XL | 34,80 | | |
| 40T2.5-8 | 40 | 31,83 | 31,30 | 24 | 6 | 21XL | 39,68 | | |
| 44T2.5-8 | 44 | 35,01 | 34,50 | 24 | 6 | 21XL | 39,68 | | |
| 48T2.5-8 | 48 | 38,20 | 37,70 | 24 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 52T2.5-8 | 52 | 41,38 | 40,85 | 24 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 57T2.5-8 | 57 | 45,36 | 44,85 | 24 | 6 | 28XL | 51,05 | | |
| 60T2.5-8 | 60 | 47,75 | 47,25 | 24 | 6 | 30XL | 54,36 | | |
| 80T2.5-8 | 80 | 63,66 | 63,16 | 24 | 6 | 17H | 74,61 | | |
| 84T2.5-8 | 84 | 66,85 | 66,35 | 24 | 6 | 18H | 79,38 | | |
| ↓ | Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille | | | | | | | | |
| 175T2,5-8 | 175 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | | |

*Dimensions en mm*

# Poulie dentée de positionnement type T


Alu Taille XS 1 2 3

## Pas T2,5

## Aluminium

Largeur de courroie 6mm

- ***Pas 2,5mm***
- *Matières :*
  *Poulie : aluminium 6082*
  *Rebords : aluminium jusqu'à 84 dents ou acier à partir de 85 dents*
- *Toutes les poulies ont des rebords*




**Option**

- ***Nombre de dents au choix entre 10 et 175 dents***

alésage, RCN **MODIFIABLE** trou taraudé, goupille, autre...

**REMISES**

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -12% | -25% | Sur demande |

| Références | Z Dents | Ø Primitif | ØD | ØM | ØA | Rebord ref. | ØE | Prix Uni. 1 à 5 T | Prix Uni. 1 à 5 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T2.5-10 | 14 | 11,14 | 10,60 | 18 | 3 | 16 X,Y | 18,00 | Sur demande | Sur demande |
| 15T2.5-10 | 15 | 11,94 | 11,40 | 18 | 3 | 16 X,Y | 18,00 | | |
| 16T2.5-10 | 16 | 12,73 | 12,20 | 18 | 4 | 16 X,Y | 18,00 | | |
| 18T2.5-10 | 18 | 14,32 | 13,80 | 18 | 4 | 31 X,Y | 18,00 | | |
| 19T2.5-10 | 19 | 15,12 | 14,60 | 20 | 4 | 32 X,Y | 20,00 | | |
| 20T2.5-10 | 20 | 15,92 | 15,40 | 20 | 4 | 32 X,Y | 20,00 | | |
| 21T2.5-10 | 21 | 16,71 | 16,20 | 20 | 4 | 32 X,Y | 20,00 | | |
| 22T2.5-10 | 22 | 17,51 | 17,00 | 20 | 4 | 32 X,Y | 20,00 | | |
| 24T2.5-10 | 24 | 19,10 | 18,55 | 13 | 4 | 12 XL | 25,15 | | |
| 25T2.5-10 | 25 | 19,89 | 19,35 | 13 | 4 | 12 XL | 25,15 | | |
| 26T2.5-10 | 26 | 20,69 | 20,15 | 13 | 5 | 12 XL | 25,15 | | |
| 30T2.5-10 | 30 | 23,87 | 23,35 | 20 | 5 | 16 XL | 31,74 | | |
| 31T2.5-10 | 31 | 24,67 | 24,15 | 20 | 5 | 18 XL | 34,80 | | |
| 32T2.5-10 | 32 | 25,46 | 24,95 | 20 | 5 | 18 XL | 34,80 | | |
| 40T2.5-10 | 40 | 31,83 | 31,30 | 24 | 6 | 21XL | 39,68 | | |
| 44T2.5-10 | 44 | 35,01 | 34,50 | 24 | 6 | 21XL | 39,68 | | |
| 48T2.5-10 | 48 | 38,20 | 37,70 | 24 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 52T2.5-10 | 52 | 41,38 | 40,85 | 24 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 57T2.5-10 | 57 | 45,36 | 44,85 | 24 | 6 | 28XL | 51,05 | | |
| 60T2.5-10 | 60 | 47,75 | 47,25 | 24 | 6 | 30XL | 54,36 | | |
| 80T2.5-10 | 80 | 63,66 | 63,16 | 24 | 6 | 17H | 74,61 | | |
| 84T2.5-10 | 84 | 66,85 | 66,35 | 24 | 6 | 18H | 79,38 | | |
| ↓ | Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille | | | | | | | | |
| 175T2,5-10 | 175 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | | |

*Dimensions en mm*

# Alu € Eco Poulie dentée de positionnement type T


## Aluminium


**Pas T5**



Largeur de courroie 10mm

- ***Pour courroie T5***
- *Pas 5mm*
- *Matière :*
  *Aluminium*




### Info.

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages*
- *Réusinage par vos soins impératif*
- ***Non modifiable par nos soins***

### Accessoires

- *Courroie* ***T5*** ***(tome 4 p.54)***
- *Galets tendeurs* ***GTC*** ***(tome 4 p.146)***

**Série économique**

### REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -12% | -20% | Sur demande |

| Références | Nb. de dents | ØP primitif | ØD extérieur | ØE rebord | ØM | F | L | Préalésage non garanti ØA* | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T5-15/ECO | 10 | 15,92 | 15,05 | 19,5 | 8 | 15 | 21 | plein | ✔ | 3,76 € |
| 12T5-15/ECO | 12 | 19,10 | 18,25 | 23 | 11 | 15 | 21 | plein | ✔ | 4,23 € |
| 14T5-15/ECO | 14 | 22,29 | 21,45 | 25 | 13 | 15 | 21 | plein | ✔ | 4,75 € |
| 15T5-15/ECO | 15 | 23,88 | 23,05 | 28 | 16 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 5,17 € |
| 16T5-15/ECO | 16 | 25,47 | 24,60 | 32 | 18 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 5,67 € |
| 18T5-15/ECO | 18 | 28,65 | 27,80 | 32 | 20 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 5,94 € |
| 19T5-15/ECO | 19 | 30,25 | 29,40 | 36 | 22 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 6,48 € |
| 20T5-15/ECO | 20 | 31,83 | 31,00 | 36 | 23 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 6,75 € |
| 22T5-15/ECO | 22 | 35,02 | 34,15 | 38 | 24 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 7,58 € |
| 24T5-15/ECO | 24 | 38,21 | 37,40 | 42 | 26 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 8,10 € |
| 25T5-15/ECO | 25 | 39,80 | 38,95 | 44 | 26 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 8,93 € |
| 26T5-15/ECO | 26 | 41,39 | 40,60 | 44 | 26 | 15 | 21 | 6 | ✔ | 9,52 € |
| 27T5-15/ECO | 27 | 42,98 | 42,20 | 48 | 30 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 9,96 € |
| 28T5-15/ECO | 28 | 44,58 | 43,75 | 48 | 32 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 10,42 € |
| 30T5-15/ECO | 30 | 47,76 | 46,95 | 51 | 34 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 11,27 € |
| 32T5-15/ECO | 32 | 50,94 | 50,10 | 54 | 38 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 12,50 € |
| 36T5-15/ECO | 36 | 57,31 | 56,45 | 64 | 38 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 14,63 € |
| 40T5-15/ECO | 40 | 63,66 | 62,85 | 66,5 | 40 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 16,38 € |
| 42T5-15/ECO | 42 | 66,86 | 66,00 | 70 | 40 | 15 | 21 | 8 | - | 17,65 € |
| 44T5-15/ECO | 44 | 70,05 | 69,20 | - | 45 | 15 | 21 | 8 | - | 17,49 € |
| 48T5-15/ECO | 48 | 76,42 | 75,55 | - | 50 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 19,79 € |
| 60T5-15/ECO | 60 | 95,52 | 94,65 | - | 65 | 15 | 21 | 8 | ✔ | 29,55 € |

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

# Poulie dentée de positionnement type T


Alu Eco


## Pas T5

## Aluminium

Largeur de courroie 16mm

- **Pour courroie T5**
- Pas 5mm
- Matière : Aluminium




### Info.

- *Pré-alésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

### Accessoires

- Courroie **T5** **(tome 4 p.54)**
- Galets tendeurs **GTC** **(tome 4 p.146)**

**Série économique**

### REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -12% | -20% | Sur demande |

| Références | Nb. de dents | Ø primitif | ØD extérieur | ØE rebord | ØM | F | L | Préalésage non garanti ØA* | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T5-21/ECO | 10 | 15,92 | 15,05 | 19,5 | 8 | 21 | 27 | plein | ✔ | 4,10 € |
| 12T5-21/ECO | 12 | 19,10 | 18,25 | 23 | 11 | 21 | 27 | plein | ✔ | 4,87 € |
| 14T5-21/ECO | 14 | 22,29 | 21,45 | 25 | 13 | 21 | 27 | plein | ✔ | 5,36 € |
| 15T5-21/ECO | 15 | 23,88 | 23,05 | 28 | 16 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 5,84 € |
| 16T5-21/ECO | 16 | 25,47 | 24,60 | 32 | 18 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 6,40 € |
| 18T5-21/ECO | 18 | 28,65 | 27,80 | 32 | 20 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 6,85 € |
| 19T5-21/ECO | 19 | 30,25 | 29,40 | 36 | 22 | 21 | 27 | 6 | - | 7,56 € |
| 20T5-21/ECO | 20 | 31,83 | 31,00 | 36 | 23 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 7,89 € |
| 22T5-21/ECO | 22 | 35,02 | 34,15 | 38 | 24 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 9,05 € |
| 24T5-21/ECO | 24 | 38,21 | 37,40 | 42 | 26 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 9,64 € |
| 25T5-21/ECO | 25 | 39,80 | 38,95 | 44 | 26 | 21 | 27 | 6 | ✔ | 10,25 € |
| 26T5-21/ECO | 26 | 41,39 | 40,60 | 44 | 26 | 21 | 27 | 6 | - | 11,55 € |
| 27T5-21/ECO | 27 | 42,98 | 42,20 | 48 | 30 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 11,32 € |
| 28T5-21/ECO | 28 | 44,58 | 43,75 | 48 | 32 | 21 | 27 | 8 | - | 12,26 € |
| 30T5-21/ECO | 30 | 47,76 | 46,95 | 51 | 34 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 13,07 € |
| 32T5-21/ECO | 32 | 50,94 | 50,10 | 54 | 38 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 14,82 € |
| 36T5-21/ECO | 36 | 57,31 | 56,45 | 64 | 38 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 17,23 € |
| 40T5-21/ECO | 40 | 63,66 | 62,85 | 66,5 | 40 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 19,48 € |
| 42T5-21/ECO | 42 | 66,86 | 66,00 | 70 | 40 | 21 | 27 | 8 | - | 20,83 € |
| 44T5-21/ECO | 44 | 70,05 | 69,20 | - | 45 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 21,53 € |
| 48T5-21/ECO | 48 | 76,42 | 75,55 | - | 50 | 21 | 27 | 8 | - | 24,02 € |
| 60T5-21/ECO | 60 | 95,52 | 94,65 | - | 65 | 21 | 27 | 8 | ✔ | 35,69 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


# Alu Poulie dentée de positionnement type T


## Aluminium

## Pas T5

Largeur de courroie 6mm

- ***Pas 5mm***
- *Matières :*
  *Poulie : aluminium 6082*
  *Rebords : aluminium jusqu'à 46 dents ou acier à partir de 47 dents*
- *Toutes les poulies ont des rebords*




### Option

- ***Nombre de dents au choix entre 10 et 88 dents***

alésage, RCN
**MODIFIABLE**
trou taraudé, goupille, autre...

### REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -12% | -25% | Sur demande |

| Références | Z Dents | Ø Primitif | ØD | ØM | ØA | Rebords ref. | ØE | Prix Uni. 1 à 5 T | Prix Uni. 1 à 5 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T5-11 | 10 | 15,92 | 15,05 | 12 | 5 | 11XL | 23,62 | Sur demande | Sur demande |
| 12T5-11 | 12 | 19,10 | 18,25 | 13 | 5 | 12XL | 25,15 | | |
| 14T5-11 | 14 | 22,28 | 21,45 | 16 | 5 | 14XL | 28,44 | | |
| 15T5-11 | 15 | 23,87 | 23,05 | 16 | 6 | 14XL | 28,44 | | |
| 16T5-11 | 16 | 25,46 | 24,60 | 16 | 6 | 14XL | 28,44 | | |
| 17T5-11 | 17 | 27,06 | 26,20 | 16 | 6 | 16XL | 31,74 | | |
| 18T5-11 | 18 | 28,65 | 27,80 | 20 | 6 | 18XL | 34,80 | | |
| 19T5-11 | 19 | 30,24 | 29,40 | 20 | 6 | 18XL | 34,80 | | |
| 20T5-11 | 20 | 31,83 | 31,00 | 20 | 6 | 20XL | 38,10 | | |
| 24T5-11 | 24 | 38,20 | 37,80 | 25 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 25T5-11 | 25 | 39,79 | 39,00 | 25 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 30T5-11 | 30 | 47,75 | 46,95 | 30 | 8 | 28XL | 51,05 | | |
| 32T5-11 | 32 | 50,93 | 50,10 | 30 | 8 | 16L | 55,56 | | |
| 36T5-11 | 36 | 57,30 | 56,45 | 30 | 8 | 14H | 61,91 | | |
| 37T5-11 | 37 | 58,89 | 58,05 | 40 | 8 | 15H | 66,68 | | |
| 40T5-11 | 40 | 63,66 | 62,85 | 40 | 8 | 16H | 69,85 | | |
| 45T5-11 | 45 | 71,62 | 70,80 | 40 | 8 | 18H | 79,38 | | |
| 48T5-11 | 48 | 76,39 | 75,55 | 40 | 8 | 19H | 82,55 | | |
| 50T5-11 | 50 | 79,58 | 78,75 | 60 | 10 | 20H | 85,73 | | |
| 56T5-11 | 56 | 89,13 | 88,30 | 60 | 10 | 22H | 95,25 | | |
| 60T5-11 | 60 | 95,49 | 94,65 | 60 | 10 | 24H | 103,19 | | |
| 70T5-11 | 70 | 111,41 | 110,60 | 60 | 10 | 28H | 119,06 | | |
| 80T5-11 | 80 | 127,32 | 126,50 | 60 | 10 | 32H | 134,94 | | |
| 84T5-11 | 84 | 133,69 | 132,85 | 60 | 10 | 33H | 139,70 | | |
| ↓ | Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille | | | | | | | | |
| 88T5-11 | 88 | Dimensions : contactez-nous | | | | | | | |

*Dimensions en mm*

# Poulie dentée de positionnement type T Alu 1 2 3 Stock

## Pas T5

## Aluminium


Largeur de courroie 10mm

- **Pas 5mm**
- Matières :
  Poulie : aluminium 6082
  Rebords : aluminium jusqu'à 46 dents ou acier à partir de 47 dents
- Toutes les poulies ont des rebords

**Option**

- **Nombre de dents au choix entre 10 et 88 dents**







### REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -12% | -25% | Sur demande |

| Références | Z Dents | Ø Primitif | ØD | ØM | ØA | Rebords ref. | ØE | Prix Uni. 1 à 5 T | Prix Uni. 1 à 5 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T5-15 | 10 | 15,92 | 15,05 | 12 | 5 | 11XL | 23,62 | Sur demande | Sur demande |
| 12T5-15 | 12 | 19,10 | 18,25 | 13 | 5 | 12XL | 25,15 | | |
| 14T5-15 | 14 | 22,28 | 21,45 | 16 | 5 | 14XL | 28,44 | | |
| 15T5-15 | 15 | 23,87 | 23,05 | 16 | 6 | 14XL | 28,44 | | |
| 16T5-15 | 16 | 25,46 | 24,60 | 16 | 6 | 14XL | 28,44 | | |
| 17T5-15 | 17 | 27,06 | 26,20 | 16 | 6 | 16XL | 31,74 | | |
| 18T5-15 | 18 | 28,65 | 27,80 | 20 | 6 | 18XL | 34,80 | | |
| 19T5-15 | 19 | 30,24 | 29,40 | 20 | 6 | 18XL | 34,80 | | |
| 20T5-15 | 20 | 31,83 | 31,00 | 20 | 6 | 20XL | 38,10 | | |
| 24T5-15 | 24 | 38,20 | 37,35 | 25 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 25T5-15 | 25 | 39,79 | 39,00 | 25 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 30T5-15 | 30 | 47,75 | 46,95 | 30 | 8 | 28XL | 51,05 | | |
| 32T5-15 | 32 | 50,93 | 50,10 | 30 | 8 | 16L | 55,56 | | |
| 36T5-15 | 36 | 57,30 | 56,45 | 30 | 8 | 14H | 61,91 | | |
| 37T5-15 | 37 | 58,89 | 58,05 | 40 | 8 | 15H | 66,68 | | |
| 40T5-15 | 40 | 63,66 | 62,85 | 40 | 8 | 16H | 69,85 | | |
| 45T5-15 | 45 | 71,62 | 70,80 | 40 | 8 | 18H | 79,38 | | |
| 48T5-15 | 48 | 76,39 | 75,55 | 40 | 8 | 19H | 82,55 | | |
| 50T5-15 | 50 | 79,58 | 78,75 | 60 | 10 | 20H | 85,73 | | |
| 56T5-15 | 56 | 89,13 | 88,30 | 60 | 10 | 22H | 95,25 | | |
| 60T5-15 | 60 | 95,49 | 94,65 | 60 | 10 | 24H | 103,19 | | |
| 70T5-15 | 70 | 111,41 | 110,60 | 60 | 10 | 28H | 119,06 | | |
| 80T5-15 | 80 | 127,32 | 126,50 | 60 | 10 | 32H | 134,94 | | |
| 84T5-15 | 84 | 133,69 | 132,85 | 60 | 10 | 33H | 139,70 | | |
| ↓ | **Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille** | | | | | | | | |
| 88T5-11 | 88 | **Dimensions : contactez-nous** | | | | | | | |

*Dimensions en mm*


# Poulie dentée de positionnement type T

## Aluminium

**Pas T5**

**Largeur de courroie 16mm**

- ***Pas 5mm***
- *Matières :*
  *Poulie : aluminium 6082*
  *Rebords : aluminium jusqu'à 46 dents ou acier à partir de 47 dents*
- *Toutes les poulies ont des rebords*




### Option

- ***Nombre de dents au choix entre 10 et 88 dents***

alésage, RCN
**MODIFIABLE**
trou taraudé, goupille, autre...

### REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -12% | -25% | Sur demande |

| Références | Z Dents | Ø Primitif | ØD | ØM | ØA | Rebords ref. | ØE | Prix Uni. 1 à 5 T | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10T5-21 | 10 | 15,92 | 15,05 | 12 | 5 | 11XL | 23,62 | Sur demande | Sur demande |
| 12T5-21 | 12 | 19,10 | 18,25 | 13 | 5 | 12XL | 25,15 | | |
| 14T5-21 | 14 | 22,28 | 21,45 | 16 | 5 | 14XL | 28,44 | | |
| 15T5-21 | 15 | 23,87 | 23,05 | 16 | 6 | 14XL | 28,44 | | |
| 16T5-21 | 16 | 25,46 | 24,60 | 16 | 6 | 14XL | 28,44 | | |
| 17T5-21 | 17 | 27,06 | 26,20 | 16 | 6 | 16XL | 31,74 | | |
| 18T5-21 | 18 | 28,65 | 27,80 | 20 | 6 | 18XL | 34,80 | | |
| 19T5-21 | 19 | 30,24 | 29,40 | 20 | 6 | 18XL | 34,80 | | |
| 20T5-21 | 20 | 31,83 | 31,00 | 20 | 6 | 20XL | 38,10 | | |
| 24T5-21 | 24 | 38,20 | 37,35 | 25 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 25T5-21 | 25 | 39,79 | 39,00 | 25 | 6 | 24XL | 44,70 | | |
| 30T5-21 | 30 | 47,75 | 46,95 | 30 | 8 | 28XL | 51,05 | | |
| 32T5-21 | 32 | 50,93 | 50,10 | 30 | 8 | 16L | 55,56 | | |
| 36T5-21 | 36 | 57,30 | 56,45 | 30 | 8 | 14H | 61,91 | | |
| 37T5-21 | 37 | 58,89 | 58,05 | 40 | 8 | 15H | 66,68 | | |
| 40T5-21 | 40 | 63,66 | 62,85 | 40 | 8 | 16H | 69,85 | | |
| 45T5-21 | 45 | 71,62 | 70,80 | 40 | 8 | 18H | 79,38 | | |
| 48T5-21 | 48 | 76,39 | 75,55 | 40 | 8 | 19H | 82,55 | | |
| 50T5-21 | 50 | 79,58 | 78,75 | 60 | 10 | 20H | 85,73 | | |
| 56T5-21 | 56 | 89,13 | 88,30 | 60 | 10 | 22H | 95,25 | | |
| 60T5-21 | 60 | 95,49 | 94,65 | 60 | 10 | 24H | 103,19 | | |
| 70T5-21 | 70 | 111,41 | 110,60 | 60 | 10 | 28H | 119,06 | | |
| 80T5-21 | 80 | 127,32 | 126,50 | 60 | 10 | 32H | 134,94 | | |
| 84T5-21 | 84 | 133,69 | 132,85 | 60 | 10 | 33H | 134,94 | | |
| ↓ | **Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille** | | | | | | | | |
| **88T5-21** | **88** | **Dimensions : contactez-nous** | | | | | | | |

*Dimensions en mm*

# Poulie dentée de positionnement type T

Alu | € Eco | Stock


## Pas T10

Aluminium

Largeur de courroie 16mm

- **Pas 10mm**
- *Matières :*
  *Poulie : aluminium*
  *Rebords : acier*

**Série économique**





### Info.

- ***Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages*
- *Réusinage par vos soins impératif*
- ***Non modifiable par nos soins***

### Accessoire

- *Courroie* ***T10*** *(tome 4 p.56)*




### REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -12% | -20% | Sur demande |

| Références | Z dents | Ø primitif | ØD | ØE | ØM | Préalésage non garanti ØA** | Stock* | Prix uni. 1 à 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T10-21-AL | 12 | 38,35 | 36,35 | 42 | 28 | 6 | ✔ | 8,38 € |
| 14T10-21-AL | 14 | 44,70 | 42,70 | 48 | 32 | 8 | - | 10,08 € |
| 15T10-21-AL | 15 | 47,90 | 45,90 | 51 | 32 | 8 | ✔ | 11,32 € |
| 16T10-21-AL | 16 | 51,10 | 49,10 | 54 | 35 | 8 | ✔ | 12,42 € |
| 18T10-21-AL | 18 | 57,45 | 55,45 | 60 | 40 | 8 | ✔ | 14,86 € |
| 19T10-21-AL | 19 | 60,65 | 58,65 | 66 | 44 | 8 | - | 15,96 € |
| 20T10-21-AL | 20 | 63,80 | 61,80 | 66 | 46 | 8 | ✔ | 17,20 € |
| 22T10-21-AL | 22 | 70,20 | 68,20 | 75 | 52 | 8 | - | 21,73 € |
| 24T10-21-AL | 24 | 76,55 | 74,55 | 83 | 58 | 8 | ✔ | 24,34 € |
| 25T10-21-AL | 25 | 79,75 | 77,75 | 83 | 60 | 8 | - | 24,50 € |
| 26T10-21-AL | 26 | 82,90 | 80,90 | 87 | 60 | 8 | - | 27,31 € |
| 27T10-21-AL | 27 | 86,10 | 84,10 | 91 | 60 | 8 | - | 29,74 € |
| 28T10-21-AL | 28 | 89,25 | 87,25 | 93 | 60 | 8 | - | 30,01 € |
| 30T10-21-AL | 30 | 95,65 | 93,65 | 102 | 60 | 8 | - | 35,75 € |
| 32T10-21-AL | 32 | 102,00 | 100,00 | 106 | 65 | 10 | - | 38,61 € |
| 36T10-21-AL | 36 | 114,75 | 112,75 | 119 | 70 | 10 | ✔ | 45,62 € |
| 40T10-21-AL | 40 | 127,45 | 125,45 | 131 | 80 | 10 | - | 56,72 € |

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

# Alu Eco Stock Poulie dentée de positionnement type T


## Aluminium

## Pas T10

Largeur de courroie 25mm

- ***Pas 10mm***
- *Matières :*
  *Poulie : aluminium*
  *Rebords : acier*

**Série économique**





### Info.

- ***Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages*
- *Réusinage par vos soins impératif*
- ***Non modifiable par nos soins***

### Accessoire

- *Courroie* ***T10***
  ***(tome 4 p.56)***




### REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -12% | -20% | Sur demande |

| Références | Z dents | ØP primitif | ØD | ØE | ØM | Préalésage non garanti ØA** | Stock* | Prix uni. 1 à 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T10-30-AL | 12 | 38,35 | 36,35 | 42 | 28 | 6 | ✔ | 9,83 € |
| 14T10-30-AL | 14 | 44,70 | 42,70 | 48 | 32 | 8 | ✔ | 12,17 € |
| 15T10-30-AL | 15 | 47,90 | 45,90 | 51 | 32 | 8 | ✔ | 13,37 € |
| 16T10-30-AL | 16 | 51,10 | 49,10 | 54 | 35 | 8 | ✔ | 14,97 € |
| 18T10-30-AL | 18 | 57,45 | 55,45 | 60 | 40 | 8 | ✔ | 17,78 € |
| 19T10-30-AL | 19 | 60,65 | 58,65 | 66 | 44 | 8 | ✔ | 19,30 € |
| 20T10-30-AL | 20 | 63,80 | 61,80 | 66 | 46 | 8 | ✔ | 20,61 € |
| 22T10-30-AL | 22 | 70,20 | 68,20 | 75 | 52 | 8 | - | 26,29 € |
| 24T10-30-AL | 24 | 76,55 | 74,55 | 83 | 58 | 8 | ✔ | 29,37 € |
| 25T10-30-AL | 25 | 79,75 | 77,75 | 83 | 60 | 8 | - | 29,70 € |
| 26T10-30-AL | 26 | 82,90 | 80,90 | 87 | 60 | 8 | - | 32,97 € |
| 27T10-30-AL | 27 | 86,10 | 84,10 | 91 | 60 | 8 | ✔ | 36,31 € |
| 28T10-30-AL | 28 | 89,25 | 87,25 | 93 | 60 | 8 | ✔ | 36,53 € |
| 30T10-30-AL | 30 | 95,65 | 93,65 | 102 | 60 | 8 | ✔ | 43,38 € |
| 32T10-30-AL | 32 | 102,00 | 100,00 | 106 | 65 | 10 | - | 47,15 € |
| 36T10-30-AL | 36 | 114,75 | 112,75 | 119 | 70 | 10 | ✔ | 55,69 € |
| 40T10-30-AL | 40 | 127,45 | 125,45 | 131 | 80 | 10 | ✔ | 69,31 € |

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

# Poulie dentée de positionnement type T

Pla Eco


## PAS T10

Nylon PA6 moulé

Largeur de courroie 16mm



- **Poulie pour positionnement**
- Pas 10mm (T10)
- Matière : Nylon PA6 moulé armé 30% fibres de verre
- **Ces pièces ne sont pas modifiables par nos soins**





### Info.


- Préalésage brut de démoulage à réusiner impérativement par vos soins, peut varier en fonction des arrivages
- *Préalésage donné à titre indicatif

### Accessoire

- Courroie **T10** **(tome 4 p.56)**




**1 rebord**




**2 rebords**

**Série économique**

### REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -12% | -25% | -33% | -37% | Sur demande |

| Références 1 rebord | Références 2 rebords | Z dents | ØD | ØM | Préalésage non garanti ØA* | ØE | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 1 rebord | Prix Uni. 1 à 5 2 rebords |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18T10-21-N2F | 18 | 55,45 | 40 | 13 | 60 | ✔ | - | 14,35 € |
| - | 20T10-21-N2F | 20 | 61,80 | 40 | 12 | 67 | ✔ | - | 18,42 € |
| - | 24T10-21-N2F | 24 | 74,75 | 40 | 13 | 83 | ✔ | - | Sur demande |
| 30T10-21-N1F | - | 30 | 93,65 | 50 | 14 | 99 | - | 19,95 € | - |
| 32T10-21-N1F | - | 32 | 100,00 | 50 | 14 | 105 | - | Sur demande | - |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm