

Aluminium



Pas  
**T10**



Largeur de courroie 25mm

- Pas 10mm
- Matières :  
Poulie : aluminium  
Rebords : acier

**Série économique**

### Info.

- \*\*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



### REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix -12% -20% Sur demande			

Références	Z dents	ØP primitif	ØD	ØE	ØM	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix uni. 1 à 5
12T10-30-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	✓	9,89 €
14T10-30-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	✓	12,22 €
15T10-30-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	✓	13,45 €
16T10-30-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	✓	15,02 €
18T10-30-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	✓	17,95 €
19T10-30-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	✓	20,11 €
20T10-30-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	✓	21,52 €
22T10-30-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	✓	26,93 €
24T10-30-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	✓	30,26 €
25T10-30-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	30,62 €
26T10-30-AL	26	82,90	80,90	87	60	8	-	33,94 €
27T10-30-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	✓	37,40 €
28T10-30-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	✓	37,46 €
30T10-30-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	✓	44,86 €
32T10-30-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	✓	48,78 €
36T10-30-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	✓	57,66 €
40T10-30-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	✓	71,72 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



PTRSS  
Pignon tendeur pour chaîne, Pour milieux agressifs



G-ECO  
Engrenage droit acier série éco., Acier C45




WJUM16  
Patin Drylin® W, Patin



DOG316  
Motoréducteur 12V et 24V DC, de 1,5 à 2 Nm



CYS  
Circlip interne DIN472, interne DIN 472



BETA  
Goupille beta, Beta



CHM40  
Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 57 Nm



CHAR  
Charnière à ressort, à visser




LACM\_SS  
Levier à came inox, Femelle



PLA  
Aimant plat, Aimant plat avec trou taraudé



CPAS  
Compas avec cran de sécurité, Ouverture vers le haut



QNJ  
Roulement à rouleaux cylindriques acier, Bague intérieure épaulée...

## Produits complémentaires



T10courroie  
Courroie fermée type T, T10 Polyuréthane armature acier



T10-BAR  
Barreau denté type T, T10



GTC  
Galet tendeur pour courroie, Pour applications courantes



T5M\_T10M  
Courroie ouverte type T, T10 Polyuréthane armature acier