

Barreau denté type T




T2,5-BAR

Aluminium




- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière : aluminium adapté à l'oxydation anodique dure
- Finition : livré non traité



Info.

Pièce non modifiable par nos soins



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%		Sur demande

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur dentée		Longueur totale	Prix Uni.
			Ld	Lt		
10T2.5-BAR	10	7,45	50	75	2,71 €	
12T2.5-BAR	12	9,00	50	75	2,78 €	
13T2.5-BAR	13	9,80	50	75	2,90 €	
14T2.5-BAR	14	10,60	50	75	3,09 €	
15T2.5-BAR	15	11,40	50	75	3,29 €	
16T2.5-BAR	16	12,20	50	75	3,38 €	
17T2.5-BAR	17	13,00	50	75	3,45 €	
18T2.5-BAR	18	13,80	50	75	3,59 €	
19T2.5-BAR	19	14,60	90	120	6,54 €	
20T2.5-BAR	20	15,40	90	120	6,84 €	
21T2.5-BAR	21	16,20	90	120	7,45 €	
22T2.5-BAR	22	17,00	125	140	9,72 €	
24T2.5-BAR	24	18,55	125	140	10,54 €	
26T2.5-BAR	26	20,15	125	140	11,54 €	
27T2.5-BAR	27	20,95	125	140	11,65 €	
28T2.5-BAR	28	21,75	125	140	11,97 €	
29T2.5-BAR	29	22,55	125	140	12,66 €	
30T2.5-BAR	30	23,35	125	140	12,73 €	
32T2.5-BAR	32	24,95	125	140	13,80 €	
34T2.5-BAR	34	26,55	125	140	14,50 €	
35T2.5-BAR	35	27,35	132	140	15,42 €	
36T2.5-BAR	36	28,10	132	140	16,54 €	
38T2.5-BAR	38	29,70	140	140	16,84 €	
40T2.5-BAR	40	31,30	140	140	18,16 €	
42T2.5-BAR	42	32,90	140	140	20,22 €	
44T2.5-BAR	44	34,50	140	140	22,46 €	
45T2.5-BAR	45	35,30	140	140	22,92 €	
48T2.5-BAR	48	37,70	140	140	24,26 €	
50T2.5-BAR	50	39,29	160	160	29,48 €	
60T2.5-BAR	60	47,25	160	160	38,23 €	
65T2.5-BAR	65	51,20	160	160	44,19 €	
70T2.5-BAR	70	55,20	160	160	48,36 €	
72T2.5-BAR	72	56,80	160	160	51,03 €	
90T2.5-BAR	90	71,12	160	160	74,03 €	
100T2.5-BAR	100	79,08	160	160	99,01 €	

Dimensions en mm

Nos autres produits



BCAss

Bague cannelée
cylindrique inox, Inox



PF55

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
57 Nm



UGH20

Unité de guidage en
H, Pour vérins Ø20



BPHRF

Bille porteuse à
ressort, Forte



PITAss

Doigt d'indexage,
avec poignée en T



RLR

Tendeur de chaîne
Roll-Ring®, Auto-
réglable Roll-ring®



SH2

Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)



PPG

Bouton d'indexage à
bride, à bride de
fixation horizontale



AT5P_AT10P

Plaque de jonction
type AT, AT5



BSM_LOK

Poussoir à ressort
Long-Lok à 6 pans
creux, LONG-LOK -
corps et do...



BOX-TOR-MAX

Coffret de joints
toriques en nitrile,
2,90 x 1,78mm à
82,14 x 3,53



RPCtcss

Roulette polyamide à
trou central, Inox -
Polyamide - à double
blo...

Produits complémentaires



T5-BAR

Barreau denté à
recouper par vos
soins, T5




T25-6ECO

Poulie dentée de
positionnement type
T, Série économique -
T2,5 a...



T2

Courroie fermée type
T, T2,5 Polyuréthane
armature acier



T2

Courroie fermée type
T, T2,5 Polyuréthane
armature acier