

Barreau denté type T



T2,5-BAR

Aluminium




- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière : aluminium adapté à l'oxydation anodique dure
- Finition : livré non traité



Info.

Pièce non modifiable
par nos soins



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -20%		Sur demande

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur dentée L _D	Longueur totale L _T	Prix Uni.
10T2.5-BAR	10	7,45	50	75	2,71 €
12T2.5-BAR	12	9,00	50	75	2,78 €
13T2.5-BAR	13	9,80	50	75	2,90 €
14T2.5-BAR	14	10,60	50	75	3,09 €
15T2.5-BAR	15	11,40	50	75	3,29 €
16T2.5-BAR	16	12,20	50	75	3,38 €
17T2.5-BAR	17	13,00	50	75	3,45 €
18T2.5-BAR	18	13,80	50	75	3,59 €
19T2.5-BAR	19	14,60	90	120	6,54 €
20T2.5-BAR	20	15,40	90	120	6,84 €
21T2.5-BAR	21	16,20	90	120	7,45 €
22T2.5-BAR	22	17,00	125	140	9,72 €
24T2.5-BAR	24	18,55	125	140	10,54 €
26T2.5-BAR	26	20,15	125	140	11,54 €
27T2.5-BAR	27	20,95	125	140	11,65 €
28T2.5-BAR	28	21,75	125	140	11,97 €
29T2.5-BAR	29	22,55	125	140	12,66 €
30T2.5-BAR	30	23,35	125	140	12,73 €
32T2.5-BAR	32	24,95	125	140	13,80 €
34T2.5-BAR	34	26,55	125	140	14,50 €
35T2.5-BAR	35	27,35	132	140	15,42 €
36T2.5-BAR	36	28,10	132	140	16,54 €
38T2.5-BAR	38	29,70	140	140	16,84 €
40T2.5-BAR	40	31,30	140	140	18,16 €
42T2.5-BAR	42	32,90	140	140	20,22 €
44T2.5-BAR	44	34,50	140	140	22,46 €
45T2.5-BAR	45	35,30	140	140	22,92 €
48T2.5-BAR	48	37,70	140	140	24,26 €
50T2.5-BAR	50	39,29	160	160	29,48 €
60T2.5-BAR	60	47,25	160	160	38,23 €
65T2.5-BAR	65	51,20	160	160	44,19 €
70T2.5-BAR	70	55,20	160	160	48,36 €
72T2.5-BAR	72	56,80	160	160	51,03 €
90T2.5-BAR	90	71,12	160	160	74,03 €
100T2.5-BAR	100	79,08	160	160	99,01 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



QTR

Roulement à rouleaux coniques, Acier



PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé



F7-E

Afficheur multifonction, Avec capteur externe



GE_C

Rotule lisse, Chrome dur / PTFE



MDB_MTB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 3:1



CHALss

Charnière piano, Inox



J65

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,80 à 2,95 Nm - à tr...



BAC105

Bac à bec, 8mm



SHW

Rondelle simple , Acier



ACL-APB

Butée de porte pour profilé aluminium, Butée de porte



G0

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



ZBconique

Engrenage conique plastique usiné (delrin), 1:1

Produits complémentaires



T5-BAR

Barreau denté à recouper par vos soins, T5




Poule dentée de positionnement type T, Série économique - T2,5 a...



T2

Courroie fermée type T, T2,5 Polyuréthane armature acier



T2

Courroie fermée type T, T2,5 Polyuréthane armature acier