

Barreau denté type T




T2,5-BAR

Aluminium




- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière : aluminium adapté à l'oxydation anodique dure
- Finition : livré non traité



Info.

Pièce non modifiable par nos soins



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%		Sur demande

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur dentée		Prix Uni.
			L _d	L _t	
10T2.5-BAR	10	7,45	50	75	2,71 €
12T2.5-BAR	12	9,00	50	75	2,78 €
13T2.5-BAR	13	9,80	50	75	2,90 €
14T2.5-BAR	14	10,60	50	75	3,09 €
15T2.5-BAR	15	11,40	50	75	3,29 €
16T2.5-BAR	16	12,20	50	75	3,38 €
17T2.5-BAR	17	13,00	50	75	3,45 €
18T2.5-BAR	18	13,80	50	75	3,59 €
19T2.5-BAR	19	14,60	90	120	6,54 €
20T2.5-BAR	20	15,40	90	120	6,84 €
21T2.5-BAR	21	16,20	90	120	7,45 €
22T2.5-BAR	22	17,00	125	140	9,72 €
24T2.5-BAR	24	18,55	125	140	10,54 €
26T2.5-BAR	26	20,15	125	140	11,54 €
27T2.5-BAR	27	20,95	125	140	11,65 €
28T2.5-BAR	28	21,75	125	140	11,97 €
29T2.5-BAR	29	22,55	125	140	12,66 €
30T2.5-BAR	30	23,35	125	140	12,73 €
32T2.5-BAR	32	24,95	125	140	13,80 €
34T2.5-BAR	34	26,55	125	140	14,50 €
35T2.5-BAR	35	27,35	132	140	15,42 €
36T2.5-BAR	36	28,10	132	140	16,54 €
38T2.5-BAR	38	29,70	140	140	16,84 €
40T2.5-BAR	40	31,30	140	140	18,16 €
42T2.5-BAR	42	32,90	140	140	20,22 €
44T2.5-BAR	44	34,50	140	140	22,46 €
45T2.5-BAR	45	35,30	140	140	22,92 €
48T2.5-BAR	48	37,70	140	140	24,26 €
50T2.5-BAR	50	39,29	160	160	29,48 €
60T2.5-BAR	60	47,25	160	160	38,23 €
65T2.5-BAR	65	51,20	160	160	44,19 €
70T2.5-BAR	70	55,20	160	160	48,36 €
72T2.5-BAR	72	56,80	160	160	51,03 €
90T2.5-BAR	90	71,12	160	160	74,03 €
100T2.5-BAR	100	79,08	160	160	99,01 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



METC

Coussinet bronze fritté à collerette, Bronze auto-lubrifiant METAF...




UTKswr

Rail en V Utilitrack®, Rail en V



BEAS

Bouton étoile antistatique, Etoile, antistatique



EZYSS

Butée élastique cylindrique inox, inox



TCC_SS

Tendeur à 2 crochets inox, Inox




RPCplss

Roulette fixe à platine, Inox - Polyamide



TCL-ECL

Ecrou de réglage, Ecrou de réglage



PB

Roulement plastique à contact radial, Plastique - billes verre



TCL-ECL

Tige support pour charge lourde, Tige support



BH02

Bride avec roulement, Montage avec circlips



TB_ECO

Engrenage conique série éco., 3:1



M0

Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé

Produits complémentaires



T5-BAR

Barreau denté à recouper par vos soins, T5




T25-6ECO

Poulie dentée de positionnement type T, Série économique - T2,5 a...



T2

Courroie fermée type T, T2,5 Polyuréthane armature acier



T2

Courroie fermée type T, T2,5 Polyuréthane armature acier