


Nylon PA6 **moulé**

Pas

**T2,5**

Largeur de courroie 6mm





- Poulie pour positionnement
- Pas 2,5mm (T2,5)
- Matière :  
Nylon PA6 moulé armé 30% fibres de verre
- Ces pièces ne sont pas modifiables par nos soins

### Info.

- Préalésage brut de démoulage à réusinier impérativement par vos soins
- \*Préalésage donné à titre indicatif

### Accessoire

- Courroie T2,5 (tome 4 p.53)



1 rebord

*ØA\* : Préalésage à modifier impérativement*

**Série économique**

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z dents	ØD	ØM	Préalésage non garanti ØA*	ØE	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
10T2.5-10-N1F	10	7,40	12	3	12	✓	5,35 €
12T2.5-10-N1F	12	9,00	12	3	12	✓	5,35 €
15T2.5-10-N1F	15	11,40	12	2	15	✓	6,52 €
16T2.5-10-N1F	16	12,18	12	2	16	✓	6,52 €
22T2.5-10-N1F	22	17,00	14	4	22	✓	7,92 €
25T2.5-10-N1F	25	19,35	14	3	24	✓	8,40 €
26T2.5-10-N1F	26	20,14	16	4	26	✓	8,40 €
30T2.5-10-N1F	30	23,35	18	5	30	✓	8,87 €
32T2.5-10-N1F	32	24,95	18	5	32	✓	8,87 €
33T2.5-10-N1F	33	25,70	18	5	32	✓	8,87 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Pas T2,5

Largeur de courroie 6mm

- Pour courroie T2,5
- Pas 2,5mm
- Matière : Aluminium



### Info

- Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

### Accessoires

- Courroie T2,5 (tome 4 p.53)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

## Aluminium



**Série économique**

**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix	-12%	-20%	Sur demande

Références	Nb. de dents	ØP primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	F	L	Préalésage non garanti ØA*	Stock*	Prix Uni.
										1 à 5
12T2.5-10/ECO	12	9,60	9,00	13	13	9	16	plein	✓	6,10 €
14T2.5-10/ECO	14	11,20	10,60	15	15	9	16	plein	✓	6,46 €
15T2.5-10/ECO	15	12,00	11,40	15	15	9	16	plein	-	6,82 €
16T2.5-10/ECO	16	12,80	12,20	16	16	9	16	plein	✓	7,16 €
18T2.5-10/ECO	18	14,40	13,80	17,5	10	10	16	plein	✓	6,70 €
19T2.5-10/ECO	19	15,20	14,60	20	10	10	16	plein	-	7,09 €
20T2.5-10/ECO	20	16,00	15,40	20	11	10	16	plein	✓	7,16 €
22T2.5-10/ECO	22	17,60	17,00	22	11	10	16	plein	✓	6,70 €
24T2.5-10/ECO	24	19,15	18,55	22	12	10	16	4	✓	7,32 €
25T2.5-10/ECO	25	19,95	19,35	25	13	10	16	4	✓	7,52 €
26T2.5-10/ECO	26	20,75	20,15	26	14	10	16	4	✓	7,81 €
28T2.5-10/ECO	28	22,35	21,75	26	14	10	16	4	✓	8,16 €
30T2.5-10/ECO	30	23,95	23,35	26	16	10	16	6	✓	8,57 €
32T2.5-10/ECO	32	25,55	24,95	32	16	10	16	6	✓	6,60 €
36T2.5-10/ECO	36	28,75	28,10	36	20	10	16	6	✓	7,32 €
40T2.5-10/ECO	40	31,90	31,30	38	22	10	16	6	✓	8,02 €
44T2.5-10/ECO	44	35,10	34,50	-	24	10	16	6	✓	8,88 €
48T2.5-10/ECO	48	38,30	37,70	-	26	10	16	6	✓	8,16 €
60T2.5-10/ECO	60	47,85	47,25	-	34	10	16	8	✓	10,91 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Aluminium

## Pas


# T2,5

Largeur de courroie 4mm

- Pas 2,5mm
- Matières :  
Poulie : aluminium 6082  
Rebords : aluminium jusqu'à  
84 dents ou acier à partir de  
85 dents
- Toutes les poulies ont des rebords

### Option

- Nombre de dents au choix  
entre 10 et 175 dents



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	Ø Primitif	ØD	ØM	ØA	Rebord ref.	ØE	Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
									T	PT
14T2.5-8	14	11,14	10,60	18	3	16 X,Y	18,00	✓		
15T2.5-8	15	11,94	11,40	18	3	16 X,Y	18,00	✓		
16T2.5-8	16	12,73	12,20	18	4	16 X,Y	18,00	✓		
18T2.5-8	18	14,32	13,80	18	4	31 X,Y	18,00	✓		
19T2.5-8	19	15,12	14,60	20	4	32 X,Y	20,00	✓		
20T2.5-8	20	15,92	15,40	20	4	32 X,Y	20,00	✓		
21T2.5-8	21	16,71	16,20	20	4	32 X,Y	20,00	-		
22T2.5-8	22	17,51	17,00	20	4	32 X,Y	20,00	✓		
24T2.5-8	24	19,10	18,55	13	4	12 XL	25,15	-		
25T2.5-8	25	19,89	19,35	13	4	12 XL	25,15	✓		
26T2.5-8	26	20,69	20,15	13	5	12 XL	25,15	✓		
30T2.5-8	30	23,87	23,35	20	5	16 XL	31,74	-		
31T2.5-8	31	24,67	24,15	20	5	18 XL	34,80	-		
32T2.5-8	32	25,46	24,95	20	5	18 XL	34,80	✓		
40T2.5-8	40	31,83	31,30	24	6	21XL	39,68	✓		
44T2.5-8	44	35,01	34,50	24	6	21XL	39,68	-		
48T2.5-8	48	38,20	37,70	24	6	24XL	44,70	✓		
52T2.5-8	52	41,38	40,85	24	6	24XL	44,70	-		
57T2.5-8	57	45,36	44,85	24	6	28XL	51,05	-		
60T2.5-8	60	47,75	47,25	24	6	30XL	54,36	✓		
80T2.5-8	80	63,66	63,16	24	6	17H	74,61	✓		
84T2.5-8	84	66,85	66,35	24	6	18H	79,38	-		
<b>↓ Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille</b>										
<b>175T2.5-8</b>	<b>175</b>	<b>Dimensions : contactez-nous</b>								

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome ④ 2021

④ 43

# Poulie dentée de positionnement type T **Alu XS** **Stock**

## Pas Aluminium

# T2,5

Largeur de courroie 6mm

- Pas 2,5mm

- Matières :


Poulie : aluminium 6082

Rebords : aluminium jusqu'à 84 dents ou acier à partir de 85 dents

- Toutes les poulies ont des rebords

### Option

- Nombre de dents au choix entre 10 et 175 dents



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	Sur demande

Références	Z Dents	Ø Primitif	ØD	ØM	ØA	Rebord ref.	ØE	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
									T PT
14T2.5-10	14	11,14	10,60	18	3	16 X,Y	18,00	✓	Sur demande
15T2.5-10	15	11,94	11,40	18	3	16 X,Y	18,00	✓	
16T2.5-10	16	12,73	12,20	18	4	16 X,Y	18,00	✓	
18T2.5-10	18	14,32	13,80	18	4	31 X,Y	18,00	✓	
19T2.5-10	19	15,12	14,60	20	4	32 X,Y	20,00	-	
20T2.5-10	20	15,92	15,40	20	4	32 X,Y	20,00	-	
21T2.5-10	21	16,71	16,20	20	4	32 X,Y	20,00	-	
22T2.5-10	22	17,51	17,00	20	4	32 X,Y	20,00	✓	
24T2.5-10	24	19,10	18,55	13	4	12 XL	25,15	✓	
25T2.5-10	25	19,89	19,35	13	4	12 XL	25,15	-	
26T2.5-10	26	20,69	20,15	13	5	12 XL	25,15	✓	
30T2.5-10	30	23,87	23,35	20	5	16 XL	31,74	-	
31T2.5-10	31	24,67	24,15	20	5	18 XL	34,80	-	
32T2.5-10	32	25,46	24,95	20	5	18 XL	34,80	✓	
40T2.5-10	40	31,83	31,30	24	6	21XL	39,68	✓	
44T2.5-10	44	35,01	34,50	24	6	21XL	39,68	-	
48T2.5-10	48	38,20	37,70	24	6	24XL	44,70	-	
52T2.5-10	52	41,38	40,85	24	6	24XL	44,70	-	
57T2.5-10	57	45,36	44,85	24	6	28XL	51,05	-	
60T2.5-10	60	47,75	47,25	24	6	30XL	54,36	-	
80T2.5-10	80	63,66	63,16	24	6	17H	74,61	✓	
84T2.5-10	84	66,85	66,35	24	6	18H	79,38	-	

Sur demande

Sur demande

**Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille**

175T2.5-10 175 Dimensions : contactez-nous

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Aluminium

Pas  
T5





Largeur de courroie 10mm

- Pour courroie T5
- Pas 5mm
- Matière : Aluminium

### Info.

- \*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins



### Accessoires

- Courroie T5 (tome 4 p.54)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

**Série économique**

**NOUVELLES REMISES**

### REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix	-12%	-20%	Sur demande

Références	Nb. de dents	ØP primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	F	L	Préalésage non garanti ØA*	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
10T5-15/ECO	10	15,92	15,05	19,5	8	15	21	plein	✓	4,00 €
12T5-15/ECO	12	19,10	18,25	23	11	15	21	plein	✓	4,49 €
14T5-15/ECO	14	22,29	21,45	25	13	15	21	plein	✓	4,90 €
15T5-15/ECO	15	23,88	23,05	28	16	15	21	6	✓	5,27 €
16T5-15/ECO	16	25,47	24,60	32	18	15	21	6	✓	5,83 €
18T5-15/ECO	18	28,65	27,80	32	20	15	21	6	✓	6,19 €
19T5-15/ECO	19	30,25	29,40	36	22	15	21	6	✓	6,82 €
20T5-15/ECO	20	31,83	31,00	36	23	15	21	6	✓	7,16 €
22T5-15/ECO	22	35,02	34,15	38	24	15	21	6	✓	8,16 €
24T5-15/ECO	24	38,21	37,40	42	26	15	21	6	✓	8,72 €
25T5-15/ECO	25	39,80	38,95	44	26	15	21	6	✓	9,29 €
26T5-15/ECO	26	41,39	40,60	44	26	15	21	6	✓	10,07 €
27T5-15/ECO	27	42,98	42,20	48	30	15	21	8	✓	10,42 €
28T5-15/ECO	28	44,58	43,75	48	32	15	21	8	✓	11,14 €
30T5-15/ECO	30	47,76	46,95	51	34	15	21	8	✓	11,92 €
32T5-15/ECO	32	50,94	50,10	54	38	15	21	8	✓	13,42 €
36T5-15/ECO	36	57,31	56,45	64	38	15	21	8	✓	15,51 €
40T5-15/ECO	40	63,66	62,85	66,5	40	15	21	8	✓	17,64 €
42T5-15/ECO	42	66,86	66,00	70	40	15	21	8	-	18,97 €
44T5-15/ECO	44	70,05	69,20	-	45	15	21	8	-	19,05 €
48T5-15/ECO	48	76,42	75,55	-	50	15	21	8	✓	21,45 €
60T5-15/ECO	60	95,52	94,65	-	65	15	21	8	✓	31,99 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome 4 2021

4 45

## Pas T5



Largeur de courroie 16mm

- Pour courroie T5
- Pas 5mm
- Matière : Aluminium



### Info.

- \*Pré-alésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins

### Accessoires

- Courroie T5 (tome 4 p.54)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.144)

## Aluminium



**Série économique**

**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix	-12%	-20%	Sur demande

Références	Nb. de dents	Ø primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	F	L	Préalésage non garanti		Prix Uni. 1 à 5
								ØA*	Stock*	
10T5-21/ECO	10	15,92	15,05	19,5	8	21	27	plein	✓	4,35 €
12T5-21/ECO	12	19,10	18,25	23	11	21	27	plein	✓	5,12 €
14T5-21/ECO	14	22,29	21,45	25	13	21	27	plein	✓	5,61 €
15T5-21/ECO	15	23,88	23,05	28	16	21	27	6	✓	6,19 €
16T5-21/ECO	16	25,47	24,60	32	18	21	27	6	✓	6,70 €
18T5-21/ECO	18	28,65	27,80	32	20	21	27	6	✓	7,16 €
19T5-21/ECO	19	30,25	29,40	36	22	21	27	6	-	7,95 €
20T5-21/ECO	20	31,83	31,00	36	23	21	27	6	✓	8,31 €
22T5-21/ECO	22	35,02	34,15	38	24	21	27	6	✓	9,58 €
24T5-21/ECO	24	38,21	37,40	42	26	21	27	6	✓	10,29 €
25T5-21/ECO	25	39,80	38,95	44	26	21	27	6	✓	10,91 €
26T5-21/ECO	26	41,39	40,60	44	26	21	27	6	-	11,92 €
27T5-21/ECO	27	42,98	42,20	48	30	21	27	8	✓	12,06 €
28T5-21/ECO	28	44,58	43,75	48	32	21	27	8	-	13,18 €
30T5-21/ECO	30	47,76	46,95	51	34	21	27	8	✓	14,02 €
32T5-21/ECO	32	50,94	50,10	54	38	21	27	8	✓	15,80 €
36T5-21/ECO	36	57,31	56,45	64	38	21	27	8	✓	18,63 €
40T5-21/ECO	40	63,66	62,85	66,5	40	21	27	8	✓	20,97 €
42T5-21/ECO	42	66,86	66,00	70	40	21	27	8	-	22,52 €
44T5-21/ECO	44	70,05	69,20	-	45	21	27	8	✓	23,23 €
48T5-21/ECO	48	76,42	75,55	-	50	21	27	8	-	26,11 €
60T5-21/ECO	60	95,52	94,65	-	65	21	27	8	✓	38,99 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


## Aluminium

## Pas T5


- Pas 5mm
- Matières :  
Poulie : aluminium 6082  
Rebords : aluminium jusqu'à 46 dents ou acier à partir de 47 dents
- Toutes les poulies ont des rebords

### Option

- Nombre de dents au choix entre 10 et 88 dents



Largeur de courroie 6mm



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	Ø Primitif	ØD	ØM	ØA	Rebords ref.	ØE	Prix Uni. 1 à 5 T	Prix Uni. 1 à 5 PT
10T5-11	10	15,92	15,05	12	5	11XL	23,62		
12T5-11	12	19,10	18,25	13	5	12XL	25,15		
14T5-11	14	22,28	21,45	16	5	14XL	28,44		
15T5-11	15	23,87	23,05	16	6	14XL	28,44		
16T5-11	16	25,46	24,60	16	6	14XL	28,44		
17T5-11	17	27,06	26,20	16	6	16XL	31,74		
18T5-11	18	28,65	27,80	20	6	18XL	34,80		
19T5-11	19	30,24	29,40	20	6	18XL	34,80		
20T5-11	20	31,83	31,00	20	6	20XL	38,10		
24T5-11	24	38,20	37,80	25	6	24XL	44,70		
25T5-11	25	39,79	39,00	25	6	24XL	44,70		
30T5-11	30	47,75	46,95	30	8	28XL	51,05		
32T5-11	32	50,93	50,10	30	8	16L	55,56		
36T5-11	36	57,30	56,45	30	8	14H	61,91		
37T5-11	37	58,89	58,05	40	8	15H	66,68		
40T5-11	40	63,66	62,85	40	8	16H	69,85		
45T5-11	45	71,62	70,80	40	8	18H	79,38		
48T5-11	48	76,39	75,55	40	8	19H	82,55		
50T5-11	50	79,58	78,75	60	10	20H	85,73		
56T5-11	56	89,13	88,30	60	10	22H	95,25		
60T5-11	60	95,49	94,65	60	10	24H	103,19		
70T5-11	70	111,41	110,60	60	10	28H	119,06		
80T5-11	80	127,32	126,50	60	10	32H	134,94		
84T5-11	84	133,69	132,85	60	10	33H	139,70		

Sur demande

Sur demande

↓ Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille

88T5-11 88

Dimensions : contactez-nous

Dimensions en mm

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min + prix appel

Tél

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 4 2021

# Poulie dentée de positionnement type T

## Pas T5



## Aluminium

Largeur de courroie 10mm

- Pas 5mm

- Matières :


Poulie : aluminium 6082

Rebords : aluminium jusqu'à 46 dents ou acier à partir de 47 dents

- Toutes les poulies ont des rebords

### Option

- Nombre de dents au choix entre 10 et 88 dents



PT (option)

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	Ø Primitif	ØD	ØM	ØA	Rebords ref.	ØE	Stock*	Prix Uni. 1 à 5			
									T	PT		
10T5-15	10	15,92	15,05	12	5	11XL	23,62	✓	Sur demande	Sur demande		
12T5-15	12	19,10	18,25	13	5	12XL	25,15	-				
14T5-15	14	22,28	21,45	16	5	14XL	28,44	✓				
15T5-15	15	23,87	23,05	16	6	14XL	28,44	✓				
16T5-15	16	25,46	24,60	16	6	14XL	28,44	✓				
17T5-15	17	27,06	26,20	16	6	16XL	31,74	-				
18T5-15	18	28,65	27,80	20	6	18XL	34,80	✓				
19T5-15	19	30,24	29,40	20	6	18XL	34,80	✓				
20T5-15	20	31,83	31,00	20	6	20XL	38,10	✓				
24T5-15	24	38,20	37,35	25	6	24XL	44,70	-				
25T5-15	25	39,79	39,00	25	6	24XL	44,70	✓				
30T5-15	30	47,75	46,95	30	8	28XL	51,05	✓				
32T5-15	32	50,93	50,10	30	8	16L	55,56	✓				
36T5-15	36	57,30	56,45	30	8	14H	61,91	✓				
37T5-15	37	58,89	58,05	40	8	15H	66,68	-				
40T5-15	40	63,66	62,85	40	8	16H	69,85	✓				
45T5-15	45	71,62	70,80	40	8	18H	79,38	-				
48T5-15	48	76,39	75,55	40	8	19H	82,55	-				
50T5-15	50	79,58	78,75	60	10	20H	85,73	✓				
56T5-15	56	89,13	88,30	60	10	22H	95,25	-				
60T5-15	60	95,49	94,65	60	10	24H	103,19	✓				
70T5-15	70	111,41	110,60	60	10	28H	119,06	-				
80T5-15	80	127,32	126,50	60	10	32H	134,94	-				
84T5-15	84	133,69	132,85	60	10	33H	139,70	-				
<p>↓ <b>Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille</b></p>												
88T5-11	88	Dimensions : contactez-nous										

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Aluminium

Pas  
**T5**



Largeur de courroie 16mm

- Pas 5mm


- Matières :

Poulie : aluminium 6082  
Rebords : aluminium jusqu'à  
46 dents ou acier à partir de  
47 dents

- Toutes les poulies ont des rebords

### Option

- Nombre de dents au choix  
entre 10 et 88 dents



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	Ø Primitif	ØD	ØM	ØA	Rebords ref.	ØE	Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
									T	PT
10T5-21	10	15,92	15,05	12	5	11XL	23,62	✓		
12T5-21	12	19,10	18,25	13	5	12XL	25,15	-		
14T5-21	14	22,28	21,45	16	5	14XL	28,44	✓		
15T5-21	15	23,87	23,05	16	6	14XL	28,44	-		
16T5-21	16	25,46	24,60	16	6	14XL	28,44	-		
17T5-21	17	27,06	26,20	16	6	16XL	31,74	-		
18T5-21	18	28,65	27,80	20	6	18XL	34,80	✓		
19T5-21	19	30,24	29,40	20	6	18XL	34,80	-		
20T5-21	20	31,83	31,00	20	6	20XL	38,10	-		
24T5-21	24	38,20	37,35	25	6	24XL	44,70	-		
25T5-21	25	39,79	39,00	25	6	24XL	44,70	✓		
30T5-21	30	47,75	46,95	30	8	28XL	51,05	✓		
32T5-21	32	50,93	50,10	30	8	16L	55,56	-		
36T5-21	36	57,30	56,45	30	8	14H	61,91	-		
37T5-21	37	58,89	58,05	40	8	15H	66,68	-		
40T5-21	40	63,66	62,85	40	8	16H	69,85	✓		
45T5-21	45	71,62	70,80	40	8	18H	79,38	✓		
48T5-21	48	76,39	75,55	40	8	19H	82,55	✓		
50T5-21	50	79,58	78,75	60	10	20H	85,73	✓		
56T5-21	56	89,13	88,30	60	10	22H	95,25	-		
60T5-21	60	95,49	94,65	60	10	24H	103,19	✓		
70T5-21	70	111,41	110,60	60	10	28H	119,06	-		
80T5-21	80	127,32	126,50	60	10	32H	134,94	-		
84T5-21	84	133,69	132,85	60	10	33H	134,94	✓		
↓										
<b>Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille</b>										
88T5-21	88	Dimensions : contactez-nous								

Sur demande

Sur demande

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome ④ 2021

## Pas T10 Aluminium



Largeur de courroie 16mm

- Pas 10mm
- Matières :  
Poulie : aluminium  
Rebords : acier



**Série économique**

### Info.

- \*\*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins

### Accessoire

- Courroie T10 (tome 4 p.56)



**NOUVELLES REMISES**

### REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix	-12%	-20%	Sur demande

Références	Z dents	Ø primitif	ØD	ØE	ØM	Préalésage non garanti		Prix uni. 1 à 5
						ØA**	Stock*	
12T10-21-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	✓	8,45 €
14T10-21-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	✓	10,27 €
15T10-21-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	✓	11,39 €
16T10-21-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	✓	12,64 €
18T10-21-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	✓	15,09 €
19T10-21-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	-	16,69 €
20T10-21-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	✓	18,11 €
22T10-21-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	-	22,41 €
24T10-21-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	✓	25,18 €
25T10-21-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	25,47 €
26T10-21-AL	26	82,90	80,90	87	60	8	-	28,25 €
27T10-21-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	-	30,95 €
28T10-21-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	-	31,19 €
30T10-21-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	-	36,96 €
32T10-21-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	-	40,26 €
36T10-21-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	✓	47,40 €
40T10-21-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	-	59,11 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Aluminium



Pas  
**T10**

Largeur de courroie 25mm

- Pas 10mm
- Matières :  
Poulie : aluminium  
Rebords : acier



**Série économique**

### Info.

- \*\*Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**

### Accessoire

- Courroie T10 (tome 4 p.56)



**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem. Prix	-12%	-20%	Sur demande	Sur demande

Références	Z dents	ØP primitif	ØD	ØE	ØM	Préalésage non garanti ØA**	Stock*	Prix uni. 1 à 5
12T10-30-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	✓	9,98 €
14T10-30-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	✓	12,33 €
15T10-30-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	✓	13,57 €
16T10-30-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	✓	15,16 €
18T10-30-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	✓	18,11 €
19T10-30-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	✓	20,29 €
20T10-30-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	✓	21,71 €
22T10-30-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	✓	27,17 €
24T10-30-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	✓	30,53 €
25T10-30-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	30,90 €
26T10-30-AL	26	82,90	80,90	87	60	8	-	34,25 €
27T10-30-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	✓	37,74 €
28T10-30-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	✓	37,80 €
30T10-30-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	✓	45,26 €
32T10-30-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	✓	49,22 €
36T10-30-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	✓	58,18 €
40T10-30-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	✓	72,37 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Poulie dentée de positionnement type T




## PAS T10

## Nylon PA6 moulé

Largeur de courroie 16 mm



- Poulie pour positionnement
- Pas 10mm (T10)
- Matière : Nylon PA6 moulé armé 30% fibres de verre
- Ces pièces ne sont pas modifiables par vos soins




### Info.

- Préalésage brut de démoulage à réusinier impérativement par vos soins, peut varier en fonction des arrivages
- \*Préalésage donné à titre indicatif

### Accessoire

- Courroie T10 (tome 4 p.56)



**Série économique**

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z	dents	ØD	ØM	Préalésage non garanti			Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
					ØA*	ØE			1 rebord	2 rebords
-	18T10-21-N2F	18	55,45	40	13	60	✓	-	10,42 €	
-	20T10-21-N2F	20	61,80	40	12	67	✓	-	11,65 €	
-	24T10-21-N2F	24	74,75	40	13	83	✓	-	13,96 €	
30T10-21-N1F	-	30	93,65	50	14	99	-	19,55 €	-	
32T10-21-N1F	-	32	100,00	50	14	105	✓	23,57 €	-	

Dimensions en mm