


Cordes à piano  
acier ou inox

T39-T49  
Ø0,4-Ø3,2

- Ressort à découper à la longueur voulue
- Longueur unitaire : 1000mm
- Matières :
  - Acier corde à piano
  - Selon DIN 17223 Classe C. No 1,1200
  - Inox selon DIN 17224 No 1,4310
  - (Inox 302 AMS)



### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références		Ø		Longueur à Vide Lo	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox	Exérieur Do	Ø Fil d		Acier	Inox	Acier	Inox
T39000	T49000	2,40	0,40	1000	✓	✓	22,56 €	27,07 €
T39010	T49010	3,40	0,40	1000	-	✓	22,56 €	27,07 €
T39020	T49020	3,50	0,50	1000	✓	✓	27,07 €	32,01 €
T39030	T49030	5,50	0,50	1000	✓	✓	27,07 €	32,01 €
T39040	T49040	4,53	0,63	1000	✓	✓	30,44 €	34,58 €
T39050	T49050	7,03	0,63	1000	✓	✓	30,44 €	34,58 €
T39060	T49060	5,50	0,80	1000	✓	✓	32,01 €	41,06 €
T39070	T49070	9,00	0,80	1000	✓	✓	32,01 €	41,06 €
T39080	T49080	7,00	1,00	1000	-	✓	34,58 €	42,39 €
T39090	T49090	11,00	1,00	1000	✓	✓	34,58 €	42,39 €
T39100	T49100	8,55	1,25	1000	✓	-	38,71 €	51,57 €
T39110	T49110	13,05	1,25	1000	✓	-	38,71 €	51,57 €
T39120	T49120	11,00	1,60	1000	✓	-	41,06 €	56,75 €
T39130	T49130	17,00	1,60	1000	✓	✓	41,06 €	56,75 €
T39140	T49140	14,00	2,00	1000	✓	-	42,39 €	137,22 €
T39150	T49150	22,00	2,00	1000	✓	-	42,39 €	137,22 €
T39160	T49160	15,00	2,20	1000	✓	-	47,22 €	88,98 €
T39170	T49170	24,00	2,20	1000	-	-	47,22 €	88,98 €
T39180	T49180	18,00	2,50	1000	✓	✓	50,11 €	104,74 €
T39190	T49190	28,00	2,50	1000	-	-	50,11 €	104,74 €
T39200	T49200	20,00	2,80	1000	✓	-	53,99 €	123,18 €
T39210	T49210	30,00	2,80	1000	✓	-	53,99 €	123,18 €
T39220	T49220	22,00	3,20	1000	-	-	56,75 €	203,96 €
T39230	T49230	36,00	3,20	1000	✓	-	56,75 €	203,96 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



FF30

Réducteur à arbres parallèles, de 21,50 à 83 Nm



PR105

Pied à rotule Ø103, Ø 103



CABma

Manchon pour câble d'accastillage, Pour sertir un câble acier



SFWR

Support d'extrémité d'arbre, Applique



WS16

Rail Drylin® W, Rail



CMM

Embout à rotule mâle DIN ISO12240-4, Acier / bronze



CHAR7520

Charnière à ressort, à visser



BABS303

Broche à billes compacte inox 303, Inox 303



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



LRR-53

Loquet à ressort de rappel, Loquet à ressort de rappel



KKSS

Clavette, Inox



CLB\_T

Manette indexable Zamak, Zamak

## Produits complémentaires



T39\_T49

Ressort de traction au mètre acier, au mètre



ETGamme

Ressort de traction DIN2097, DIN 2097