Poulie dentée de positionnement type T Alu 🛠 🤶







Pas T2,5

Largeur de courroie 6mm


- Pour courroie T2.5
- Pas 2,5mm - Matière :
- Aluminium

Info

- Préalésage donné à titre
- indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par
- vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins

Accessoires

- Courroie T2.5
 - (tome 4 p.53)
- Galets tendeurs GTC (tome 4 p.146)



Aluminium

Série économique

REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem.	Prix	-12%	-20%	20+ Sur demande

								Préalésage		
	Nb. de	ØΡ	ØD	ØE				non garanti	Ot1-t	Prix Uni.
Références	dents	primitif	extérieur	rebord	ØM	F	L	ØA*	Stock*	1 à 5
12T2.5-10/ECO	12	9,60	9,00	13	13	9	16	plein	V	6,19€
14T2.5-10/ECO	14	11,20	10,60	15	15	9	16	plein	V	6,30 €
15T2.5-10/ECO		12,00	11,40	15	15_	9	16	plein	-	6,68 €
16T2.5-10/ECO	16	12,80	12,20	16	16	9	16	plein	V	7,32 €
18T2.5-10/ECO		14,40	13,80	17,5	10	10	16	plein	-	6,23 €
19T2.5-10/ECO	19	15,20	14,60	20	10	10	16	plein	-	6,85€
20T2.5-10/ECO	20	16,00	15,40	20	11	10	16	plein	V	6,82 €
22T2.5-10/ECO		17,60	17,00	_ 22	11_	10	16	plein	V	6,26 €
24T2.5-10/ECO	24	19,15	18,55	22	12	10	16	4	V	7,35 €
25T2.5-10/ECO	25	19,95	19,35	25	13	10	16	4	V	7,44 €
26T2.5-10/ECO	26	20,75	20,15	26	14	10	16	4	~	7,74 €
28T2.5-10/ECO	28	22,35	21,75	26	14	10	16	4	V	8,08 €
30T2.5-10/ECO	30	23,95	23,35	26	16	10	16	6	V	8,41 €
32T2.5-10/ECO	32	25,55	24,95	32	16	10	16	6	V	6,45€
36T2.5-10/ECO	36	28,75	28,10	36	20	10	16	6	V	7,07€
40T2.5-10/ECO	40	31,90	31,30	38	22	10	16	6	~	7,63 €
44T2.5-10/ECO	44	35,10	34,50	-	24	10	16	6	V	8,67 €
48T2.5-10/ECO	48	38,30	37,70	-	26	10	16	6	V	7,92 €
60T2.5-10/ECO	60	47,85	47,25	-	34	10	16	8	V	10,53 €



Au 📆 🙀 Poulie dentée de positionnement type T

Aluminium

~ T2,5

Largeur de courroie 4mm

- Pas 2.5mm


- Matières ·

Poulie: aluminium 6082 Rebords: aluminium iusau'à 84 dents ou acier à partir de 85 dents

- Toutes les poulies ont des rebords

Option

 Nombre de dents au choix entre 10 et 175 dents





REMISES

Qté				
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

						-			
Références	Z Dents	Ø Primitif	ØD	ØМ	ØA	Rebord ref.	ØE	Prix Un T	i. 1 à 5 PT
14T2.5-8	14	11,14	10,60	18	3	16 X,Y	18,00		
15T2.5-8	15	11,94	11,40	18	3	16 X,Y	18,00		
16T2.5-8	16	12,73	12,20	18	4	16 X,Y	18,00		
18T2.5-8	18	14,32	13,80	18	4	31 X,Y	18,00		
19T2.5-8	19	15,12	14,60	20	4	32 X,Y	20,00		
20T2.5-8	20	15,92	15,40	20	4	32 X,Y	20,00		
21T2.5-8	21	16,71	16,20	20	4	32 X,Y	20,00		
22T2.5-8	22	17,51	17,00	20	4	32 X,Y	20,00	a	a
24T2.5-8	24	19,10	18,55	13	4	12 XL	25,15	7	P
25T2.5-8	25	19,89	19,35	13	4	12 XL	25,15	an	
26T2.5-8	26	20,69	20,15	13	5	12 XL	25,15	<u> </u>	Ø
30T2.5-8	30	23,87	23,35	20	5	16 XL	31,74	Ε	Ξ
31T2.5-8	31	24,67	24,15	20	5	18 XL	34,80	₽ •	₽ E
32T2.5-8	32	25,46	24,95	20	5	18 XL	34,80	7	P
40T2.5-8	40	31,83	31,30	24	6	21XL	39,68	_	_
44T2.5-8	44	35,01	34,50	24	6	21XL	39,68	3	3
48T2.5-8	48	38,20	37,70	24	6	24XL	44,70	S	S
52T2.5-8	52	41,38	40,85	24	6	24XL	44,70		• •
57T2.5-8	57	45,36	44,85	24	6	28XL	51,05		
60T2.5-8	60	47,75	47,25	24	6	30XL	54,36		
80T2.5-8	80	63,66	63,16	24	6	17H	74,61		
84T2.5-8	84	66,85	66,35	24	6	18H	79,38		
¥	Αι	ı choix	: toute	poulie	jusq	u'à cet	te taille		
175T2,5-8	175		Dime	nsions :	contac	tez-nou	S		

Dimensions en mm

Poulie dentée de positionnement type T Aluxs

Aluminium



Pas T2,5

Largeur de courroie 6mm


- Pas 2.5mm

- Matières :

Poulie: aluminium 6082 Rebords: aluminium iusau'à 84 dents ou acier à partir de 85 dents

- Toutes les poulies ont des rebords

- Nombre de dents au choix entre 10 et 175 dents





REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

						Helli.	IIX -12/0 -23/0	Oui de	manue
Diff	Z	Ø	αD.	~N	~^	Rebord	~F		ni. 1 à 5
		Primitif	ØD	ØM	ØA	ref.	ØE	Т	PT
14T2.5-10	14	11,14	10,60	18	3	16 X,Y	18,00		
15T2.5-10	15	11,94	11,40	18	3	16 X,Y	18,00		
16T2.5-10	16	12,73	12,20	18	4	16 X,Y	18,00		
18T2.5-10	18	14,32	13,80	18	4	31 X,Y	18,00		
19T2.5-10	19	15,12	14,60	20	4	32 X,Y	20,00		
20T2.5-10	20	15,92	15,40	20	4	32 X,Y	20,00		
21T2.5-10	21	16,71	16,20	20	4	32 X,Y	20,00		
22T2.5-10	22	17,51	17,00	20	4	32 X,Y	20,00	a)	a
24T2.5-10	24	19,10	18,55	13	4	12 XL	25,15	P	D
25T2.5-10	25	19,89	19,35	13	4	12 XL	25,15	_	an
26T2.5-10	26	20,69	20,15	13	5	12 XL	25,15	Q	B
30T2.5-10	30	23,87	23,35	20	5	16 XL	31,74	Ε	Ε
31T2.5-10	31	24,67	24,15	20	5	18 XL	34,80	₽ E	₽ E
32T2.5-10	32	25,46	24,95	20	5	18 XL	34,80	Ö	Ö
40T2.5-10	40	31,83	31,30	24	6	21XL	39,68	_	Ţ
44T2.5-10	44	35,01	34,50	24	6	21XL	39,68	3	3
48T2.5-10	48	38,20	37,70	24	6	24XL	44,70	S	S
52T2.5-10	52	41,38	40,85	24	6	24XL	44,70	• • •	• ,
57T2.5-10	57	45,36	44,85	24	6	28XL	51,05		
60T2.5-10	60	47,75	47,25	24	6	30XL	54,36		
80T2.5-10	80	63,66	63,16	24	6	17H	74,61		
84T2.5-10	84	66,85	66,35	24	6	18H	79,38		
$\overline{\mathbf{V}}$	Αι	choix	: toute	poulie	jusc	u'à cet	te taille		
175T2,5-10	175					ctez-nous			

Dimensions en mm

Tome 4 - 2025 **HPC**



Alu 🛠 🗐 Poulie dentée de positionnement type T


Aluminium



- Pour courroie T5
- Pas 5mm
- Matière · Aluminium

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins





Accessoires

- Courroie T5
- (tome 4 p.54)
- Galets tendeurs GTC

(tome 4 p.146)

Série économique

REMISES

Qté 1+ 6+ 10+ 20+ Rem. Prix -12% -20% Sur demande

						-				
	Nb. de		ØD	ØE				Préalésage non garanti	Otesta	Prix Uni.
Références	dents	primitif	extérieur	rebord	ØМ	F	L	ØA*	Stock*	1 à 5
10T5-15/ECO	10	15,92	15,05	19,5	8	15	21	plein	V	3,76 €
12T5-15/ECO	12	19,10	18,25	23	11	15	21	plein	~	4,23 €
14T5-15/ECO	14	22,29	21,45	25	13	15	21	plein	~	4,75 €
15T5-15/ECO	15	23,88	23,05	28	16	15	21	6	V	5,17€
16T5-15/ECO	16	25,47	24,60	32	18	15	21	6	~	5,67€
18T5-15/ECO	18	28,65	27,80	32	20	15	21	6	V	5,94 €
19T5-15/ECO	19	30,25	29,40	36	22	15	21	6	~	6,48 €
20T5-15/ECO	20	31,83	31,00	36	23	15	21	6	V	6,75 €
22T5-15/ECO	22	35,02	34,15	38	24	15	21	6	~	7,58 €
24T5-15/ECO	24	38,21	37,40	42	26	15	21	6	~	8,10 €
25T5-15/ECO	25	39,80	38,95	44	26	15	21	6	V	8,93 €
26T5-15/ECO	26	41,39	40,60	44	26	15	21	6	V	9,52 €
27T5-15/ECO	27	42,98	42,20	48	30	15	21	8	V	9,96 €
28T5-15/ECO	28	44,58	43,75	48	32	15	21	8	~	10,42 €
30T5-15/ECO	30	47,76	46,95	51	34	15	21	8	~	11,27 €
32T5-15/ECO	32	50,94	50,10	54	38	15	21	8	V	12,50 €
36T5-15/ECO	36	57,31	56,45	64	38	15	21	8	~	14,63 €
40T5-15/ECO	40	63,66	62,85	66,5	40	15	21	8	~	16,38 €
42T5-15/ECO	42	66,86	66,00	70	40	15	21	8	-	17,65 €
44T5-15/ECO	44	70,05	69,20	-	45	15	21	8	-	17,49 €
48T5-15/ECO	48	76,42	75,55	-	50	15	21	8	V	19,79 €
60T5-15/ECO	60	95,52	94,65	-	65	15	21	8	V	29,55€
*Dane la limite du	ı dienoni	hle - Din	ancione ar	n mm						

Poulie dentée de positionnement type T Alu 🛠 🤶







Pas

Aluminium


Largeur de courroie 16mm

- Pour courroie T5
- Pas 5mm - Matière :

Aluminium

Info.

- *Pré-alésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivaaes
- Réusinaae par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins





Accessoires

- Courroie T5 (tome 4 p.54)
- Galets tendeurs GTC

(tome 4 p.146)

Série économique

REMISES

Qté 1+ 6+ 10+ 20+ Rem. Prix -12% -20% Sur demande

								Préalésage		
	Nb. de	Ø	ØD	ØE				non garanti		Prix Uni.
Références	dents	primitif	extérieur	rebord	ØM	F	L	ØA*	Stock*	1 à 5
10T5-21/ECO	10	15,92	15,05	19,5	8	21	27	plein	V	4,10 €
12T5-21/ECO	12	19,10	18,25	23	11	21	27	plein	~	4,87 €
14T5-21/ECO	14	22,29	21,45	25	13	21	27	plein	~	5,36 €
15T5-21/ECO	15	23,88	23,05	28	16	21	27	6	V	5,84 €
16T5-21/ECO	16	25,47	24,60	32	18	21	27	6	~	6,40 €
18T5-21/ECO	18	28,65	27,80	32	20	21	27	6	V	6,85€
19T5-21/ECO	19	30,25	29,40	36	22	21	27	6	-	7,56 €
20T5-21/ECO	20	31,83	31,00	36	23	21	27	6	~	7,89 €
22T5-21/ECO	22	35,02	34,15	38	24	21	27	6	V	9,05€
24T5-21/ECO	24	38,21	37,40	42	26	21	27	6	~	9,64 €
25T5-21/ECO	25	39,80	38,95	44	26	21	27	6	V	10,25€
26T5-21/ECO	26	41,39	40,60	44	26	21	27	6	-	11,55 €
27T5-21/ECO	27	42,98	42,20	48	30	21	27	8	V	11,32 €
28T5-21/ECO	28	44,58	43,75	48	32	21	27	8	-	12,26 €
30T5-21/ECO	30	47,76	46,95	51	34	21	27	8	V	13,07 €
32T5-21/ECO	32	50,94	50,10	54	38	21	27	8	V	14,82 €
36T5-21/ECO	36	57,31	56,45	64	38	21	27	8	~	17,23 €
40T5-21/ECO	40	63,66	62,85	66,5	40	21	27	8	V	19,48 €
42T5-21/ECO	42	66,86	66,00	70	40	21	27	8	-	20,83 €
44T5-21/ECO	44	70,05	69,20		45	21	27	8	V	21,53 €
48T5-21/ECO	48	76,42	75,55		50	21	27	8		24,02 €
60T5-21/ECO	60	95,52	94,65	-	65	21	27	8	V	35,69 €



Alu 🚃 Poulie dentée de positionnement type T

Aluminium

Courroie 6mm


- Pas 5mm

- Matières : Poulie: aluminium 6082 Rebords: aluminium iusau'à 46 dents ou acier à partir de 47 dents

- Toutes les poulies ont des rehords

 Nombre de dents au choix entre 10 et 88 dents





REMISES

6+ 20 +50 +Driv -129/ -259/ Sur domando

					L.	rem. Pri	X -12% -2	25% Sur 0	iemande
	Z	Ø				Rebord		Prix Un	
Référence	s Dents	Primitif	ØD	ØМ	ØA	ref.	ØE	T	PT
10T5-11	10	15,92	15,05	12	5	11XL	23,62		
12T5-11	12	19,10	18,25	13	5	12XL	25,15		
14T5-11	14	22,28	21,45	16	5	14XL	28,44		
15T5-11	15	23,87	23,05	16	6	14XL	28,44		
16T5-11	16	25,46	24,60	16	6	14XL	28,44		
17T5-11	17	27,06	26,20	16	6	16XL	31,74		
18T5-11	18	28,65	27,80	20	6	18XL	34,80		
19T5-11	19	30,24	29,40	20	6	18XL	34,80		
20T5-11	20	31,83	31,00	20	6	20XL	38,10	a)	a
24T5-11	24	38,20	37,80	25	6	24XL	44,70	7	ਰ
25T5-11	25	39,79	39,00	25	6	24XL	44,70	an	an
30T5-11	30	47,75	46,95	30	8	28XL	51,05	<u> </u>	<u> </u>
32T5-11	32	50,93	50,10	30	8	16L	55,56	Ξ	Ε
36T5-11	36	57,30	56,45	30	8	14H	61,91	ம	മ
37T5-11	37	58,89	58,05	40	8	15H	66,68	7	ਰ
40T5-11	40	63,66	62,85	40	8	16H	69,85	_	_
45T5-11	45	71,62	70,80	40	8	18H	79,38	3	3
48T5-11	48	76,39	75,55	40	8	19H	82,55	Š	Ś
50T5-11	50	79,58	78,75	60	10	20H	85,73		- ,
56T5-11	56	89,13	88,30	60	10	22H	95,25		
60T5-11	60	95,49	94,65	60	10	24H	103,19		
70T5-11	70	111,41	110,60	60	10	28H	119,06		
80T5-11	80	127,32	126,50	60	10	32H	134,94		
84T5-11	84	133,69	132,85	60	10	33H	139,70		
$\mathbf{\Psi}$	Au ch	noix : t	oute p	oulie	jusqu'à	cette	taille		

Dimensions en mm

88T5-11

Dimensions : contactez-nous

Poulie dentée de positionnement type T Alu Repositionnement



Pas

Aluminium

Largeur de courroie 10mm

- Pas 5mm
- Matières :


Poulie: aluminium 6082 Rebords: aluminium iusau'à 46 dents ou acier à partir de 47 dents

- Toutes les poulies ont des rehords

Option

- Nombre de dents au choix entre 10 et 88 dents





R	E	VI	IS	E	S

6+ 20+ 50+ Rem. Prix -12% -25% Sur demande

						Helli.	IIX - 12 /0	-23/0	Our dell	lariue
	Z	Ø				Rebord			Prix Uni	
Références	Dents	Primitif	ØD	ØM	ØA	ref.	ØE		Т	PT
10T5-15	10	15,92	15,05	12	5	11XL	23,62			
12T5-15	12	19,10	18,25	13	5	12XL	25,15			
14T5-15	14	22,28	21,45	16	5	14XL	28,44			
15T5-15	15	23,87	23,05	16	6	14XL	28,44			
16T5-15	16	25,46	24,60	16	6	14XL	28,44			
17T5-15	17	27,06	26,20	16	6	16XL	31,74			
18T5-15	18	28,65	27,80	20	6	18XL	34,80			
19T5-15	19	30,24	29,40	20	6	18XL	34,80			
20T5-15	20	31,83	31,00	20	6	20XL	38,10		a)	a
24T5-15	24	38,20	37,35	25	6	24XL	44,70		0	0
25T5-15	25	39,79	39,00	25	6	24XL	44,70		\Box	an
30T5-15	30	47,75	46,95	30	8	28XL	51,05		G	ಹ
32T5-15	32	50,93	50,10	30	8	16L	55,56		Ε	Ε
36T5-15	36	57,30	56,45	30	8	14H	61,91		<u>a</u>	ē
37T5-15	37	58,89	58,05	40	8	15H	66,68		de	Ŏ
40T5-15	40	63,66	62,85	40	8	16H	69,85			
45T5-15	45	71,62	70,80	40	8	18H	79,38		ב	Ħ
48T5-15	48	76,39	75,55	40	8	19H	82,55		S	S
50T5-15	50	79,58	78,75	60	10	20H	85,73		•	• ,
56T5-15	56	89,13	88,30	60	10	22H	95,25			
60T5-15	60	95,49	94,65	60	10	24H	103,19			
70T5-15	70	111,41	110,60	60	10	28H	119,06			
80T5-15	80	127,32	126,50	60	10	32H	134,94			
84T5-15	84	133,69	132,85	60	10	33H	139,70			
Ψ	Au ch	oix : to	oute po	oulie j	usqu'à	cette	taille			
88T5-11	88		Dimens	ions : c	ontactez	z-nous				

Dimensions en mm



Poulie dentée de positionnement type T

Aluminium

Pas

- Pas 5mm


- Matières : Poulie: aluminium 6082 Rebords: aluminium jusqu'à 46 dents ou acier à partir de

47 dents - Toutes les poulies ont des rebords

Option

- Nombre de dents au choix entre 10 et 88 dents





REMISES

6+ 20 +

						Rei	m. Prix -12% -2	5% Sur de	mande
	Z	Ø				Rebord	S	Prix Un	i. 1 à 5
Références	Dents	Primitif	ØD	ØМ	ØΑ	ref.	ØE	Т	PT
10T5-21	10	15,92	15,05	12	5	11XL	23,62		
12T5-21	12	19,10	18,25	13	5	12XL	25,15		
14T5-21	14	22,28	21,45	16	5	14XL	28,44		
15T5-21	15	23,87	23,05	16	6	14XL	28,44		
16T5-21	16	25,46	24,60	16	6	14XL	28,44		
17T5-21	17	27,06	26,20	16	6	16XL	31,74		
18T5-21	18	28,65	27,80	20	6	18XL	34,80		
19T5-21	19	30,24	29,40	20	6	18XL	34,80		
20T5-21	20	31,83	31,00	20	6	20XL	38,10	a	a
24T5-21	24	38,20	37,35	25	6	24XL	44,70	ס	D
25T5-21	25	39,79	39,00	25	6	24XL	44,70	an	demand
30T5-21	30	47,75	46,95	30	8	28XL	51,05	ਲ	<u> </u>
32T5-21	32	50,93	50,10	30	8	16L	55,56	Ξ	Ξ
36T5-21	36	57,30	56,45	30	8	14H	61,91	₽ E	₽ F
37T5-21	37	58,89	58,05	40	8	15H	66,68	de	D
40T5-21	40	63,66	62,85	40	8	16H	69,85		_
45T5-21	45	71,62	70,80	40	8	18H	79,38	בַּ	ב
48T5-21	48	76,39	75,55	40	8	19H	82,55	S	S
50T5-21	50	79,58	78,75	60	10	20H	85,73	•	•
56T5-21	56	89,13	88,30	60	10	22H	95,25		
60T5-21	60	95,49	94,65	60	10	24H	103,19		
70T5-21	70	111,41	110,60	60	10	28H	119,06		
80T5-21	80	127,32	126,50	60	10	32H	134,94		
84T5-21	84	133,69	132,85	60	10	33H	134,94		
Ψ	Au	choix :	: toute	poul	ie jus	squ'à	cette taille		
88T5-21	88		Dimensi	ions : d	contac	tez-nou	s		

Dimensions en mm

Poulie dentée de positionnement type T Alu 🚉 🌠 🌌

Aluminium









Pas

Largeur de courroie 16mm

- Pas 10mm - Matières :

Poulie: aluminium


Rebords: acier

Série économique

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif - Non modifiable par nos soins

Accessoire

Courroie T10 (tome 4 p.56)





REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+ Sur demande					
Rem.	Prix	-12%	-20%	Sur demande					

			Préalésage					
	Z	Ø				non garanti		Prix uni.
Références	dents	primitif	ØD	ØE	ØM	ØA**	Stock*	1 à 5
12T10-21-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	V	8,38 €
14T10-21-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	-	10,08 €
15T10-21-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	V	11,32 €
16T10-21-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	V	12,42 €
18T10-21-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	V	14,86 €
19T10-21-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	-	15,96 €
20T10-21-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	V	17,20 €
22T10-21-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	-	21,73 €
24T10-21-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	V	24,34 €
25T10-21-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	24,50 €
26T10-21-AL	26	82,90	80,90	87	60	8	-	27,31 €
27T10-21-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	-	29,74 €
28T10-21-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	-	30,01 €
30T10-21-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	-	35,75 €
32T10-21-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	-	38,61 €
36T10-21-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	V	45,62 €
40T10-21-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	-	56,72€



Alu 🕵 🌠 🚧 Poulie dentée de positionnement type T

Aluminium



Largeur de courroie 25mm

- Pas 10mm

- Matières ·

Poulie: aluminium Rebords: acier

Série économique


- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Réusinage par vos soins impératif

- Non modifiable par nos soins

Accessoire

- Courroie T10 (tome 4 p.56)



40

REMISES

Qté 1+ 6+ 10 +20+ Rem. Prix -12% -20% Sur demande

						Préalésage		
	Z	ØР				non garanti		Prix uni.
Références	dents	primitif	ØD	ØE	ØM	ØA**	Stock*	1 à 5
12T10-30-AL	12	38,35	36,35	42	28	6	V	9,83 €
14T10-30-AL	14	44,70	42,70	48	32	8	V	12,17€
15T10-30-AL	15	47,90	45,90	51	32	8	V	13,37 €
16T10-30-AL	16	51,10	49,10	54	35	8	V	14,97 €
18T10-30-AL	18	57,45	55,45	60	40	8	V	17,78 €
19T10-30-AL	19	60,65	58,65	66	44	8	V	19,30 €
20T10-30-AL	20	63,80	61,80	66	46	8	V	20,61 €
22T10-30-AL	22	70,20	68,20	75	52	8	-	26,29 €
24T10-30-AL	24	76,55	74,55	83	58	8	V	29,37 €
25T10-30-AL	25	79,75	77,75	83	60	8	-	29,70 €
26T10-30-AL	26	82,90	80,90	87	60	8		32,97 €
27T10-30-AL	27	86,10	84,10	91	60	8	V	36,31 €
28T10-30-AL	28	89,25	87,25	93	60	8	V	36,53 €
30T10-30-AL	30	95,65	93,65	102	60	8	V	43,38 €
32T10-30-AL	32	102,00	100,00	106	65	10	-	47,15 €
36T10-30-AL	36	114,75	112,75	119	70	10	V	55,69 €
40T10-30-AL	40	127,45	125,45	131	80	10	V	69,31 €

^{*}Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Poulie dentée de positionnement type T Pla 🔀 🚉 🎇









PAS

Nylon PA6 moulé

Largeur de courroie 16 mm



- Poulie pour positionnement
- Pas 10mm (T10)
- Matière :


Nvlon PA6 moulé armé 30% fibres de verre


- Ces pièces ne sont pas modifiables par nos soins


- Préalésage brut de démoulage à réusiner impérativement par vos soins, neut varier en fonction des arrivages
- *Préalésage donné à titre indicatif

Accessoire Courroie T10

(tome 4 p.56)







Série économique

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande

Références 1 rebord 2 rebords		Z dents	ØD	ØМ	Prealesage non garanti ØA*	ØE	Stock*		ii. 1 à 5 2 rebords
-	18T10-21-N2F	18	55,45	40	13	60	V	-	14,35 €
-	20T10-21-N2F	20	61,80	40	12	67	~	-	18,42 €
-	24T10-21-N2F	24	74,75	40	13	83	V	-	Sur demande
30T10-21-N1F	-	30	93,65	50	14	99	-	19,95 €	-
32T10-21-N1F	-	32	100,00	50	14	105	-	Sur demande	-

^{*}Dans la limite du disponible - Dimensions en mm