

Aluminium

Pas T5



Largeur de courroie 10mm

- Pour courroie T5

- Pas 5mm

- Matière :

Aluminium

Accessoires

- Courroie T5


- Galets tendeurs GTC

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages

- Réusinage par vos soins impératif

- Non modifiable par nos soins



Série économique


REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande

Références	Nb. de dents	ØP primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	F	L	Préalésage non garanti ØA*	Prix Uni. 1 à 5
10T5-15/ECO	10	15,92	15,05	19,5	8	15	21	plein	3,96 €
12T5-15/ECO	12	19,10	18,25	23	11	15	21	plein	4,45 €
14T5-15/ECO	14	22,29	21,45	25	13	15	21	plein	4,86 €
15T5-15/ECO	15	23,88	23,05	28	16	15	21	6	5,22 €
16T5-15/ECO	16	25,47	24,60	32	18	15	21	6	5,78 €
18T5-15/ECO	18	28,65	27,80	32	20	15	21	6	6,13 €
19T5-15/ECO	19	30,25	29,40	36	22	15	21	6	6,76 €
20T5-15/ECO	20	31,83	31,00	36	23	15	21	6	7,10 €
22T5-15/ECO	22	35,02	34,15	38	24	15	21	6	8,09 €
24T5-15/ECO	24	38,21	37,40	42	26	15	21	6	8,64 €
25T5-15/ECO	25	39,80	38,95	44	26	15	21	6	9,21 €
26T5-15/ECO	26	41,39	40,60	44	26	15	21	6	9,98 €
27T5-15/ECO	27	42,98	42,20	48	30	15	21	8	10,33 €
28T5-15/ECO	28	44,58	43,75	48	32	15	21	8	11,04 €
30T5-15/ECO	30	47,76	46,95	51	34	15	21	8	11,81 €
32T5-15/ECO	32	50,94	50,10	54	38	15	21	8	13,30 €
36T5-15/ECO	36	57,31	56,45	64	38	15	21	8	15,37 €
40T5-15/ECO	40	63,66	62,85	66,5	40	15	21	8	17,48 €
42T5-15/ECO	42	66,86	66,00	70	40	15	21	8	18,80 €
44T5-15/ECO	44	70,05	69,20	-	45	15	21	8	18,88 €
48T5-15/ECO	48	76,42	75,55	-	50	15	21	8	21,26 €
60T5-15/ECO	60	95,52	94,65	-	65	15	21	8	31,70 €

Dimensions en mm

Nos autres produits




SBF

Palier applique
étanche pour
agro-alimentaire, ouvert



SLB

Bouton d'indexage,
acier classe 5.8



AC

Crochet pour
grenouillère, 15mm




PLA

Aimant plat, Aimant
plat



SBRtool

Dérive-chaîne,
Outillage pour chaîne
de transmission



PX_PO

Poignée de portage,
standard



B_ECO

Engrenage conique
série éco. , 1:1



BAC105

Bac à bec, 8mm



P70

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
164 Nm



SDCss

D



PCLA_M

Manette indexable
technopolymère,
Plastique



CAP882

Chaîne à palette à
flexion, Large série
882

Produits complémentaires




GTC

Galet tendeur pour
courroie, Pour
applications
courantes



T5-BAR

Barreau denté à
recouper par vos
soins, T5



T5courroie

Courroie fermée type
T, T5 Polyuréthane
armature acier



AT5M AT10M

Courroie ouverte au
mètre type AT, AT5
Polyuréthane
armature acier