

Poulie dentée de positionnement type T

Pas T5



Largeur de courroie 16mm

- Pour courroie T5
- Pas 5mm
- Matière :
Aluminium


Accessoires

- Courroie T5
- Galets tendeurs GTC

Info.

- *Pré-alésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- Non modifiable par nos soins

Aluminium



Série économique

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-12%	Sur demande	

Références	Nb. de dents	Ø primitif	ØD extérieur	ØE rebord	ØM	F	L	Préalésage non garanti		Prix Uni. 1 à 5
								ØA*		
10T5-21/ECO	10	15,92	15,05	19,5	8	21	27	plein		4,31 €
12T5-21/ECO	12	19,10	18,25	23	11	21	27	plein		5,07 €
14T5-21/ECO	14	22,29	21,45	25	13	21	27	plein		5,56 €
15T5-21/ECO	15	23,88	23,05	28	16	21	27	6		6,13 €
16T5-21/ECO	16	25,47	24,60	32	18	21	27	6		6,64 €
18T5-21/ECO	18	28,65	27,80	32	20	21	27	6		7,10 €
19T5-21/ECO	19	30,25	29,40	36	22	21	27	6		7,88 €
20T5-21/ECO	20	31,83	31,00	36	23	21	27	6		8,24 €
22T5-21/ECO	22	35,02	34,15	38	24	21	27	6		9,49 €
24T5-21/ECO	24	38,21	37,40	42	26	21	27	6		10,20 €
25T5-21/ECO	25	39,80	38,95	44	26	21	27	6		10,81 €
26T5-21/ECO	26	41,39	40,60	44	26	21	27	6		11,81 €
27T5-21/ECO	27	42,98	42,20	48	30	21	27	8		11,95 €
28T5-21/ECO	28	44,58	43,75	48	32	21	27	8		13,06 €
30T5-21/ECO	30	47,76	46,95	51	34	21	27	8		13,89 €
32T5-21/ECO	32	50,94	50,10	54	38	21	27	8		15,66 €
36T5-21/ECO	36	57,31	56,45	64	38	21	27	8		18,46 €
40T5-21/ECO	40	63,66	62,85	66,5	40	21	27	8		20,78 €
42T5-21/ECO	42	66,86	66,00	70	40	21	27	8		22,32 €
44T5-21/ECO	44	70,05	69,20	-	45	21	27	8		23,02 €
48T5-21/ECO	48	76,42	75,55	-	50	21	27	8		25,88 €
60T5-21/ECO	60	95,52	94,65	-	65	21	27	8		38,64 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



CAP821

Chaîne à palette droite, Large série 821



PSPD40

Poignée souple pour tube, PVC noir



EHD08-3

Réducteur coaxial, de 20 à 50 Nm



CHMR

Bras de réaction, Bras de réaction pour réducteurs CHM et CHMR



BAC110

Bac à bec orientable, Bac à bec




Q7

Roulement à billes à contact oblique, Acier



PRES

Accessoires pour presse PRES-3HR et PRES-4HR, Porte-pince



LAT4

Actionneur linéaire motorisé 4A, 4 ampères



SLBW

Bouton d'indexage à souder, Acier à souder



CHAsb63

Charnière sans broche, Charnière polymère



PTMC

Pied d'ameublement télescopique, platine carrée



DOMI30


Kit de raccordement, Kit de raccordement XY

Produits complémentaires



GTC

Galet tendeur pour courroie, Pour applications courantes




T5courroie

Courroie fermée type T, T5 Polyuréthane armature acier



T5-BAR

Barreau denté à recouper par vos soins, T5



T5M_T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T5 Polyuréthane armature acier