

Poulie dentée de positionnement type T

Pas T5

Aluminium

Largeur de courroie 6mm





- Pas 5mm

- Matières :

Poulie : aluminium 6082

Rebords : aluminium jusqu'à 46 dents ou acier à partir de 47 dents

- Toutes les poulies ont des rebords



Option

- Nombre de dents au choix entre 10 et 150 dents



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	Ø Primitif	ØD	ØM	ØA	Rebords ref.	ØE	Prix Uni. 1 à 5	
								T	PT
10T5-11	10	15,92	15,05	12	5	11XL	23,62	Sur demande	Sur demande
12T5-11	12	19,10	18,25	13	5	12XL	25,15		
14T5-11	14	22,28	21,45	16	5	14XL	28,44		
15T5-11	15	23,87	23,05	16	6	14XL	28,44		
16T5-11	16	25,46	24,60	16	6	14XL	28,44		
17T5-11	17	27,06	26,20	16	6	16XL	31,74		
18T5-11	18	28,65	27,80	20	6	18XL	34,80		
19T5-11	19	30,24	29,40	20	6	18XL	34,80		
20T5-11	20	31,83	31,00	20	6	20XL	38,10		
24T5-11	24	38,20	37,80	25	6	24XL	44,70		
25T5-11	25	39,79	39,00	25	6	24XL	44,70		
30T5-11	30	47,75	46,95	30	8	28XL	51,05		
32T5-11	32	50,93	50,10	30	8	16L	55,56		
36T5-11	36	57,30	56,45	30	8	14H	61,91		
37T5-11	37	58,89	58,05	40	8	15H	66,68		
40T5-11	40	63,66	62,85	40	8	16H	69,85		
45T5-11	45	71,62	70,80	40	8	18H	79,38		
48T5-11	48	76,39	75,55	40	8	19H	82,55		
50T5-11	50	79,58	78,75	60	10	20H	85,73		
56T5-11	56	89,13	88,30	60	10	22H	95,25		
60T5-11	60	95,49	94,65	60	10	24H	103,19		
70T5-11	70	111,41	110,60	60	10	28H	119,06		
80T5-11	80	127,32	126,50	60	10	32H	134,94		
84T5-11	84	133,69	132,85	60	10	33H	139,70		

Sur demande

Sur demande

↓ **Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille** ↓

150T5-11 150

Dimensions : contactez-nous

Dimensions en mm

Nos autres produits



SH2

Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)



BABFCFO

Réceptacle pour
broche à billes, Avec
flasque cylindrique



MCL

Manchon cylindrique
taraudé, Cylindrique -
acier



PSG155

Engrenage droit de
précision, Inox 303



COA-COG

Platine en applique,
Platine en applique
pour rotule



HW_HT

Rail de guidage seul,
Rail



CHB

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
22 Nm



BLHT50

Renvoi d'angle, de
11,50 à 30 Nm



PRF4545

Profilé inox standard,
45 x 45 mm



SLB

Bouton d'indexage,
inox



TBV


Table d'élévation
manuelle, 7kg



CFES

Galet de came à
excentrique,
Excentrique

Produits complémentaires



T5courroie

Courroie fermée type
T, T5 Polyuréthane
armature acier



T5-BAR

Barreau denté à
recouper par vos
soins, T5



T5-10ECO

Poulie dentée de
positionnement type
T, Série économique -
T5 alu...



T5M_T10M

Courroie ouverte au
mètre type T, T5
Polyuréthane
armature acier