


Mini-table à vis métrique




TBL

Permet les combinaisons X-Y-Z


- Petite table à vis métrique pour utilisation manuelle
- Vis métrique pas à droite M6x1
- Guidage par 2 colonnes acier sur 4 bagues bronze (sans raclleur)
- Précision axiale < 0,10 mm
- Avec bouton et compteur
- Matière : aluminium et acier
- T° d'utilisation : de +5°C à +80°C




Précision au 10^{ème}



LIVRAISON RAPIDE



Version axe Z :
fixation par la plaque d'extrémité
4xØ4,2



REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-10%		Sur demande

Références	Courses	Charge maxi embarquée (kg)	Couple admissible (Nm)	Force statique admissible F (daN)	Masse (kg)	Prix Uni. €
Table horizontale axe X et Y						
TBL-50-CV	50	1	0,50	6,00	0,25	297,76 €
TBL-100-CV	100	1	0,50	6,00	0,30	299,47 €
Table verticale axe Z						
TBL-50Z-CV	50	0,5	0,50	6,00	0,25	302,60 €
TBL-100Z-CV	100	0,5	0,50	6,00	0,30	304,33 €

Dimensions en mm





Mini-table à vis métrique


Plaque de base pour combinaison X-Y-Z TBL

- **Plaque de jonction**
- A visser sous les plaques d'extrémités
- Dispose d'une fixation par trous lamés.
- Matières :
 - aluminium anodisé
 - vis acier zingué


Montage XY :
2 tables standard
1 plaque de base



Montage YZ :
1 table standard
1 table version axe Z
4 vis CHc M4x20



Montage XYZ :
2 tables standard
1 table version axe Z
4 vis CHc M4x20



**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	Pour courses (mm)	Prix Uni.
TBL-XY50	50	34,02 €
TBL-XY100	100	36,83 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



BFB

Accouplement soufflet, Aluminium et Bronze - avec vis de pression




PR821

Roue de renvoi, Séries 821 et 805



RJA00_28

Joint d'étanchéité linéaire, A clipser



RPP14

Courroie pour transmission RPP, RPP14



BPL

Bille porteuse avec flasque, Légère



CAP805

Chaîne à palette droite, Large série 805




T5M T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T10 Polyuréthane armature acier



SCR

Insert pour ventouse, Insert pour ventouse - Vis creuse



CHB

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 22 Nm




LVT

Mini vérin motorisé 2A, 2 ampères



RAS

Embout à rotule à 90° DIN71802, Inox



LAT4

Actionneur linéaire motorisé 4A, 4 ampères

Produits complémentaires



TBL

Mini-table à vis métrique, 1kg