


Mini-table à vis métrique




TBL

Permet les combinaisons X-Y-Z


- Petite table à vis métrique pour utilisation manuelle
- Vis métrique pas à droite M6x1
- Guidage par 2 colonnes acier sur 4 bagues bronze (sans raclleur)
- Précision axiale < 0,10 mm
- Avec bouton et compteur
- Matière : aluminium et acier
- T° d'utilisation : de +5°C à +80°C





Précision au 10^{ème}



LIVRAISON RAPIDE



Version axe Z :
fixation par la plaque d'extrémité
4xØ4,2



REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Courses	Charge maxi embarquée (kg)	Couple admissible (Nm)	Force statique admissible F (daN)	Masse (kg)	Prix Uni.
Table horizontale axe X et Y						
TBL-50-CV	50	1	0,50	6,00	0,25	297,76 €
TBL-100-CV	100	1	0,50	6,00	0,30	299,47 €
Table verticale axe Z						
TBL-50Z-CV	50	0,5	0,50	6,00	0,25	302,60 €
TBL-100Z-CV	100	0,5	0,50	6,00	0,30	304,33 €

Dimensions en mm





Mini-table à vis métrique


Plaque de base pour combinaison X-Y-Z TBL

- **Plaque de jonction**
- A visser sous les plaques d'extrémités
- Dispose d'une fixation par trous lamés.
- Matières :
aluminium anodisé
vis acier zingué


Montage XY :
2 tables standard
1 plaque de base



Montage YZ :
1 table standard
1 table version axe Z
4 vis CHc M4x20



Montage XYZ :
2 tables standard
1 table version axe Z
4 vis CHc M4x20



**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	Pour courses (mm)	Prix Uni.
TBL-XY50	50	34,02 €
TBL-XY100	100	36,83 €

Dimensions en mm

Nos autres produits




YG4

Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6



PRFSRAD

Serrure double pour
profilé aluminium,
Serrure double rapide
autobl...



PRF PSP_PR

Profilé d'habillage
pour profilé
aluminium, A insérer
dans les ...



PPCss

Pontet sur platine
carrée, Inox



CHTRB

Réducteur à renvoi
d'angle en L ou T,
Jusqu'à 53,1 Nm




PSG35

Engrenage droit de
précision, Inox 303



CHT

Moteur AC
asynchrone triphasé,
0,18 à 0,55kW



RLR

Tendeur de chaîne
Roll-Ring®, Auto-
réglable Roll-ring®



CDPC

Canon de perçage,
Acier



RTN

Accouplement à
denture bombée
Bowex®, Nylon



PRF_ER

Eclisse pour profilé
aluminium, Eclisse de
raccordement



PF60

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
118 Nm

Produits complémentaires



TBEBASE10

Mini-table à vis
métrique, Plaque de
base



TBE12

Mini-table à vis
trapézoïdale
économique, 2 kg



TBE16

Mini-table à vis
trapézoïdale
économique, 5 kg