


# Mini-table à vis métrique




## TBL

## Permet les combinaisons X-Y-Z


- Petite table à vis métrique pour utilisation manuelle
- Vis métrique pas à droite M6x1
- Guidage par 2 colonnes acier sur 4 bagues bronze (sans raclleur)
- Précision axiale < 0,10 mm
- Avec bouton et compteur
- Matière : aluminium et acier
- T° d'utilisation : de +5°C à +80°C




Précision au 10<sup>ème</sup>



LIVRAISON RAPIDE



Version axe Z :  
fixation par la plaque d'extrémité  
4xØ4,2



### REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Courses	Charge maxi embarquée (kg)	Couple admissible (Nm)	Force statique admissible F (daN)	Masse (kg)	Prix Uni.
<b>Table horizontale axe X et Y</b>						
TBL-50-CV	50	1	0,50	6,00	0,25	297,76 €
TBL-100-CV	100	1	0,50	6,00	0,30	299,47 €
<b>Table verticale axe Z</b>						
TBL-50Z-CV	50	0,5	0,50	6,00	0,25	302,60 €
TBL-100Z-CV	100	0,5	0,50	6,00	0,30	304,33 €

Dimensions en mm





# Mini-table à vis métrique


## Plaque de base pour combinaison X-Y-Z TBL

- **Plaque de jonction**
- A visser sous les plaques d'extrémités
- Dispose d'une fixation par trous lamés.
- Matières :  
aluminium anodisé  
vis acier zingué


**Montage XY :**  
2 tables standard  
1 plaque de base



**Montage YZ :**  
1 table standard  
1 table version axe Z  
4 vis CHc M4x20



**Montage XYZ :**  
2 tables standard  
1 table version axe Z  
4 vis CHc M4x20



**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	2+	3+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Pour courses (mm)	Prix Uni.
TBL-XY50	50	34,02 €
TBL-XY100	100	36,83 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



WTM

Rondelle pour serrage  
- DIN6340, Acier



PV1R

Porte-ventouse  
orientable, Serrage  
simple



J52

Réducteur coaxial à  
trains parallèles, de  
0,27 à 0,90 Nm - à tr...



CHT

Moteur AC  
asynchrone triphasé,  
0,09kW



EFTC

Élément de soutien,  
Inox



TS01\_TW01

Glissière linéaire sur  
rail Drylin® T, jusqu'à  
7000 N



RAG-12-M8

Accessoire pour  
rampe à galets,



CTZY

Amortisseur élastique  
diabol, Acier



PRF\_ART

Articulation de profilé,  
Simple



PSG15

Engrenage droit de  
précision, Inox 303



MAX26

Motoréducteur 12V et  
24V DC, de 0,075 à  
0,6Nm



PCP

Structure porte-cellule  
plastique, Pré-  
assemblée

## Produits complémentaires



TBL

Mini-table à vis  
métrique, 1kg