



- Ridoir à 2 crochets
- Accessoire d'accastillage
- Matière :  
Inox 316

**Info.**

- CMU : Charge Maximale Utile  
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 3


**REMISES**

Oté	1+	5+	10+	20+	30+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØA	B	L1	L2	CMU (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
TCC1-05/SS	M5	9	71	128-184	180	0,045	✓	9,38 €
TCC1-06/SS	M6	10	90	160-228	360	0,075	✓	11,24 €
TCC1-08/SS	M8	9	120	215-309	650	0,165	✓	19,44 €
TCC1-10/SS	M10	12	150	265-380	1000	0,280	-	24,81 €
TCC1-12/SS	M12	15	200	310-480	1400	0,510	-	38,04 €
TCC1-16/SS	M16	16	243	400-594	2300	1,060	-	77,15 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits




IN2  
Engrenage interne,  
Plastique usiné  
(delrin)



BSPT  
Bride simple pour  
tige, Rond




MDR\_SS  
Manille droite inox à  
piton à œil, Inox



T5courroie  
Courroie fermée type  
T, T5 Polyuréthane  
armature acier



EHD08-3  
Réducteur coaxial, de  
20 à 50 Nm



PTGR  
Poulie tendeur, Pour  
courroie ronde



PFL  
Accouplement P-  
FLEX®, Vis de  
pression



CNA-CNG  
Platine en équerre,  
Platine en équerre  
pour rotule



AT5-25ECO  
Poulie dentée de  
positionnement type  
AT, Série économique



PRS80  
Pied massif à rotule  
inox Ø80, Ø 80



PMC48\_M8  
Pied de machine  
antivibratoire, Plaque  
de base ovale



CHA1056-UPA  
Charnière en façade  
polyamide moulé,  
Polyamide noir

## Produits complémentaires



TCC  
Tendeur à 2 crochets,  
Acier



TAC\_SS  
Tendeur à anneau et  
crochet, Inox



MDR\_SS  
Manille droite inox à  
piton à œil, Inox



MLY\_SS  
Manille lyre inox à  
piton à œil, Inox