
Tendeur fixe rigide

TMR

Idéal pour les courroies

- ***Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR***
- *Matières :*
  Acier XC38 zingué
  Inox 304L



Accessoires


- *Galets* ***GTC (tome 4 p.146)***
- *Pignon tendeur* ***PTR (tome 4 p.140)***



Exemple de montage avec galet GTC



Exemple de montage avec pignon PTR



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande


Références	Matière	ØF	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
TMR-8	Acier	M8	✔	25,97 €
TMR-10	Acier	M10	-	25,97 €
TMR-8/SS	Inox	M8	-	33,44 €
TMR-10/SS	Inox	M10	-	33,44 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Idéal pour les courroies


TFR

- ***Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR dans de nombreuses positions***
- *Matières :*
  Acier XC38 zingué
  Inox 304L
- *Système anti-rotation*




Accessoires


- *Galets* ***GTC***
  (tome 4 p.146)
- *Pignon tendeur* ***PTR***
  (tome 4 p.140)



TFR83



TFR125 et TFR150



Exemple de montage avec galet GTC

Exemple de montage avec pignon PTR

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	L	ØM	C	ØD	E	F	G	J	A	B	R	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
Version acier													
TFR83-8	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	14,77 €
TFR83-10	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	15,22 €
TFR125-8	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	15,80 €
TFR125-10	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	16,40 €
TFR125-12	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	17,30 €
TFR150-12	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	✔	25,38 €
TFR150-16	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	26,27 €
Version inox													
TFR83-8/SS	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	23,28 €
TFR83-10/SS	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	24,19 €
TFR125-8/SS	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	29,28 €
TFR125-10/SS	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	30,16 €
TFR125-12/SS	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	32,26 €
TFR150-10/SS	150	M10	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,11 €
TFR150-12/SS	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,72 €
TFR150-16/SS	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	47,21 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits



Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de...



Bouton d'indexage - Entretoise, Entretoise pour bouton d'indexage SL...



Pied articulé à embase tôle Ø100, jusqu'à 15000N



Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 41 Nm



Arbre pour guidage linéaire, Arbre pour guidage



Platine en équerre, Platine en équerre pour rotule



Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec chariot



Noix support à 90°, Noix support à 90°



Glissière linéaire à billes série Eco, économique



Axe de fixation avec sûreté à enclenchement, avec



Bague de blocage pour tige trapézoïdale,



Noix de serrage pour ventouse, En croix

Produits complémentaires



Galet tendeur pour courroie, Pour applications courantes



Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications courantes



Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications courantes