
Tendeur fixe rigide

TMR

Idéal pour les courroies

- ***Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR***
- *Matières :*
  Acier XC38 zingué
  Inox 304L



Accessoires


- *Galets* ***GTC (tome 4 p.146)***
- *Pignon tendeur* ***PTR (tome 4 p.140)***



Exemple de montage avec galet GTC



Exemple de montage avec pignon PTR



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande


Références	Matière	ØF	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
TMR-8	Acier	M8	✔	25,97 €
TMR-10	Acier	M10	-	25,97 €
TMR-8/SS	Inox	M8	-	33,44 €
TMR-10/SS	Inox	M10	-	33,44 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Idéal pour les courroies


TFR

- ***Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR dans de nombreuses positions***
- *Matières :*
  Acier XC38 zingué
  Inox 304L
- *Système anti-rotation*




Accessoires


- *Galets* ***GTC***
  (tome 4 p.146)
- *Pignon tendeur* ***PTR***
  (tome 4 p.140)



TFR83



TFR125 et TFR150



Exemple de montage avec galet GTC

Exemple de montage avec pignon PTR

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	L	ØM	C	ØD	E	F	G	J	A	B	R	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
Version acier													
TFR83-8	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	14,77 €
TFR83-10	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	15,22 €
TFR125-8	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	15,80 €
TFR125-10	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	16,40 €
TFR125-12	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	17,30 €
TFR150-12	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	✔	25,38 €
TFR150-16	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	26,27 €
Version inox													
TFR83-8/SS	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	23,28 €
TFR83-10/SS	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	24,19 €
TFR125-8/SS	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	29,28 €
TFR125-10/SS	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	30,16 €
TFR125-12/SS	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	32,26 €
TFR150-10/SS	150	M10	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,11 €
TFR150-12/SS	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,72 €
TFR150-16/SS	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	47,21 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits



Pignon à chaîne acier, 6mm (DIN 04-1)



Ecrou à encoches, Ecrou KM



Support d'écran, Support 5 axes



Plaque de jonction type RPP, RPP8



Bague de blocage inox, Inox



Vis à pas rapide, Ecrou à collerette - jusqu'à 40mm de course




Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)



Engrenage droit de précision, Inox 316



Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2



Charnière et articulation, Charnière dégondable



Cosse cœur inox, Inox



Poignée de manutention, Thermoplastique

Produits complémentaires



Galet pour tendeur de courroie, Pour milieux agressifs



Pignon tendeur pour chaîne, Pour milieux agressifs