

- Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR

- Matières :

Acier XC38 zingué

Inox 304L

Accessoires

- Galets GTC (tome 4 p.146)

- Pignon tendeur PTR (tome 4 p.140)


acier ou inox



Exemple de montage avec galet GTC



Exemple de montage avec pignon PTR



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande


Références	Matière	ØF	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
TMR-8	Acier	M8	✓	25,97 €
TMR-10	Acier	M10	-	25,97 €
TMR-8/SS	Inox	M8	-	33,44 €
TMR-10/SS	Inox	M10	-	33,44 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR dans de nombreuses positions
- Matières :
 - Acier XC38 zingué
 - Inox 304L
- Système anti-rotation


Accessoires

- Galets GTC (tome 4 p.146)
- Pignon tendeur PTR (tome 4 p.140)



TFR83

TFR125 et TFR150



Exemple de montage avec galet GTC

Exemple de montage avec pignon PTR

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	L	ØM	C	ØD	E	F	G	J	A	B	R	Stock*	
												Prix Uni.	1 à 3
Version acier													
TFR83-8	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	14,77 €
TFR83-10	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	15,22 €
TFR125-8	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	15,80 €
TFR125-10	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	16,40 €
TFR125-12	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	17,30 €
TFR150-12	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	✓	25,38 €
TFR150-16	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	26,27 €
Version inox													
TFR83-8/SS	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	23,28 €
TFR83-10/SS	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	24,19 €
TFR125-8/SS	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	29,28 €
TFR125-10/SS	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	30,16 €
TFR125-12/SS	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	32,26 €
TFR150-10/SS	150	M10	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,11 €
TFR150-12/SS	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,72 €
TFR150-16/SS	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	47,21 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



CHA_GC_95S
Paumelle à ailettes à souder, A souder




CNA-CNG
Platine en équerre, Platine en équerre pour chape




T10courroie
Courroie fermée type T, T10 Polyuréthane armature acier



PSPD18
Poignée souple pour tube, PVC noir



T2
Courroie fermée type T, T2,5 Polyuréthane armature acier



RPP8
Courroie pour transmission RPP, RPP8



SLHHlok
Sauterelle à levier horizontal, A levier horizontal / embase horizo...




DOMI80
Chariot de réglage Domino 80, Chariot DOMILINE 80 avec compteur et ...



CHT
Moteur AC asynchrone triphasé, 1,1 à 1,85kW



NJM
Noix de jonction multiple, Multiple



RPPM
Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP8 Polyuréthane



HBM
Douille de réglage seule, Douille de réglage

Produits complémentaires



GTCSS
Galet pour tendeur de courroie, Pour milieux agressifs



PTRSS
Pignon tendeur pour chaîne, Pour milieux agressifs