


- Tige fileté courte
- Matière :  
inox 304



### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-5% Sur demande		

Références	ØF	L	Qté par lot	Prix Uni. 1 à 4
TIF6-30/SS/B	M6	30	100	54,13 €
TIF6-40/SS/B	M6	40	100	55,44 €
TIF6-50/SS/B	M6	50	100	60,17 €
TIF6-60/SS/B	M6	60	100	66,64 €
TIF6-70/SS/B	M6	70	100	73,56 €
TIF6-80/SS/B	M6	80	100	79,59 €
TIF6-100/SS/B	M6	100	100	92,55 €
TIF6-120/SS/B	M6	120	100	105,50 €
TIF8-30/SS/B	M8	30	100	56,72 €
TIF8-40/SS/B	M8	40	100	66,64 €
TIF8-50/SS/B	M8	50	100	77,02 €
TIF8-60/SS/B	M8	60	100	92,11 €
TIF8-70/SS/B	M8	70	100	106,79 €
TIF8-80/SS/B	M8	80	100	121,47 €
TIF8-100/SS/B	M8	100	100	133,54 €
TIF8-120/SS/B	M8	120	100	148,23 €
TIF8-140/SS/B	M8	140	100	169,39 €
TIF10-30/SS/B	M10	30	100	80,89 €
TIF10-40/SS/B	M10	40	100	97,73 €
TIF10-50/SS/B	M10	50	100	114,56 €
TIF10-60/SS/B	M10	60	100	130,10 €
TIF10-70/SS/B	M10	70	100	142,18 €
TIF10-80/SS/B	M10	80	100	156,87 €
TIF10-100/SS/B	M10	100	100	186,65 €
TIF10-120/SS/B	M10	120	100	216,87 €
TIF10-140/SS/B	M10	140	100	250,54 €
TIF10-160/SS/B	M10	160	100	285,08 €
TIF12-40/SS/B	M12	40	100	149,09 €
TIF12-50/SS/B	M12	50	100	181,03 €
TIF12-60/SS/B	M12	60	100	207,80 €
TIF12-80/SS/B	M12	80	100	263,48 €
TIF12-100/SS/B	M12	100	100	315,71 €
TIF12-120/SS/B	M12	120	100	370,55 €
TIF12-140/SS/B	M12	140	100	426,20 €
TIF12-160/SS/B	M12	160	100	493,98 €

Dimensions en mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

## Nos autres produits



NTM  
Vis de pression bout  
en nylon, à bout nylon



MLY  
Manille lyre à piton à  
œil, Acier



UCP  
Palier à chapeau  
fonte, Fonte



PHG2  
Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles de  
précision, Acier  
35NCD6 prétraité



SMS  
Engrenage spiro-  
cannique, 1:1



PPRss  
Pontet sur platine  
ronde, Inox



CLG1-ALI  
Engrenage droit  
contact alimentaire,  
Plastique moulé  
(nylon bleu)



PAMF100EB  
Pied articulé à  
embase tôle à fixer  
Ø100, Pied articulé



PRF-SCREEN-5  
Support d'écran,  
Support 5 axes



LBE  
Douille à billes  
miniature, Miniature



PSG25DL  
Engrenage droit de  
précision, Peek



GG2  
Engrenage droit  
denture rectifiée,  
Acier traité

## Produits complémentaires



SHN  
Ecrou 6 pans DIN 934,  
Inox A2



SHW  
Rondelle simple, Inox  
A2



NIN  
Ecrou autofreiné DIN  
985, Acier



MCLred  
Manchon réducteur  
femelle/femelle,  
Cylindrique - inox