

TKuu

Compense la flexion des arbres



- Douille à billes auto-alignantes fermée
- Pour guidage linéaire
- Compense les défauts d'alignement et la flexion des arbres
- Avec joint d'étanchéité incorporé
- Matières :
 Douille thermoplastique
 Billes acier 70 HRC ²²

Accessoires

- Arbres rectifiés Z-A, Z-B
- Paliers NSB, S2B



Jusqu'à
-20%**



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix -6%	-12%	Sur demande	

Références	Ødr	ØD	L	W	ØD1	h	F	J	G	B	Charges		Prix Uni. 1 à 4	
											Dyn. C(N)	Stat. Co(N)		
TK-12-UU	12	22	32	1,30	21,00	-	3	0,7	-	22,9	1020	1290	✓	21,44 €
TK-16-UU	16	26	36	1,30	24,90	-	3	0,7	-	24,9	1250	1550	✓	26,31 €
TK-20-UU	20	32	45	1,60	30,30	-	3	0,9	-	31,5	2090	2630	✓	34,10 €
TK-25-UU	25	40	58	1,85	37,50	-	3	1,4	1,5	44,1	3780	4720	✓	44,82 €
TK-30-UU	30	47	68	1,85	44,50	-	3	2,2	2,0	52,1	5470	6810	✓	61,39 €
TK-40-UU	40	62	80	2,15	59,00	-	3	2,7	1,5	60,6	6590	8230	✓	93,85 €

*Dans la limite du disponible - **Sur tarif 2015 - Dimensions en mm


Nos autres produits



PTAF100-PAMF100
Pied articulé à
embase tôle à fixer
Ø100, Ø 100



FDS
Arbre flexible
Masterflex®,
Masterflex® acier
noirci gaine PVC



MF
Amortisseur - Bride
universelle , Bride
universelle



VPR
Vis papillon Hygienic
Usit®, Inox



RFK48C
Réducteur hypoïde
inox, jusqu'à 350Nm



PW_PWG15
Vis sans fin de
précision, Inox



BAN
Bride angulaire pour
ventouse, Standard



CLSCLP
Chape série courte,
Courte acier



HG6-ECO
Engrenage droit acier
série éco., Acier C45



PP60
Réducteur à roue et
vis sans fin, de 17,80
à 34 Nm



PRF_ROUL_F
Roulette pour profilé
aluminium, Avec frein



BPMc
Poussoir inox à
ressort avec fente
bille céramique, Corps
inox 303...

Produits complémentaires



ZA
Arbre pour guidage
linéaire, Acier trempé



ZB
Arbre pour guidage
linéaire, Inox trempé



ZA
Arbre pour guidage
linéaire, Acier trempé