

## TKuu

## Compense la flexion des arbres



- Douille à billes auto-alignantes fermée
- Pour guidage linéaire
- Compense les défauts d'alignement et la flexion des arbres
- Avec joint d'étanchéité incorporé
- Matières :  
 Douille thermoplastique  
 Billes acier 70 HRC <sup>22</sup>

### Accessoires

- Arbres rectifiés Z-A, Z-B
- Paliers NSB, S2B



Jusqu'à  
**-20%\*\***



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix -6%	-12%	Sur demande	

Références	Ødr	ØD	L	W	ØD1	h	F	J	G	B	Charges		Prix Uni. 1 à 4	
											Dyn. C(N)	Stat. Co(N)		
TK-12-UU	12	22	32	1,30	21,00	-	3	0,7	-	22,9	1020	1290	✓	21,44 €
TK-16-UU	16	26	36	1,30	24,90	-	3	0,7	-	24,9	1250	1550	✓	26,31 €
TK-20-UU	20	32	45	1,60	30,30	-	3	0,9	-	31,5	2090	2630	✓	34,10 €
TK-25-UU	25	40	58	1,85	37,50	-	3	1,4	1,5	44,1	3780	4720	✓	44,82 €
TK-30-UU	30	47	68	1,85	44,50	-	3	2,2	2,0	52,1	5470	6810	✓	61,39 €
TK-40-UU	40	62	80	2,15	59,00	-	3	2,7	1,5	60,6	6590	8230	✓	93,85 €

\*Dans la limite du disponible - \*\*Sur tarif 2015 - Dimensions en mm

## Nos autres produits



BMM

Bouton moleté mâle,  
Moleté



GP

Grenouillère ressort à  
bielles, Standard  
(GP22-GP23)



SLV

Sauterelle à levier  
vertical, A levier  
vertical - inox



BOXsap

Coffret de goupilles  
élastiques ISO8752,  
Coffret - élastique  
fendu...



DB

Engrenage conique  
acier, 2:1



GE32

Grenouillère rigide à  
anneau, Standard



TIFss

Bout fileté DIN976A,  
Inox



MSP3815

Insert à coller  
MasterPlate®  
rectangulaire,  
rectangulaire avec



DB

Engrenage conique  
acier, 2:1



BTC20\_10

Bouchon pour tube  
rectangulaire, Simple



PV2R

Porte-ventouse  
orientable, Serrage  
renforcé



G0

Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2

## Produits complémentaires



ZA

Arbre pour guidage  
linéaire, Acier trempé



ZB

Arbre pour guidage  
linéaire, Inox trempé



ZA

Arbre pour guidage  
linéaire, Acier trempé