




## TKUUOP Compense les défauts d'alignement

- Douille à billes auto-alignantes ouvertes
- Pour guidage linéaire
- Avec joint d'étanchéité incorporé
- Matières :  
 Douille thermoplastique  
 Billes acier 70 HRC<sup>±2</sup>



### Accessoires

- Arbres rectifiés FTSN
- Paliers NSO, S2O



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	Ødr	ØD	L	W	ØD1	h	J	G	B	θ	Charges		Prix Uni.	
											Dyn. C (N)	Stat. Co (N)		
TK-12-UUOP	12	22	32	1,30	21,0	6,5	0,7	-	22,9	66°	1020	1290	✓	24,48 €
TK-16-UUOP	16	26	36	1,30	24,9	9,0	0,7	-	24,9	68°	1250	1550	✓	30,63 €
TK-20-UUOP	20	32	45	1,60	30,3	9,0	0,9	-	31,5	55°	2090	2630	✓	40,13 €
TK-25-UUOP	25	40	58	1,85	37,5	11,5	1,4	1,5	44,1	57°	3780	4720	✓	54,05 €
TK-30-UUOP	30	47	68	1,85	44,5	14,0	2,2	2,0	52,1	57°	5470	6810	✓	72,32 €
TK-40-UUOP	40	62	80	2,15	59,0	19,5	2,7	1,5	60,6	56°	6590	8230	✓	112,67 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


## Nos autres produits



PRF\_GAL  
Galet pour profilé aluminium, Galet plat




PRF\_SDD  
Support de détecteur Ø12, Ø12



LAT1  
Actionneur linéaire motorisé 1A, 1 ampère



CTZYSS  
Amortisseur élastique inox diablo, Inox



QNU  
Roulement à rouleaux cylindriques acier, Bague intérieure libre



RAS  
Embout à rotule à 90° DIN71802, Inox



CHA\_GC\_95S  
Paumelle à ailettes à souder, A souder



UGH40  
Unité de guidage en H, Pour vérins Ø40



PP50  
Réducteur à roue et vis sans fin, de 6,50 à 12,80 Nm



PR65C  
Pied semi-rotulé oscillant Ø 65, Ø 65




NSU  
Noix support universelle à 90°, Noix support




PCS50  
Pignon à chaîne acier, 12,7mm (DIN08B-1)

## Produits complémentaires



FTSN  
Arbre supporté pour guidage linéaire, Arbre acier / support alumin...



FTSN  
Arbre supporté pour guidage linéaire, Arbre acier / support alumin...



S20  
Palier court pour douille à billes ouverte, Ouvert court