




TKUUOP Compense les défauts d'alignement

- Douille à billes auto-alignantes ouvertes
- Pour guidage linéaire
- Avec joint d'étanchéité incorporé
- Matières :
 Douille thermoplastique
 Billes acier 70 HRC^{±2}



Accessoires

- Arbres rectifiés FTSN
- Paliers NSO, S20



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	

Références	Ødr	ØD	L	W	ØD1	h	J	G	B	θ	Charges		Prix Uni.	
											Dyn. C (N)	Stat. Co (N)		
TK-12-UUOP	12	22	32	1,30	21,0	6,5	0,7	-	22,9	66°	1020	1290	✓	24,48 €
TK-16-UUOP	16	26	36	1,30	24,9	9,0	0,7	-	24,9	68°	1250	1550	✓	30,63 €
TK-20-UUOP	20	32	45	1,60	30,3	9,0	0,9	-	31,5	55°	2090	2630	✓	40,13 €
TK-25-UUOP	25	40	58	1,85	37,5	11,5	1,4	1,5	44,1	57°	3780	4720	✓	54,05 €
TK-30-UUOP	30	47	68	1,85	44,5	14,0	2,2	2,0	52,1	57°	5470	6810	✓	72,32 €
TK-40-UUOP	40	62	80	2,15	59,0	19,5	2,7	1,5	60,6	56°	6590	8230	✓	112,67 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PRF_BASE
Plaque de base pour profilé aluminium, Plaque de base



AC
Crochet pour grenouillère, 20mm



BLOC
Blocage de porte, Blocage de porte



HW_HT
Rail de guidage seul, Rail



CHAE3030PA
Charnière en façade carrée, Polyamide



CHAC4040NP
Charnière carrée en tôle non percée, Carrée rivetée non percée



G4-ECO
Engrenage droit acier série éco., Acier C45



LVT
Mini vérin motorisé 4A, 4 ampères



PCS_PA6
Pignon à chaîne plastique, 9,525mm (DIN 06B-1)



RJA11_27
Joint d'étanchéité linéaire, Autre que clipsage



ZG1
Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



CHM30
Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 28 Nm

Produits complémentaires



FTSN
Arbre supporté pour guidage linéaire, Arbre acier / support alumin...



FTSN
Arbre supporté pour guidage linéaire, Arbre acier / support alumin...



S20
Palier court pour douille à billes ouverte, Ouvert court