

## TKuu

## Compense la flexion des arbres



- Douille à billes auto-alignantes fermée
- Pour guidage linéaire
- Compense les défauts d'alignement et la flexion des arbres
- Avec joint d'étanchéité incorporé
- Matières :  
 Douille thermoplastique  
 Billes acier 70 HRC <sup>22</sup>

### Accessoires

- Arbres rectifiés Z-A, Z-B
- Paliers NSB, S2B



Jusqu'à  
**-20%\*\***



### REMISES

| Qté  | 1+       | 5+   | 10+         | 25+ |
|------|----------|------|-------------|-----|
| Rem. | Prix -6% | -12% | Sur demande |     |

| Références | Ødr | ØD | L  | W    | ØD1   | h | F | J   | G   | B    | Charges   |             | Prix Uni. 1 à 4 |         |
|------------|-----|----|----|------|-------|---|---|-----|-----|------|-----------|-------------|-----------------|---------|
|            |     |    |    |      |       |   |   |     |     |      | Dyn. C(N) | Stat. Co(N) |                 |         |
| TK-12-UU   | 12  | 22 | 32 | 1,30 | 21,00 | - | 3 | 0,7 | -   | 22,9 | 1020      | 1290        | ✓               | 21,44 € |
| TK-16-UU   | 16  | 26 | 36 | 1,30 | 24,90 | - | 3 | 0,7 | -   | 24,9 | 1250      | 1550        | ✓               | 26,31 € |
| TK-20-UU   | 20  | 32 | 45 | 1,60 | 30,30 | - | 3 | 0,9 | -   | 31,5 | 2090      | 2630        | ✓               | 34,10 € |
| TK-25-UU   | 25  | 40 | 58 | 1,85 | 37,50 | - | 3 | 1,4 | 1,5 | 44,1 | 3780      | 4720        | ✓               | 44,82 € |
| TK-30-UU   | 30  | 47 | 68 | 1,85 | 44,50 | - | 3 | 2,2 | 2,0 | 52,1 | 5470      | 6810        | ✓               | 61,39 € |
| TK-40-UU   | 40  | 62 | 80 | 2,15 | 59,00 | - | 3 | 2,7 | 1,5 | 60,6 | 6590      | 8230        | ✓               | 93,85 € |

\*Dans la limite du disponible - \*\*Sur tarif 2015 - Dimensions en mm

## Nos autres produits



CTss

Cardan télescopique  
inox, Sollicitation  
légère



CQA30

Chariot de réglage  
miniature, 30



ZG4

Engrenage droit  
plastique, Plastique  
usiné (delrin)



F7-SF-SM

Afficheur  
multifonction, Support  
- montage à l'équerre



PW\_PWG15

Vis sans fin de  
précision, Acier



RGS

Accouplement sans  
jeu Rotex® GS, de 0,5  
à 190Nm



CHAsb63

Charnière sans  
broche, Charnière  
polymère



PO

Poignée de  
manutention multi-  
secteurs, Insert  
borgne taraudé



ZHBRA

Engrenage conique  
plastique, 1,25:1 2:1  
3:1



CHMR110

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
980 Nm



GAL\_25

Galet pour convoyeur,  
Sans roulement à  
billes



ACL-PR

Plaque de liaison pour  
profilé aluminium,  
Connexion à angle  
droit

## Produits complémentaires



ZA

Arbre pour guidage  
linéaire, Acier trempé



ZB

Arbre pour guidage  
linéaire, Inox trempé



ZA

Arbre pour guidage  
linéaire, Acier trempé