




TKUUOP Compense les défauts d'alignement

- Douille à billes auto-alignantes ouvertes
- Pour guidage linéaire
- Avec joint d'étanchéité incorporé
- Matières :
 Douille thermoplastique
 Billes acier 70 HRC^{±2}



Accessoires

- Arbres rectifiés FTSN
- Paliers NSO, S20



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-6%	-12%	Sur demande	


Références	Ødr	ØD	L	W	ØD1	h	J	G	B	θ	Charges		Prix Uni.	
											Dyn. C (N)	Stat. Co (N)		
TK-12-UUOP	12	22	32	1,30	21,0	6,5	0,7	-	22,9	66°	1020	1290	✓	24,48 €
TK-16-UUOP	16	26	36	1,30	24,9	9,0	0,7	-	24,9	68°	1250	1550	✓	30,63 €
TK-20-UUOP	20	32	45	1,60	30,3	9,0	0,9	-	31,5	55°	2090	2630	✓	40,13 €
TK-25-UUOP	25	40	58	1,85	37,5	11,5	1,4	1,5	44,1	57°	3780	4720	✓	54,05 €
TK-30-UUOP	30	47	68	1,85	44,5	14,0	2,2	2,0	52,1	57°	5470	6810	✓	72,32 €
TK-40-UUOP	40	62	80	2,15	59,0	19,5	2,7	1,5	60,6	56°	6590	8230	✓	112,67 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



AZY
Amortisseur élastique
cylindrique, Acier



KS
Clavette en barre,
Acier en barre



MSP23
Insert à coller
MasterPlate®
cylindrique Ø23,
cylindrique Ø23 av...



COA-COG
Platine en applique,
Platine en applique
pour rotule



AT10-50ECO
Poulie dentée de
positionnement type
AT, Série économique
- AT10 ...



HAR9
Rondelle pivotante
DIN6371, DIN 6371



NCT
Noix de connexion, A
angle fixe



PRF4532
Profilé aluminium
standard, 45 x 32 mm



ACLBMC
Porte-cellule pour
profilé aluminium,
Porte-cellule



FF20
Réducteur à arbres
parallèles, de 5,80 à
23 Nm




RFK38B
Réducteur hypoïde
inox, jusqu'à 200Nm




VTHbr
Vis à tête hexagonale
DIN933, Laiton

Produits complémentaires



FTSN
Arbre supporté pour
guidage linéaire,
Arbre acier / support
alumin...



FTSN
Arbre supporté pour
guidage linéaire,
Arbre acier / support
alumin...



S20
Palier court pour
douille à billes
ouverte, Ouvert court