

- Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR

- Matières :

Acier XC38 zingué

Inox 304L

### Accessoires

- Galets GTC (tome 4 p.146)

- Pignon tendeur PTR (tome 4 p.140)


acier ou inox



Exemple de montage avec galet GTC



Exemple de montage avec pignon PTR



### REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande



Références	Matière	ØF	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
TMR-8	Acier	M8	✓	25,97 €
TMR-10	Acier	M10	-	25,97 €
TMR-8/SS	Inox	M8	-	33,44 €
TMR-10/SS	Inox	M10	-	33,44 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR dans de nombreuses positions
- Matières :
  - Acier XC38 zingué
  - Inox 304L
- Système anti-rotation

### Accessoires

- Galets GTC (tome 4 p.146)
- Pignon tendeur PTR (tome 4 p.140)



### REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	L	ØM	C	ØD	E	F	G	J	A	B	R	Stock*	
												Prix Uni.	1 à 3
<b>Version acier</b>													
TFR83-8	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	14,77 €
TFR83-10	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	15,22 €
TFR125-8	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	15,80 €
TFR125-10	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	16,40 €
TFR125-12	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✓	17,30 €
TFR150-12	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	✓	25,38 €
TFR150-16	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	26,27 €
<b>Version inox</b>													
TFR83-8/SS	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	23,28 €
TFR83-10/SS	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	24,19 €
TFR125-8/SS	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	29,28 €
TFR125-10/SS	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	30,16 €
TFR125-12/SS	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	32,26 €
TFR150-10/SS	150	M10	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,11 €
TFR150-12/SS	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,72 €
TFR150-16/SS	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	47,21 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



VTLB

Volant à main à 3 lobes,  
Thermoplastique /  
Insert laiton ou inox



SUA4\_L

Maillon coudé pour  
chaîne simple, Acier



LAT2

Actionneur linéaire  
motorisé 2A, 2  
ampères



SA\_SAKH

Palier pour douille à  
billes compacte,  
Fermé charge légère



NT63

Réducteur coaxial à  
trains parallèles, de 8  
à 20 Nm - à trains ...



BLHB20

Renvoi d'angle,  
jusqu'à 1,77 Nm



ETGamme

Ressort de traction  
DIN2097, DIN 2097



GB-RA

Engrenage droit  
laiton, Laiton  
CuZn39Pb3



G2

Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



SEV

Sauterelle à étrier  
vertical , A étrier  
vertical - acier



VRSF

Anneau de levage  
orientable mâle,  
Orientable mâle



OPFL\_OPPM

Accessoire pour  
indicateurs OP, Bride  
de blocage

### Produits complémentaires



PTR

Pignon tendeur pour  
chaîne, Pour  
applications  
courantes



GTC

Galet tendeur pour  
courroie, Pour  
applications  
courantes