
Tendeur fixe rigide

TMR

Idéal pour les courroies

- ***Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR***
- *Matières :*
  Acier XC38 zingué
  Inox 304L



Accessoires


- *Galets* ***GTC (tome 4 p.146)***
- *Pignon tendeur* ***PTR (tome 4 p.140)***



Exemple de montage avec galet GTC



Exemple de montage avec pignon PTR



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande


Références	Matière	ØF	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
TMR-8	Acier	M8	✔	25,97 €
TMR-10	Acier	M10	-	25,97 €
TMR-8/SS	Inox	M8	-	33,44 €
TMR-10/SS	Inox	M10	-	33,44 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Idéal pour les courroies


TFR

- ***Permet de fixer et d'orienter les galets GTC et les pignons PTR dans de nombreuses positions***
- *Matières :*
  Acier XC38 zingué
  Inox 304L
- *Système anti-rotation*




Accessoires


- *Galets* ***GTC***
  (tome 4 p.146)
- *Pignon tendeur* ***PTR***
  (tome 4 p.140)



TFR83



TFR125 et TFR150



Exemple de montage avec galet GTC

Exemple de montage avec pignon PTR

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	L	ØM	C	ØD	E	F	G	J	A	B	R	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
Version acier													
TFR83-8	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	14,77 €
TFR83-10	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	15,22 €
TFR125-8	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	15,80 €
TFR125-10	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	16,40 €
TFR125-12	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	✔	17,30 €
TFR150-12	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	✔	25,38 €
TFR150-16	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	26,27 €
Version inox													
TFR83-8/SS	83,5	M8	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	23,28 €
TFR83-10/SS	83,5	M10	-	8,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	24,19 €
TFR125-8/SS	125	M8	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	29,28 €
TFR125-10/SS	125	M10	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	30,16 €
TFR125-12/SS	125	M12	14	10,5	8	10	24	30	28	27,5	10,5	-	32,26 €
TFR150-10/SS	150	M10	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,11 €
TFR150-12/SS	150	M12	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	45,72 €
TFR150-16/SS	150	M16	16	12,5	8	15	29	35	33,5	33,5	12,5	-	47,21 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits


PFC

Pied fixe, Mise à niveau de petits éléments


SLB

Bouton d'indexage, acier classe 5.8


BAC105

Bac à bec, 8mm


VELM4


Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide


MSP19

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø19, cylindrique avec in...


ACL-APB

Butée de porte pour profilé aluminium, Butée de porte magnétique


ACLBTS


S


GGP


Vis à oreilles, Technopolymère insert acier


HG6-ECO

Engrenage droit acier série éco., Acier C45


LAT4

Actionneur linéaire motorisé 4A, 4 ampères



PTA80

Pied articulé à embase tôle Ø80, jusqu'à 10000N


ZHG5

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)

Produits complémentaires


PTR

Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications courantes


GTC

Galet tendeur pour courroie, Pour applications courantes