



Tête orientable longue


Inox

TOL

- Pour guide latéral
- Matières :
Tête : inox (304)
Ecrrou et rondelle : inox



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	Pour Axe	H	W	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 9
TOL12-40/SS	12,5	APB12	40	55	0,28	27,49 €
TOL12-60/SS	12,5	APB12	60	75	0,38	33,58 €
TOL12-90/SS	12,5	APB12	90	105	0,55	36,86 €
TOL12-130/SS	12,5	APB12	130	145	0,77	49,17 €
TOL14-40/SS	14,5	APB14	40	56	0,28	27,49 €
TOL14-60/SS	14,5	APB14	60	76	0,38	31,79 €
TOL14-90/SS	14,5	APB14	90	106	0,55	35,10 €
TOL14-130/SS	14,5	APB14	130	146	0,77	49,17 €
TOL16-40/SS	16,5	APB16	40	57	0,28	27,49 €
TOL16-60/SS	16,5	APB16	60	77	0,38	33,58 €
TOL16-90/SS	16,5	APB16	90	107	0,55	36,86 €
TOL16-130/SS	16,5	APB16	130	147	0,77	49,17 €

Nos autres produits



DOG111

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 1,5 à 6 Nm




VTSM

Vis à tête sphérique Hygienic Design®, Inox




RBGpl

Roulette pivotante à platine, Acier - Cautchouc gris



RPP14

Courroie pour transmission RPP, RPP14



RPP8

Courroie pour transmission RPP, RPP8




UTKpwr

Rail en V Utilitrack®, Rail en V



RTE

Accouplement élastique Rotex®, acier




KM

Ecroû à encoches, Ecroû KM



BMM

Bouton moleté mâle, Moleté




PRF_PSA

Galet pour profilé aluminium, Support d'arbre



INS

Insert auto-taraudeur acier, acier



PM3

Vis sans fin, Plastique usiné (delrin)

Produits complémentaires



TOC

Tête orientable courte, Courte



APB_F

Axe fileté pour brides, Fileté



APB_T

Axe taraudé pour brides, Taraudé



RAG

Rampe à galets,