



- Pour guide latéral**- Matières :**

Tête : inox (304)

Ecrou et rondelle : inox

**Exemple d'application****REMISES**

Qté	1+	10+	20+
Rem.	-5%	Prix	Sur demande


Références	ØD	Pour Axe	H	W	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 9
TOL12-40/SS	12,5	APB12	40	55	0,28	27,49 €
TOL12-60/SS	12,5	APB12	60	75	0,38	33,58 €
TOL12-90/SS	12,5	APB12	90	105	0,55	36,86 €
TOL12-130/SS	12,5	APB12	130	145	0,77	49,17 €
TOL14-40/SS	14,5	APB14	40	56	0,28	27,49 €
TOL14-60/SS	14,5	APB14	60	76	0,38	31,79 €
TOL14-90/SS	14,5	APB14	90	106	0,55	35,10 €
TOL14-130/SS	14,5	APB14	130	146	0,77	49,17 €
TOL16-40/SS	16,5	APB16	40	57	0,28	27,49 €
TOL16-60/SS	16,5	APB16	60	77	0,38	33,58 €
TOL16-90/SS	16,5	APB16	90	107	0,55	36,86 €
TOL16-130/SS	16,5	APB16	130	147	0,77	49,17 €

Nos autres produits



SLHVlok

Sauterelle levier horizontal, A levier horizontal / embase verticale



M0

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



BABS303

Broche à billes compacte inox 303, Inox 303



ACLEFS

Ancre pour profilé aluminium, Ajustable



VQTplqp

Verrou quart de tour - Plaque de bridage, Montage en applique



SVR20

Vérin à vis - Avec écrou de déplacement, Avec écrou de déplace...




LC

Limiteur de couple à friction, 30 à 240 Nm



PRES5HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 500kg



H3

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné



GGP

Vis à oreilles, Technopolymère insert acier



PW_PWG25

Roue de précision, Bronze



SLB

Bouton d'indexage, acier classe 5.8

Produits complémentaires



TOC

Tête orientable courte, Courte



APB_F

Axe fileté pour brides, Fileté



APB_T

Axe taraudé pour brides, Taraudé



RAG

Rampe à galets,