



# Tête orientable longue


Inox

TOL

- Pour guide latéral
- Matières :  
Tête : inox (304)  
Ecrrou et rondelle : inox



## Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	Pour Axe	H	W	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 9
TOL12-40/SS	12,5	APB12	40	55	0,28	27,49 €
TOL12-60/SS	12,5	APB12	60	75	0,38	33,58 €
TOL12-90/SS	12,5	APB12	90	105	0,55	36,86 €
TOL12-130/SS	12,5	APB12	130	145	0,77	49,17 €
TOL14-40/SS	14,5	APB14	40	56	0,28	27,49 €
TOL14-60/SS	14,5	APB14	60	76	0,38	31,79 €
TOL14-90/SS	14,5	APB14	90	106	0,55	35,10 €
TOL14-130/SS	14,5	APB14	130	146	0,77	49,17 €
TOL16-40/SS	16,5	APB16	40	57	0,28	27,49 €
TOL16-60/SS	16,5	APB16	60	77	0,38	33,58 €
TOL16-90/SS	16,5	APB16	90	107	0,55	36,86 €
TOL16-130/SS	16,5	APB16	130	147	0,77	49,17 €

## Nos autres produits



EFSM

Palier applique  
Igubal®, Polymère



RFK58B

Réducteur hypoïde  
inox, jusqu'à 500Nm



VTLF

Petit volant femelle à  
3 lobes, Polyamide -  
Laiton



G1

Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



GSI\_A

Vérin à gaz ajustable  
inox, Inox



PDM\_PDV

Bouton croisillon en  
plastique détectable,  
identifiable  
visuellement



VTHbr

Vis à tête hexagonale  
DIN933, Laiton



PGM86-M5

Poignée de  
manutention,  
Thermoplastique



METC

Coussinet bronze  
fritté à collerette,  
Bronze auto-lubrifiant



LVT

Mini vérin motorisé  
4A, 4 ampères



PT820

Pignon de traction,  
Séries 820 et 815



TOC

Tête orientable  
courte, Courte

## Produits complémentaires



TOC

Tête orientable  
courte, Courte



APB\_F

Axe fileté pour brides,  
Fileté



APB\_T

Axe taraudé pour  
brides, Taraudé



RAG

Rampe à galets,