



Tête orientable longue



Inox

TOL

- Pour guide latéral
- Matières :
Tête : inox (304)
Ecrrou et rondelle : inox



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	Pour Axe	H	W	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 9
TOL12-40/SS	12,5	APB12	40	55	0,28	27,49 €
TOL12-60/SS	12,5	APB12	60	75	0,38	33,58 €
TOL12-90/SS	12,5	APB12	90	105	0,55	36,86 €
TOL12-130/SS	12,5	APB12	130	145	0,77	49,17 €
TOL14-40/SS	14,5	APB14	40	56	0,28	27,49 €
TOL14-60/SS	14,5	APB14	60	76	0,38	31,79 €
TOL14-90/SS	14,5	APB14	90	106	0,55	35,10 €
TOL14-130/SS	14,5	APB14	130	146	0,77	49,17 €
TOL16-40/SS	16,5	APB16	40	57	0,28	27,49 €
TOL16-60/SS	16,5	APB16	60	77	0,38	33,58 €
TOL16-90/SS	16,5	APB16	90	107	0,55	36,86 €
TOL16-130/SS	16,5	APB16	130	147	0,77	49,17 €

Nos autres produits



LVT

Mini vérin motorisé
1A, 1 ampère



SVR15

Vérin à vis - Avec
écrou de
déplacement, Avec
écrou de déplace...



VTLM

Petit volant mâle à 3
lobes, Polyamide -
Acier



DOMI80

Chariot de réglage
Domino 80, Chariot
DOMILINE 80



PSG2

Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté
trempé



PR880

Roue de renvoi, Série
880



PSG255

Engrenage droit de
précision, Inox 316



SBF

Palier applique
étanche agro-
alimentaire, ouvert



UFX

Accouplement
élastique Uneflex®,
eco



CM_CO

Insert de protection
Hygienic Usit® et
Hygienic Design®,



PRF_SDD

Support de détecteur
Ø12, Ø12



CHAC4040SS

Charnière carrée en
tôle percée, Carrée
rivetée percée

Produits complémentaires



TOC

Tête orientable
courte, Courte



APB_F

Axe fileté pour brides,
Fileté



APB_T

Axe taraudé pour
brides, Taraudé



RAG

Rampe à galets,