Tête orientable longue

Inox TOL

- Pour guide latéral


- Matières :


Tête: inox (304) Ecrou et rondelle : inox



Exemple d'application







RE/	ИIS	ES	
Qté	1+	10+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØD	Pour Axe	н	w	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 9
TOL12-40/SS	12,5	APB12	40	55	0,28	27,49 €
TOL12-60/SS	12,5	APB12	60	75	0,38	33,58 €
TOL12-90/SS	12,5	APB12	90	105	0,55	36,86 €
TOL12-130/SS	12,5	APB12	130	145	0,77	49,17 €
TOL14-40/SS	14,5	APB14	40	56	0,28	27,49 €
TOL14-60/SS	14,5	APB14	60	76	0,38	31,79 €
TOL14-90/SS	14,5	APB14	90	106	0,55	35,10 €
TOL14-130/SS	14,5	APB14	130	146	0,77	49,17 €
TOL16-40/SS	16,5	APB16	40	57	0,28	27,49 €
TOL16-60/SS	16,5	APB16	60	77	0,38	33,58 €
TOL16-90/SS	16,5	APB16	90	107	0,55	36,86 €
TOL16-130/SS	16.5	APB16	130	147	0.77	49.17 €

Nos autres produits



Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 41 Nm



Levier avec poignée cylindrique, Duroplast noir, levier en acier



Roulette pivotante à platine, Inox -Polyamide



Roulette pivotante à trou central, Acier -Caoutchouc gris - à dou...



Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé



Bouton d'indexage, inox



Tige support pour charge lourde, Tige support



Galet pour profilé aluminium, Arrêt d'arbre



Pied à rotule simple, Pied inclinable sans semelle antidérapante



Bouton croisillon en plastique détectable, identifiable



Charnière à visser avec insert taraudé, 138 degrés



Bille porteuse à visser, Forte

Produits complémentaires



Tête orientable courte, Courte



Axe fileté pour brides, Fileté



Axe taraudé pour brides, Taraudé



Rampe à galets,