



# Tête orientable longue



Inox

TOL

- Pour guide latéral
- Matières :  
Tête : inox (304)  
Ecrrou et rondelle : inox



## Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	Pour Axe	H	W	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 9
TOL12-40/SS	12,5	APB12	40	55	0,28	27,49 €
TOL12-60/SS	12,5	APB12	60	75	0,38	33,58 €
TOL12-90/SS	12,5	APB12	90	105	0,55	36,86 €
TOL12-130/SS	12,5	APB12	130	145	0,77	49,17 €
TOL14-40/SS	14,5	APB14	40	56	0,28	27,49 €
TOL14-60/SS	14,5	APB14	60	76	0,38	31,79 €
TOL14-90/SS	14,5	APB14	90	106	0,55	35,10 €
TOL14-130/SS	14,5	APB14	130	146	0,77	49,17 €
TOL16-40/SS	16,5	APB16	40	57	0,28	27,49 €
TOL16-60/SS	16,5	APB16	60	77	0,38	33,58 €
TOL16-90/SS	16,5	APB16	90	107	0,55	36,86 €
TOL16-130/SS	16,5	APB16	130	147	0,77	49,17 €

## Nos autres produits



DOMI80

Kit de raccordement,  
Kit de raccordement  
XZ



GG2

Engrenage droit  
denture rectifiée,  
Acier traité



EKN

Accouplement  
miniature soufflet  
Gerwah®, de 0,5 à  
12Nm



MSP3815

Insert à coller  
MasterPlate®  
rectangulaire,  
rectangulaire avec




DB

Engrenage conique  
acier, 2:1



TS01\_TW01

Glissière linéaire sur  
rail Drylin® T, jusqu'à  
7000 N



B

Engrenage conique  
acier, 1:1



PRF\_PSA

Galet pour profilé  
aluminium, Arrêt  
d'arbre



KB\_UU

Douille à billes  
massive fermée, De  
précision - acier



CHA1056-UPA

Charnière en façade  
polyamide moulé,  
Polyamide noir



KB\_UU

Douille à billes  
massive fermée, De  
précision - acier



BLHT70

Renvoi d'angle, de 26  
à 128 Nm

### Produits complémentaires



TOC

Tête orientable  
courte, Courte



APB\_F

Axe fileté pour brides,  
Fileté



APB\_T

Axe taraudé pour  
brides, Taraudé



RAG

Rampe à galets,