


Module Nylon 6 armé 30% fibres de verre 0,5-4,0

- Crémaillère à denture droite
- Pièce moulée
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6 armé 30% fibres de verre


Info.

- Les crémaillères CRM1-350, CRM1,5-500 et CRM2-500 sont aboutables



*Module 1 à 4,0
avec noyau acier*

*Module 0,5
sans noyau acier*



REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	



Références	m Module	A	B	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Sans noyau acier						
CRM0.5-250	0,5	8	8	250	✓	5,87 €
Avec noyau acier						
CRM1-350	1	15	15	351,67	✓	13,66 €
CRM1.5-500	1,5	17	17	565,2	✓	21,44 €
CRM2-500	2,0	20	20	565,2	✓	23,64 €
CRM3-250	3,0	30	30	250	-	Sur demande
CRM3-500	3,0	30	30	500	✓	30,73 €
CRM3-1000	3,0	30	30	1000	✓	52,39 €
CRM4-1000	4,0	28	20	1000	-	54,61 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 400mm
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :
Plastique delrin

Option

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes (maxi. 400mm)



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


Références	Module	P (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
ZR0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	57,98 €
ZR0.8-400	0,8	11,20	6	12	400	✓	52,54 €
ZR1-400	1,0	14,00	8	15	400	✓	54,30 €
ZRR1.5-400	1,5	16,50	12	18	400	✓	65,08 €
ZRR2-400	2,0	18,00	15	20	400	✓	68,35 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Module 0,4-2,0


Acier

- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 1800mm ou 400mm selon le module
- Rabotable en longueur de 1m
- Matières :
Acier S235 sauf module 1 et 1.25 (Acier C40/45)



Option

- Autres longueurs à partir de 10 pièces, contactez-nous



REMISES

Qté	1+	3+	6+	10+
Rem.	Prix -10%	-15%	Sur demande	

Références	Module	P	W	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
R0.4-400	0,4	11,60	6	12	400	✓	103,04 €
R0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	35,14 €
R0.8-1000	0,8	11,20	6	12	1000	✓	184,89 €
R1-1000	1	14,00	8	15	1000	✓	120,23 €
R1.25-1000	1,25	13,75	8	15	1000	✓	208,91 €
RR1.5-1000	1,5	16,50	18	18	1000	✓	151,55 €
RR2-1000	2	16,00	18	18	1000	-	Sur demande



*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Inox**Module
0,5-1**

- Angle de pression 20°
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :
Inox 304L
sauf module 0,25 : inox 303

Option

- Autres longueurs à partir de 10 pièces, Contactez-nous

**REMISES**

Qté	1+	3+	10+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	


Références	Module	P	W	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
SR0.5-400/304L	0,5	11,50	6,00	12	400	✓	99,61 €
SR0.8-400/304L	0,8	11,20	6,00	12	400	✓	105,45 €
SR1-400/304L	1,0	14,00	8,00	15	400	✓	111,32 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Module 1,0-5,0


Acier

- Crémaillères raboutables
- Angle de pression 20°
- MR = section carrée
- MMR = section rectangulaire
- Matières :
Acier C40/45
Acier 46S20



Options

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes



REMISES

Qté	1+	3+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	Module	W (mm)	H (mm)	Ligne primitive P (mm)	Longueur L (mm)	Matières	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
MR1-1000	1	10	10	9,00	999	C40/45	✓	61,99 €
MR1.25-1000	1,25	15	15	13,75	1001	C40/45	✓	73,82 €
MR1.25-2000	1,25	15	15	13,75	1997	C40/45	-	147,66 €
MR1.5-1000	1,5	15	15	13,50	997	C40/45	✓	61,52 €
MR1.5-2000	1,5	15	15	13,50	1997	C40/45	✓	147,66 €
MR1.75-2000	1,75	15	15	13,25	2002	C40/45	-	Sur demande
MR2-1000	2	20	20	18,00	999	46S20	✓	49,80 €
MR2-2000	2	20	20	18,00	1997	46S20	✓	90,24 €
MR2.5-1000	2,5	25	25	22,50	997	46S20	✓	54,60 €
MR2.5-2000	2,5	25	25	22,50	2002	46S20	-	Sur demande
MR3-1000	3	30	30	27,00	999	46S20	✓	71,35 €
MR3-2000	3	30	30	27,00	1997	46S20	✓	142,72 €
MMR4-1000	4	40	25	21,00	1005	C40/45	✓	153,56 €
MMR4-2000	4	40	25	21,00	2002	C40/45	✓	305,17 €
MMR5-1000	5	50	30	25,00	1005	C40/45	✓	Sur demande
MMR5-2000	5	50	30	25,00	2010	C40/45	-	Sur demande



*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Inox**Module
1,0-3,0**

- Facilement utilisable bout à bout
- Angle de pression 20°
- Matière :
Inox 304L étiré

Option

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes

**REMISES**

Qté	1+	3+	6+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	




Références	Module	W (mm)	H (mm)	Ligne primitive P (mm)	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
MRS1-1000	1,0	10	10	9,00	999	✓	80,47 €
MRS1.5-1000	1,5	15	15	13,50	999	✓	230,58 €
MRS2-1000	2,0	20	20	18,00	999	✓	252,06 €
MRS3-1000	3,0	30	30	27,00	999	✓	442,49 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Module 1,0 - 4,0

Acier

- Angle de pression 20°
- Diamètre tolérance h11
- Matière :
Acier étiré C45



REMISES

Qté	1+	3+	6+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Module	h (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
TRM1-1000	1	9,00	10	999	✓	99,61 €
TRM1.5-1000	1,5	13,50	15	999	✓	135,54 €
TRM2-1000	2	18,00	20	999	✓	136,72 €
TRM2.5-1000	2,5	22,50	25	997	✓	181,65 €
TRM3-1000	3	27,00	30	999	-	Sur demande
TRM4-1000	4	36,00	40	1005	-	Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Inox

Module
0,25-1,5

- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :
Inox 304L,
sauf module 0,25 : inox 303

Option

- Différentes longueurs
(quantité mini 10 pièces)

**REMISES**

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Module	P (mm)	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
TR0.25-400/303	0,25	5,30	6,00	5,55	400	✓	171,58 €
TR0.5-400/304L	0,50	8,70	10,00	9,20	400	✓	118,33 €
TR0.7-400/304L	0,70	9,80	12,00	10,50	400	-	79,36 €
TR0.8-400/304L	0,80	9,70	12,00	10,50	400	✓	80,12 €
TR1-400/304L	1,00	9,50	12,00	10,50	400	✓	93,49 €
TR1.5-400/304L	1,50	16,00	20,00	17,50	400	✓	118,33 €




* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Module 1,0 - 5,0

Inox

- Angle de pression 20°
- Diamètre tolérance h11
- Matière :
Inox étiré 304L

En stock
jusqu'au module 2




REMISES

Qté	1+	3+	6+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Module	h (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
TRM1-1000/SS	1	9,00	10	999	✓	125,56 €
TRM1.5-1000/SS	1,5	13,50	15	999	✓	211,56 €
TRM2-1000/SS	2	18,00	20	999	✓	176,50 €
TRM2.5-1000/SS	2,5	22,50	25	997	-	sur demande
TRM3-1000/SS	3	27,00	30	999	-	sur demande
TRM4-1000/SS	4	36,00	40	1005	-	sur demande
TRM5-1000/SS	5	45,00	50	1005	-	sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fiche technique



- Taille approximative des dents des crémaillères
- Angle de pression 20°



Module 0,25



Module 0,3



Module 0,35



Module 0,4



Module 0,5



Module 0,6



Module 0,8



Module 1



Module 1,25



Module 1,5



Module 2



Module 2,5



Module 3



Module 4