

Couvre-joint pour cardan




U8R

Pour références U816 à U832


- Augmente la durée de vie des cardans
- Matière :
Caoutchouc synthétique
- PVC Shore A 1,18g/cm³
- Résistance électrique 8 x 10⁹ Ωcm
- T° d'utilisation :
Constante : -27°C à +70°C
Occasionnelle : -32°C à +120°C

Avantages


- Résiste à l'huile
- Bonne élasticité



Permet de contenir le lubrifiant



Pour cardan simple



Pour cardan double

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande

Références	Pour cardan	Ød	L	ØD	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
Pour cardan simple						
U8R-02	U816A	16	32	35	-	11,64 €
U8R-04	U820A	20	40	36	✓	16,99 €
U8R-1	U825A	24	45	44	✓	12,73 €
U8R-3	U832A	32	55	62	✓	15,48 €
Pour cardan double						
U8R-19	U816C	16	55	35	-	20,52 €
U8R-20	U820C	20	65	36	✓	22,46 €
U8R-21	U825C	24	70	44	✓	26,01 €
U8R-23	U832C	32	90	62	-	31,10 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



Butée élastique
silicone, Fixation
femelle



Engrenage conique
plastique moulé
(nylon bleu), 1:1



Engrenage droit
contact alimentaire,
Plastique moulé
(nylon bleu)



Moyeu de serrage,
Acier



Joint d'étanchéité
linéaire, A clipser



Sauterelle à levier
vertical, A levier
vertical - acier



Douilles pour arbres
cannelés à billes,
Chariot - de 558 N à
15386 N



Engrenage hélicoïdal
axes parallèles, Acier
20NCD2



Pignon arbré de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



Accouplement flexible
à disque simple,
Disque simple



Guidage miniature
Drylin® N, Largeur
27 mm



Crochet pour attache-
capot manuelle,
Crochet

Produits complémentaires



Cardan acier, Double



Couvre joint, Série
éco