




- Selon DIN 7551-E (taille 13) ou DIN 808-D (taille 16 à 40)
- Pour sollicitation légère
- Utilisation manuelle ou occasionnelle uniquement
- Angle de désalignement 70°
- Matière :
Acier 9SMnPb28 non traité

Applications

- Clapet
- Commande de vanne
- Store



Série économique



Pour application manuelle

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande	

Références	Alésage ØD	ØA	C	M	T	L	Vitesse maxi. (t/min)	Jeu à Nm (min)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
U813C	13	8	11	21	18	60	200	-	✓	26,40 €
U816C	16	10	15	26	22	74	200	0,2 1°30'	✓	25,32 €
U820C	20	12	18	31	26	88	200	0,4 1°20'	✓	30,73 €
U825C	25	16	22	37	30	104	200	1,0 1°04'	✓	62,03 €
U832C	32	20	25	43	37	123	200	1,7 0°56'	✓	63,36 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



BPM-Z

Poussoir plastique à ressort avec fente, Corps plastique + bille plastique



M0

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



SVT30

Vérin à vis - vis en translation, Vis en translation



BOX-TOR-D

Coffret de joints toriques en nitrile, 18,00 x 2,00mm à 50,00 x 5,00



FRTG

Amortisseur rotatif, $\leq 1\text{Ncm}$



TCL

T-Clip - Fixation profilé aluminium, T-Clip



DT

Pignon abrè droit, Acier 20NCD2



DB_ECO

Engrenage conique série éco. , 2:1



BZY

Amortisseur élastique cylindrique, Acier



BSPT

Bride simple pour tige, Rond



GD01

Cardan double , Paliers lisses doubles



RDE-N

Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®, Inox - EPDM noir

Produits complémentaires



U8R

Couvre joint, Série éco



UA

Cardan acier, Simple éco