


- Vis double filet bois/métal
- Permet d'assembler une pièce en métal sur une pièce en bois
- Matières :
 - Acier zingué
 - Inox 304
- Conditionnées par lot




Utilisation

- Visser d'abord sur la pièce en bois à l'aide d'une clé plate
- Compatible avec les écrous N, SHN, NINA et NIN



Exemple d'application



REMISES Acier

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

REMISES Inox

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références		ØF		Qté par lot		Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox		L	Acier	Inox	Acier	Inox
VCMB5-40/B	-	M5	40	100	-	5,65 €	-
VCMB5-50/B	-	M5	50	100	-	9,36 €	-
VCMB6-60/B	VCMB6-60/SS/B	M6	60	100	100	11,01 €	36,38 €
VCMB6-80/B	VCMB6-80/SS/B	M6	80	100	100	18,18 €	45,69 €
VCMB6-100/B	VCMB6-100/SS/B	M6	100	100	100	29,76 €	61,45 €
VCMB6-120/B	VCMB6-120/SS/B	M6	120	100	100	30,83 €	69,21 €
VCMB8-50/B	VCMB8-50/SS/B	M8	50	100	100	11,75 €	96,99 €
VCMB8-60/B	VCMB8-60/SS/B	M8	60	100	100	12,67 €	57,14 €
VCMB8-80/B	VCMB8-80/SS/B	M8	80	100	50	16,69 €	38,27 €
VCMB8-100/B	VCMB8-100/SS/B	M8	100	100	50	20,79 €	51,88 €
VCMB8-120/B	VCMB8-120/SS/B	M8	120	100	50	25,33 €	60,40 €
VCMB8-140/B	VCMB8-140/SS/B	M8	140	100	50	32,73 €	70,23 €
VCMB8-160/B	VCMB8-160/SS/B	M8	160	100	50	36,57 €	69,36 €
VCMB10-60/B	-	M10	60	100	-	22,32 €	-
VCMB10-80/B	VCMB10-80/SS/B	M10	80	50	25	15,42 €	46,75 €
VCMB10-100/B	VCMB10-100/SS/B	M10	100	50	25	18,89 €	39,09 €
VCMB10-120/B	VCMB10-120/SS/B	M10	120	50	25	33,04 €	46,30 €
VCMB10-140/B	VCMB10-140/SS/B	M10	140	50	25	42,19 €	50,58 €

Dimensions en mm

Nos autres produits




ACM_AZ

Crochet pour attache-
capot manuelle,
Crochet



PITAss

Doigt d'indexage,
avec poignée en T



PRF45_GOU

Goulotte, Accessoires



M0

Couple roue et vis
sans fin, Acier non
trempé



AT5courroie

Courroie de
positionnement type
AT, AT5 Polyuréthane
armature acier



CHT

Moteur AC
asynchrone triphasé,
0,09kW



AT5M AT10M

Courroie ouverte au
mètre type AT, AT5
Polyuréthane
armature acier



RDCss

Ridoir à 2 chapes
inox, Ridoir inox



SUPccss

Moyeu de serrage
autocentrant inox,
Avec contre-écrou



CHML63

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
138 Nm - Avec



PPS

Anneau de levage,
Crochet universel à
visser



AT5P_AT10P

Plaque de jonction
type AT, AT10

Produits complémentaires



VCMB

Vis combi bois/métal,
Inox



SHN

Ecrou 6 pans DIN934,
Acier classe 6[8]



NIN

Ecrou autofreiné,
Acier



SHW

Rondelle simple,
Acier