


- Vis double filet bois/métal
- Permet d'assembler une pièce en métal sur une pièce en bois
- Matières :
 - Acier zingué
 - Inox 304
- Conditionnées par lot




Utilisation

- Visser d'abord sur la pièce en bois à l'aide d'une clé plate
- Compatible avec les écrous N, SHN, NINA et NIN



Exemple d'application



REMISES Acier

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande


REMISES Inox

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Qté par lot		Prix Uni. 1 à 5	
	Acier	Inox	Acier	Inox
VCMB5-40/B	-	-	5,65 €	-
VCMB5-50/B	-	-	9,36 €	-
VCMB6-60/B	VCMB6-60/SS/B	100	11,01 €	36,38 €
VCMB6-80/B	VCMB6-80/SS/B	100	18,18 €	45,69 €
VCMB6-100/B	VCMB6-100/SS/B	100	29,76 €	61,45 €
VCMB6-120/B	VCMB6-120/SS/B	100	30,83 €	69,21 €
VCMB8-50/B	VCMB8-50/SS/B	100	11,75 €	96,99 €
VCMB8-60/B	VCMB8-60/SS/B	100	12,67 €	57,14 €
VCMB8-80/B	VCMB8-80/SS/B	50	16,69 €	38,27 €
VCMB8-100/B	VCMB8-100/SS/B	50	20,79 €	51,88 €
VCMB8-120/B	VCMB8-120/SS/B	50	25,33 €	60,40 €
VCMB8-140/B	VCMB8-140/SS/B	50	32,73 €	70,23 €
VCMB8-160/B	VCMB8-160/SS/B	50	36,57 €	69,36 €
VCMB10-60/B	-	100	22,32 €	-
VCMB10-80/B	VCMB10-80/SS/B	25	15,42 €	46,75 €
VCMB10-100/B	VCMB10-100/SS/B	25	18,89 €	39,09 €
VCMB10-120/B	VCMB10-120/SS/B	25	33,04 €	46,30 €
VCMB10-140/B	VCMB10-140/SS/B	25	42,19 €	50,58 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



M1

Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)




FDS

Arbre flexible Masterflex®, Masterflex® acier noirci gaine PVC



SVG

Grenouillère rigide réglable, Course de 118mm à 130,5mm



TC1rp

Tendeur de chaînes automatique, Avec patin 180°




PR40

Pied à rotule Ø50, Ø 50



MDB_MTB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 2:1



MRS

Crémaillère section carrée, Inox



Q6

Roulement à billes à contact radial, Acier



INO

Engrenage interne, Acier 20NCD2



PAL

Erou de sécurité, Pour blocage axial



SLB

Bouton d'indexage, inox



PLA

Aimant plat, Aimant plat avec trou taraudé

Produits complémentaires



VCMB

Vis combi bois/métal, Acier



SHN

Erou 6 pans DIN934, Inox A2



NIN

Erou autofreiné, Inox A2



SHW

Rondelle simple, Inox A2