


- Vis double filet bois/métal
- Permet d'assembler une pièce en métal sur une pièce en bois
- Matières :
  - Acier zingué
  - Inox 304
- Conditionnées par lot




### Utilisation

- Visser d'abord sur la pièce en bois à l'aide d'une clé plate
- Compatible avec les écrous N, SHN, NINA et NIN



Exemple d'application



### REMISES Acier

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

### REMISES Inox

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Qté par lot		Prix Uni. 1 à 5	
	Acier	Inox	Acier	Inox
VCMB5-40/B	-	-	5,65 €	-
VCMB5-50/B	-	-	9,36 €	-
VCMB6-60/B	VCMB6-60/SS/B	100	11,01 €	36,38 €
VCMB6-80/B	VCMB6-80/SS/B	100	18,18 €	45,69 €
VCMB6-100/B	VCMB6-100/SS/B	100	29,76 €	61,45 €
VCMB6-120/B	VCMB6-120/SS/B	100	30,83 €	69,21 €
VCMB8-50/B	VCMB8-50/SS/B	100	11,75 €	96,99 €
VCMB8-60/B	VCMB8-60/SS/B	100	12,67 €	57,14 €
VCMB8-80/B	VCMB8-80/SS/B	100	16,69 €	38,27 €
VCMB8-100/B	VCMB8-100/SS/B	50	20,79 €	51,88 €
VCMB8-120/B	VCMB8-120/SS/B	50	25,33 €	60,40 €
VCMB8-140/B	VCMB8-140/SS/B	50	32,73 €	70,23 €
VCMB8-160/B	VCMB8-160/SS/B	50	36,57 €	69,36 €
VCMB10-60/B	-	100	22,32 €	-
VCMB10-80/B	VCMB10-80/SS/B	25	15,42 €	46,75 €
VCMB10-100/B	VCMB10-100/SS/B	25	18,89 €	39,09 €
VCMB10-120/B	VCMB10-120/SS/B	25	33,04 €	46,30 €
VCMB10-140/B	VCMB10-140/SS/B	25	42,19 €	50,58 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



BPHFclip

Clip pour bille  
porteuse, Clip de  
montage (par-dessus)



BPP

Palier tôle à charge  
légère, Tôle



MCLred

Manchon réducteur  
femelle/femelle,  
Cylindrique - inox




PCF2

Suspension conique  
de fixation, Plaque de  
base ovale



SLBWSS

Bouton d'indexage à  
souder, Inox à souder



M1

Couple roue et vis  
sans fin, Bronze



BSPT

Bride simple pour  
tige, Rond




HTD5M\_25

Poulie dentée de  
transmission type  
HTD, HTD5 Aluminium



RNAST

Galet de came, Sans  
bague intérieure



PM3

Couple roue et vis  
sans fin, Bronze



DCG

Ventouse 2,5  
soufflets, nitrile



GE\_C

Rotule lisse, Chrome  
dur / PTFE

## Produits complémentaires



VCMB

Vis combi bois/métal,  
Acier



SHN

Ecrou 6 pans DIN934,  
Inox A2



NIN

Ecrou autofreiné, Inox  
A2



SHW

Rondelle simple, Inox  
A2