


- Vis double filet bois/métal
- Permet d'assembler une pièce en métal sur une pièce en bois
- Matières :
 - Acier zingué
 - Inox 304
- Conditionnées par lot




Utilisation

- Visser d'abord sur la pièce en bois à l'aide d'une clé plate
- Compatible avec les écrous N, SHN, NINA et NIN



Exemple d'application



REMISES Acier

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

REMISES Inox

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Qté par lot		Prix Uni. 1 à 5	
	Acier	Inox	Acier	Inox
VCMB5-40/B	-	-	5,65 €	-
VCMB5-50/B	-	-	9,36 €	-
VCMB6-60/B	VCMB6-60/SS/B	100	11,01 €	36,38 €
VCMB6-80/B	VCMB6-80/SS/B	100	18,18 €	45,69 €
VCMB6-100/B	VCMB6-100/SS/B	100	29,76 €	61,45 €
VCMB6-120/B	VCMB6-120/SS/B	100	30,83 €	69,21 €
VCMB8-50/B	VCMB8-50/SS/B	100	11,75 €	96,99 €
VCMB8-60/B	VCMB8-60/SS/B	100	12,67 €	57,14 €
VCMB8-80/B	VCMB8-80/SS/B	100	16,69 €	38,27 €
VCMB8-100/B	VCMB8-100/SS/B	50	20,79 €	51,88 €
VCMB8-120/B	VCMB8-120/SS/B	50	25,33 €	60,40 €
VCMB8-140/B	VCMB8-140/SS/B	50	32,73 €	70,23 €
VCMB8-160/B	VCMB8-160/SS/B	50	36,57 €	69,36 €
VCMB10-60/B	-	100	22,32 €	-
VCMB10-80/B	VCMB10-80/SS/B	25	15,42 €	46,75 €
VCMB10-100/B	VCMB10-100/SS/B	25	18,89 €	39,09 €
VCMB10-120/B	VCMB10-120/SS/B	25	33,04 €	46,30 €
VCMB10-140/B	VCMB10-140/SS/B	25	42,19 €	50,58 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



CHA35

Charnière en façade pour profilé aluminium, Charnière



AT10courroie

Courroie de positionnement type AT, AT10 Polyuréthane



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



TBD

Table à pas inversé manuelle, 2kg



RJA10_03

Joint d'étanchéité linéaire, A clipser



CRM

Crémaillère nylon moulé, Nylon



PRF_PL_9090

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Plaque de liaison - 90x90...



CHB

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 41 Nm



H3

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)



PSG3

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



BLHB50

Renvoi d'angle, jusqu'à 30 Nm



BOXdhx

Coffret de goupilles taraudées DIN7979D, Coffret - extractible DIN ...

Produits complémentaires



VCMB

Vis combi bois/métal, Acier



SHN

Ecrou 6 pans DIN934, Inox A2



NIN

Ecrou autofreiné, Inox A2



SHW

Rondelle simple, Inox A2