

# Bande auto-agrippante pour câble

New

## VEL Pour câbles électriques et pneumatiques

- Lien type Velcro permettant la fixation ou le regroupement de câbles
- 1 face "velour", 1 face "crochets"
- Idéal pour la fixation de câbles sur profilés aluminium avec les embases VEL-PRF
- Vendue en rouleau
- Matières :  
Polypropylène auto-extinguible selon UL94-V2

**NOUVEAU !**



### Avantages


- Montage facile
- Réutilisable des centaines de fois
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles
- Pas de risque de blessures ou d'endommager les câbles contrairement aux serres-câbles en rilsan
- Découpe pour mise à longueur aisée.

### Accessoires

- Embase VEL-M (tome 5 p.389) ou VEL-PRF (tome 5 p.391)



Utilisation sur embase



Utilisation seule

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Prix Uni.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# New Embase à clipser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELPRF

**NOUVEAU !**

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium Minitec PRF
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières : Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0





## Avantages


- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

## Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)



A clipser sur profilé PRF



## REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Embase à visser pour bande auto-agrippante **New**

## VELM Pour câbles électriques et pneumatiques

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :  
Polyamide renforcé fibres de verre  
auto-extinguible selon UL94-V0

**NOUVEAU!**





Pour bande 7,5 à 20mm

### Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

### Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327) et vis FHC (tome 1 p.556)



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	Pour vis			Prix Uni. 1 à 9
				A	B	H	
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# New Embase à visser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques **VELM**

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :  
Polyamide renforcé fibres de verre  
auto-extinguible selon UL94-V0

## Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable

## Accessoires



- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327) et vis CHC6 (tome 1 p.550)



**NOUVEAU !**



Pour bande 30mm



## REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	Prix Uni. 1 à 9
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensions en mm

Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15€/mln + prix appel

cial2@hpceurope.com

WEB  
04/2021

**HPC**

## Nos autres produits



NT63

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 8 à 20 Nm - à trains ...



KB\_WW

Douille à billes massive fermée, économique



AT10courroie

Courroie de positionnement type AT, AT10 Polyuréthane



MHXred

Manchon réducteur mâle/femelle, Hexagonal - acier



H1

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2



E15

Réducteur à renvoi d'angle, de 0,40 à 2,53 Nm



UCFL\_PBT

Palier applique polymère inox, Polymère et inox



P30

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 8,80 Nm



LWL

Glissière linéaire à billes inox, Rail - de 514 N à 16700 N



SEH

Sauterelle à étrier horizontal, A étrier horizontal - acier



GMK17\_BR

Bride pour profil de guidage, Conique double



SCA

Serre-câble plat, Acier

## Produits complémentaires



VELprf

Embase à clipser pour bande auto-grippante, Polyamide



VELM4

Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide



VELM6

Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide