

Bande auto-agrippante pour câble

New

VEL Pour câbles électriques et pneumatiques

- Lien type Velcro permettant la fixation ou le regroupement de câbles
- 1 face "velour", 1 face "crochets"
- Idéal pour la fixation de câbles sur profilés aluminium avec les embases VEL-PRF
- Vendue en rouleau
- Matières :
Polypropylène auto-extinguible selon UL94-V2

NOUVEAU!



Avantages

- Montage facile
- Réutilisable des centaines de fois
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles
- Pas de risque de blessures ou d'endommager les câbles contrairement aux serres-câbles en rilsan
- Découpe pour mise à longueur aisée.

Accessoires

- Embase VEL-M (tome 5 p.389) ou VEL-PRF (tome 5 p.391)



Utilisation sur embase



Utilisation seule

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Prix Uni.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New Embase à clipser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELPRF

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium Minitec PRF
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
Polyamide renforcé fibres de verre
auto-extinguible selon UL94-V0

NOUVEAU!




Avantages


- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)



A clipser
sur profilé
PRF



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Embase à visser pour bande auto-agrippante **New**

VELM Pour câbles électriques et pneumatiques

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro

- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum

- Matières :

Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0

NOUVEAU!





Pour bande
7,5 à 20mm

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327) et vis FHC (tome 1 p.556)



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	-5%	-10%	-10%	Sur demande

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	A	B	H	Prix Uni.
VEL7,5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New Embase à visser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques **VELM**

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
Polyamide renforcé fibres de verre
auto-extinguible selon UL94-V0

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable

Accessoires


- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327) et vis CHC6 (tome 1 p.550)



NOUVEAU !



Pour bande
30mm



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix -5%	-10%		Sur demande

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	Prix Uni.
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



BOXINS300

Coffret inserts auto-taraudeurs, Coffret - pour matériaux durs



PSPD18

Poignée souple pour tube, PVC noir




GLP

Petit volant à 6 lobes fileté, Technopolymère - Inox



G-ECO2

Engrenage droit acier série éco., Acier C45



Courroie ouverte au mètre type T, T10
Polyuréthane armature acier



Aimant plat, Aimant plat avec trou taraudé



Charnière sans broche en rouleau, Charnière polymère



Ecrou cylindrique bronze, 2 filets bronze



Vérin à vis - Avec écrou de déplacement, Avec



Roulette Hautes températures, jusqu'à 200kg



Ressort extra raide ISO10243, Moyenne



Ecrou 6 pans DIN934, Inox A2

Produits complémentaires



Embase à clipser pour bande auto-grippante, Polyamide



Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide



Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide