Bande auto-aggripante pour câble

New

VEL Pour câbles électriques et pneumatiques

NOUVEAU !



- ***Lien type Velcro permettant la fixation ou le regroupement de câbles***
- *1 face "velour", 1 face "crochets"*
- *Idéal pour la fixation de câbles sur profilés aluminium avec les embases* **VEL-PRF**
- *Vendue en rouleau*
- *Matières :*
  Polypropylène auto-extinguible selon UL94-V2


Avantages

- *Montage facile*
- *Réutilisable des centaines de fois*
- *Différentes tailles de bandes auto-aggripantes possibles*
- *Pas de risque de blessures ou d'endommager les câbles contrairement aux serres-câbles en rilsan*
- *Découpe pour mise à longueur aisée.*

Accessoires

- *Embase* **VEL-M** ***(tome 5 p.389)*** *ou* **VEL-PRF** ***(tome 5 p.391)***





Utilisation sur embase



Utilisation seule

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Prix Uni.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

New Embase à clipser pour bande auto-aggripante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELPRF

NOUVEAU !




- **Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro**
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium **Minitec PRF**
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
  Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0


Avantages


- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-aggripantes possibles


Accessoires

- Bande **VEL** *(tome 5 p.388)*











REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Embase à visser pour bande auto-aggripante New

VELM Pour câbles électriques et pneumatiques

- **Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro**
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
  Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0

NOUVEAU !




Pour bande 7,5 à 20mm

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-aggripantes possibles

Accessoires


- Bande **VEL (tome 5 p.388)**
- Ecrou **PRF-ECL (tome 5 p.327)** et vis **FHC (tome 1 p.556)**











REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	A	B	H	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

New Embase à visser pour bande auto-aggripante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELM

NOUVEAU !



- **Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro**
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
  Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable

Accessoires


- Bande **VEL** (**tome 5 p.388**)
- Ecrou **PRF-ECL** (**tome 5 p.327**) et vis **CHC6** (**tome 1 p.550**)














REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	Prix Uni. 1 à 9
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



BABpss

Broche à billes inox 301, Inox



DILC

Doigt d'indexage à levier, à levier



AT5courroie

Courroie de positionnement type AT, AT5 Polyuréthane armature acier




BCA

Bague cannelée cylindrique acier, Acier



BDPR

Bras de préhension pour ventouse, Rigide




IN1

Engrenage interne, Plastique usiné (delrin)



UCP_PBT

Palier à chapeau polymère inox, Polymère et inox



PCF4

Suspension conique de fixation, Plaque de base carrée



CHINV

Charnière invisible, Invisible - Ouverture jusqu'à 90°



ADL_M

Anneau de levage mâle DIN580, Acier



HRV

Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec



BH02

Bride avec roulement, Montage avec circlips

Produits complémentaires



VELprf

Embase à clipser pour bande auto-grippante, Polyamide



VELM4

Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide



VELM6

Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide