

# Bande auto-agrippante pour câble

New

## VEL Pour câbles électriques et pneumatiques

- Lien type Velcro permettant la fixation ou le regroupement de câbles
- 1 face "velour", 1 face "crochets"
- Idéal pour la fixation de câbles sur profilés aluminium avec les embases **VEL-PRF**
- Vendue en rouleau
- Matières :  
Polypropylène auto-extinguible selon UL94-V2

**NOUVEAU !**



### Avantages


- Montage facile
- Réutilisable des centaines de fois
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles
- Pas de risque de blessures ou d'endommager les câbles contrairement aux serres-câbles en rilsan
- Découpe pour mise à longueur aisée.

### Accessoires

- Embase **VEL-M** (tome 5 p.389) ou **VEL-PRF** (tome 5 p.391)



Utilisation sur embase



Utilisation seule

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-10%		Sur demande

Références	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Prix Uni.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# New **Embase à clipser** pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques **VELPRF**

**NOUVEAU !**

- **Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro**
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium **Minitec PRF**
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières : Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0





## Avantages


- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

## Accessoires

- Bande **VEL** (tome 5 p.388)



*A clipser sur profilé PRF*



## REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Embase à visser pour bande auto-agrippante **New**

## VELM Pour câbles électriques et pneumatiques

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :  
Polyamide renforcé fibres de verre  
auto-extinguible selon UL94-V0

**NOUVEAU!**





Pour bande 7,5 à 20mm

### Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

### Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327) et vis FHC (tome 1 p.556)



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	Pour vis			Prix Uni. 1 à 9
				A	B	H	
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# New Embase à visser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques **VELM**

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :  
Polyamide renforcé fibres de verre  
auto-extinguible selon UL94-V0

**NOUVEAU !**





Pour bande 30mm

## Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable

## Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327) et vis CHC6 (tome 1 p.550)



## REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	Prix Uni. 1 à 9
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensions en mm

Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15€/mln + prix appel

cial2@hpceurope.com

WEB  
04/2021

**HPC**

## Nos autres produits



GPB

Poignée sphérique  
femelle taraudée,  
Avec insert laiton



PLA

Aimant plat, Aimant  
plat



HG5

Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



H0

Engrenage hélicoïdal  
axes croisés, Acier  
20NCD2



SLV

Sauterelle à levier  
vertical, A levier  
vertical - acier



LOQ

Loquet manuel,  
Locquet manuel



F7-P-AM

Bande magnétique,  
Bande magnétique



MFB\_MHB

Engrenage conique  
plastique moulé  
(nylon), 4:1



BFA

Bague de frein pour  
arbres, Anneau type E



Q7

Roulement à billes à  
contact oblique, Acier



KITdog

Kit de motorisation  
24V, Roue et vis sans  
fin



BLH60

Renvoi d'angle, de 19  
à 70 Nm

## Produits complémentaires



VEL

Bande auto-  
agrippante pour  
câble, câbles  
électriques et



VELprf

Embase à clipser pour  
bande auto-grippante,  
Polyamide



VELM6

Embase à visser pour  
bande auto-grippante,  
Polyamide