

Bande auto-agrippante pour câble

New

VEL Pour câbles électriques et pneumatiques

- Lien type Velcro permettant la fixation ou le regroupement de câbles
- 1 face "velour", 1 face "crochets"
- Idéal pour la fixation de câbles sur profilés aluminium avec les embases **VEL-PRF**
- Vendue en rouleau
- Matières :
Polypropylène auto-extinguible selon UL94-V2

NOUVEAU !



Avantages

- Montage facile
- Réutilisable des centaines de fois
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles
- Pas de risque de blessures ou d'endommager les câbles contrairement aux serres-câbles en rilsan
- Découpe pour mise à longueur aisée.

Accessoires

- Embase **VEL-M** (tome 5 p.389) ou **VEL-PRF** (tome 5 p.391)



Utilisation sur embase



Utilisation seule

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-10%		Sur demande

Références	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Prix Uni.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New Embase à clipser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELPRF

NOUVEAU !

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium Minitec PRF
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières : Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0





Avantages


- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)



A clipser sur profilé PRF



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Embase à visser pour bande auto-agrippante **New**

VELM Pour câbles électriques et pneumatiques

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
Polyamide renforcé fibres de verre
auto-extinguible selon UL94-V0

NOUVEAU!





Pour bande 7,5 à 20mm

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327) et vis FHC (tome 1 p.556)



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	Pour vis			Prix Uni. 1 à 9
				A	B	H	
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New Embase à visser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques **VELM**

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
Polyamide renforcé fibres de verre
auto-extinguible selon UL94-V0

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable

Accessoires



- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327) et vis CHC6 (tome 1 p.550)



NOUVEAU !



Pour bande 30mm



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	Prix Uni. 1 à 9
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensions en mm

Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15€/mln + prix appel

cial2@hpceurope.com

WEB
04/2021

HPC

Nos autres produits




BCH_SS

Bouton champignon,
M3 à M8




GMK17_R

Profil conique guide
rond, Conique - guide
rond



AC

Crochet pour
grenouillère, 20mm



G1

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



CLM

Chape mâle, Courte
acier



M2

Couple roue et vis
sans fin, Acier trempé



MPS

Entretoise
hexagonale, Inox 303




CHAK

Charnière à
encliquetage, Hi-Klik™
- à encliquetage



CAP880

Chaîne à palette à
flexion, Etroite série
880



PRFbou

Bouton d'urgence
pour serrure pour
profilé aluminium,
Bouton d'ouve...



YG1

Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6



CM_CO

Insert de protection
Hygienic Usit® et
Hygienic Design®,
Insert de...

Produits complémentaires



VEL

Bande auto-
agrippante pour
câble, câbles
électriques et



VELprf

Embase à clipser pour
bande auto-grippante,
Polyamide



VELM4

Embase à visser pour
bande auto-grippante,
Polyamide