

Bande auto-agrippante pour câble

New

VEL Pour câbles électriques et pneumatiques

- Lien type Velcro permettant la fixation ou le regroupement de câbles
- 1 face "velour", 1 face "crochets"
- Idéal pour la fixation de câbles sur profilés aluminium avec les embases **VEL-PRF**
- Vendue en rouleau
- Matières :
Polypropylène auto-extinguible selon UL94-V2

NOUVEAU !



Avantages


- Montage facile
- Réutilisable des centaines de fois
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles
- Pas de risque de blessures ou d'endommager les câbles contrairement aux serres-câbles en rilsan
- Découpe pour mise à longueur aisée.

Accessoires

- Embase **VEL-M** (tome 5 p.389) ou **VEL-PRF** (tome 5 p.391)



Utilisation sur embase



Utilisation seule

REMISES

| | | | |
|-----------|------|----|-------------|
| Qté | 1+ | 2+ | 4+ |
| Rem. Prix | -10% | | Sur demande |

| Références | Largeur (mm) | Longueur (mètre) | Prix Uni. |
|-------------|--------------|------------------|-----------|
| VEL7.5-15/B | 7,5 | 15 | 38,59 € |
| VEL10-25/B | 10 | 25 | 80,53 € |
| VEL20-25/B | 20 | 25 | 98,98 € |
| VEL30-25/B | 30 | 25 | 204,70 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New Embase à clipser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELPRF

NOUVEAU !

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium Minitec PRF
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières : Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0





Avantages


- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)



A clipser sur profilé PRF



REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | Plage de Serrage (mm) | Pour bande Largeur (mm) | A | B | H1 | Prix Uni. 1 à 9 |
|----------------|-----------------------|-------------------------|----|----|-------|-----------------|
| VEL7.5-PRF-420 | 4-20 | 7,5/10 | 19 | 15 | 15,35 | 4,19 € |
| VEL10-PRF-420 | 4-20 | 7,5/10 | 19 | 15 | 15,35 | 4,19 € |
| VEL20-PRF-835 | 8-35 | 20 | 29 | 26 | 18,05 | 4,36 € |
| VEL20-PRF-1060 | 10-60 | 20 | 36 | 26 | 18,05 | 4,51 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Embase à visser pour bande auto-agrippante **New**

VELM Pour câbles électriques et pneumatiques

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
Polyamide renforcé fibres de verre
auto-extinguible selon UL94-V0

NOUVEAU!





Pour bande 7,5 à 20mm

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327) et vis FHC (tome 1 p.556)



REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | Plage de serrage (mm) | Pour vis | Pour bande largeur (mm) | Pour bande | | | Prix Uni. 1 à 9 |
|---------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------|----|------|-----------------|
| | | | | A | B | H | |
| VEL7.5-M4-420 | 4-20 | M4 | 7,5 | 18,6 | 15 | 8,6 | 3,68 € |
| VEL10-M4-420 | 4-20 | M4 | 10,0 | 18,6 | 15 | 8,6 | 3,68 € |
| VEL20-M5-835 | 8-35 | M4/M5 | 20,0 | 29,0 | 26 | 11,3 | 3,85 € |
| VEL20-M5-1060 | 10-60 | M4/M5 | 20,0 | 36,0 | 26 | 11,3 | 4,01 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New **Embase à visser** pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques **VELM**

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
Polyamide renforcé fibres de verre
auto-extinguible selon UL94-V0

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable

Accessoires



- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327) et vis CHC6 (tome 1 p.550)



NOUVEAU !



Pour bande 30mm



REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | Plage de serrage (mm) | Pour vis | Pour bande largeur (mm) | Prix Uni. 1 à 9 |
|----------------|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| VEL30-M6-20100 | 20-100 | M6 | 30 | 7,70 € |

Dimensions en mm

Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15€/mln + prix appel

cial2@hpceurope.com

WEB
04/2021

HPC

Nos autres produits



PTA100ssEB

Pied articulé à
embase tôle Ø100,
jusqu'à 15000N



BTC_M

Bouchon taraudé pour
tube carré, Avec
insert taraudé



FF10

Réducteur à arbres
parallèles, de 0,78 à
3,70 Nm



EMAS

Ecrou moleté
antistatique,
Antistatique



IN1

Engrenage interne,
Acier 20NCD2



FDS

Arbre flexible
Masterflex®,
Masterflex® acier
noirci gaine PVC



TFR

Tendeur fixe rigide,
Fixe



CLM

Chape mâle, Courte
acier



PRF-SRA

Serrure pour profilé
aluminium, Serrure



PSG125

Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté



PSG25

Engrenage droit de
précision, Inox 316



BETASS

Goupille beta, Beta

Produits complémentaires



VEL

Bande auto-
agrippante pour
câble, câbles
électriques et



VELprf

Embase à clipser pour
bande auto-grippante,
Polyamide



VELM4

Embase à visser pour
bande auto-grippante,
Polyamide