Bande auto-aggripante pour câble



VEL Pour câbles électriques et pneumatiques

- Lien type Velcro permettant la fixation ou le rearoupement de câbles
- 1 face "velour", 1 face "crochets"
- Idéal pour la fixation de câbles sur profilés aluminium avec les embases VFI -PRF
- Vendue en rouleau
- Matières :

Polypropylène auto-extinauible selon UL94-V2

Avantaaes

- Montage facile
- Réutilisable des centaines de fois
- Différentes tailles de bandes auto-agaripantes possibles
- Pas de risaue de blessures ou d'endommaaer les câbles contrairement aux serres-câbles en rilsan
- Découpe pour mise à longueur aisée.

Accessoires


Embase VEL-M (tome 6 p.389) ou VEL-PRF (tome 🚯 p.391)



Utilisation sur embase







Utilisation seule

REMISES

Qté	1+	2+	4+				
Rem.	Prix	-10%	Sur demande				

	Largeur	Longueur	
Références	(mm)	(mètre)	Prix Uni.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

^{*}Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



🏧 Embase <mark>à clipser</mark> pour bande auto-aggripante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELPRF

NOUVEAU!

- Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium Minitec PRF
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :

Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0


Avantages

- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-aggripantes possibles

Accessoires

- Bande VEL (tome (5) p.388)



















REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	50+ Sur demande

	Plage de	Pour bande				Prix Uni.
Références	Serrage (mm)	Largeur (mm)	Α	В	H1	1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

^{*}Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

WEB 04/202



Embase à visser pour bande auto-aggripante New

VELM Pour câbles électriques et pneumatiques

- Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :

Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0

Avantaaes

- Montage facile par vissage
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agaripantes possibles

Accessoires

Bande VEL (tome (5) p.388) Fcrou PRF-ECL (tome 6 p.327) et vis FHC (tome 10 p.556)














REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

	Plage de		Pour bande				Prix Uni.
Références	serrage (mm)	Pour vis	largeur (mm)	Α	В	Н	1 à 9
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

^{*}Dans la limite du disponible - Dimensions en mm





New Embase <mark>à visser</mark> pour bande auto-aggripante

Pour câbles électriques et pneumatiques

- Clip support pour bande auto-aggripante tvpe Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :

Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0

Avantaaes

- Montage facile par vissage
- Réutilisable

Accessoires

- Bande VEL (tome (5) p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome (5) p.327) et vis CHC6 (tome 1 p.550)









Plage de


serrage (mm)

20-100



30mm





30

Qie	17	10+	Z0T	30T
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande
Pour b	oande)		Prix Uni.
largeur (mm)				1 à 9

Références VEL30-M6-20100 Dimensions en mm

cial2@hpceurope.com



7.70 €

Pour vis

M6

Nos autres produits



Support de guide universel, Inox



c



Volant à main à 3 lobes, Thermoplastique / Insert laiton ou inox



Engrenage conique plastique moulé (nylon), 3:1



Roulette escamotable pour profilé aluminium, Roulette escamotable



Verrou quart de tour pour agroalimentaire, Clé inox



Plaque support de pied pour profilé aluminium, Fixation

centrale po...



Bac à bec orientable, Accroche orientable



Pignon à chaîne inox, 15,875mm (DIN10B-1)



Roulement à billes à contact oblique, Acier



Poussoir de détection, Avec axe de détection anti-rotation



Moyeu de serrage autocentrant inox, Sans contre-écrou

Produits complémentaires



Bande autoagrippante pour câble, câbles électriques et



Embase à clipser pour bande auto-grippante, Polyamide



Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide